



MetalliCard jsou k dispozici z hliníku nebo nerezové oceli a splňují širokou řadu požadavků na značení. Pochromované hliníkové značky jsou levnou alternativou pro mnoho aplikací a osvědčily se zvláště svým hlubokým kontrastem vícebarevného tisku. V technologicky náročném chemickém a zpracovatelském průmyslu jste s nerezovými značkami MetalliCard v bezpečí díky jejich vynikající odolnosti. Jejich formáty pokrývají potřeby celého spektra systémové identifikace. Malé vybavení nebo typové desky, zajišťují vysoce kvalitní značící proces. MetalliCard také nabízí optimální instalační vlastnosti. MetalliCard lze použít univerzálně díky různým možnostem připevnění: vázání, nýtování, použití držáků nebo lišt na štítky, nebo v kombinaci s nerezovými vázacími pásky.

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	MetalliCard, Značky na přístroje, 15 x 45 mm, Stříbrná
Číslo objednávky	1474310000
Typ	CC-M 15/45 2X3 AL SDR
GTIN (EAN)	4050118290745
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.0197 inch
Výška	15 mm	Výška (v palcích)	0.5906 inch
Šířka	45 mm	Šířka (v palcích)	1.7716 inch
Čistá hmotnost	0.8 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -55...130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Verze	Ize zapojit, s 3,5mm instalačním otvorem	
Šířka	45 mm	
Rozsah provozní teploty, max.	130 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-55 °C	
Barevný	Stříbrná	
Základní materiál	Anodizovaný hliník	
Tištěné znaky	Vyžaduje soubor M-Print PRO	
Počet značek v balení	Forma napájení	MetalliCard
Velikost pole na označení	15.2 x 42.2 mm	
kompatibilní tiskárna		
Počet značek na kombinaci	1 MetalliCard = Device markers	
Rozsah provozní teploty	-55...130 °C	

Značky na přístroje

Průměr vyvrtané díry 3.30 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Nákresy

Příklad použití

