

Podobné ilustraci



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	KSPA (Klippon plná zátka, type A), Nulovací zástrčka, rovný, M 63, 17 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	1477720000
Typ	KSPA M63 BNI
GTIN (EAN)	4050118285666
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
Poslední datum objednávky	2023-07-30T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	VP M63-EX W

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	17 mm	Výška (v palcích)	0.6693 inch
Délka	17 mm	Délka (v palcích)	0.6693 inch
Průměr	63 mm	Tloušťka stěny, min.	0.5 mm
Tloušťka stěny, max.	16 mm	Čistá hmotnost	632 g

Teploty

Provozní teplota	-100 °C...400 °C
------------------	------------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8f3dd16-18ca-4fe7-869b-76a120217e3a

Všeobecné informace

Rozsah provozní teploty, max.	400 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-100 °C
Stoupání závitu	1.5 mm	Halogen	bez obsahu halogenů
Standardy	IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7, IEC 60079-31, IEC 60529	Odolnost proti nárazu	Verze 7 J ATEX
Stupeň krytí	IP54, IP66	Základní materiál	Mosaz poniklovaná
Průměr těsnění	63.00 mm	Vnější závit	M 63
Délka závitu	17 mm	Poznámka: třída ochrany	- Všechny záslepky mají stoupání závitu 1,5 mm. - K získání specifického IP hodnocení musí průchod být v souladu s normami EN 50262 tabulka 1 a záslepka by měla být ochráněna vhodným způsobem. - Při instalaci KSPA je potřeba dodržovat minimální počet chodů závitu v souladu s normou EN/IEC 60079-1, oddíl 5.3. - U aplikací NEC / CEC je potřeba zajistit, že závit samice připojovacího zařízení, do kterého se šroubují záslepky, má alespoň 8 plných chodů závitu. - Návod k použití je dodáván s každou záslepkou - před použitím je potřeba jej přečíst. Záslepky musí být instalovány podle specifikací v návodu k použití. - Pokud jsou záslepky KSPA připojeny k nekovovému Ex e připojovacím zařízením,

Technické údaje

			musí být připojeny k uzemňovacímu obvodu systému.
Stupeň krytí (UL)	Type 4X	Nátěr	poniklované
Číslo certifikátů, kabelová průchodka			
Identifikace	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX)	SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (IECEX)	IECEX SIR 09.0131X or IECEX CML 19.0022X	DEF Podmínky osvědčení	ATEX, IECEX
Klasifikace			
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Příslušenství**Mosazné pojistné matice, poniklované**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M63 MS	Verze
Číslo	1737050000	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 63, 6 mm,
objednávky		Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4008190956523	
Množství	25 ST	

Ploché nylonové těsnění – KSWN

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSWN M63	Verze
Číslo	1076660000	KSWN (ploché těsnění – nylon), Automatický nástroj na obnažování
objednávky		vodičů a nalisování koncovek, M 63, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248838707	
Množství	25 ST	