


Produkt nepoužívejte k  
novému vývoji



Konektor samice se systémem připojení krimpováním umožňuje prefabrikaci kabelových svazků a zaručuje zřetelnou úsporu nákladů. BLAC je také k dispozici s rybnovým čepem (B) pro pohodlné připojení upevňovacích bloků. Dodáváno v kartonové krabici.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze            | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 8, 180°, Nalisované připojení, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm <sup>2</sup> , Box |
| Číslo objednávky | <a href="#">1478260000</a>                                                                                                                 |
| Typ              | BLAC 8R OR                                                                                                                                 |
| GTIN (EAN)       | 4008190107857                                                                                                                              |
| Množství         | 50 items                                                                                                                                   |
| Údaje výrobku    | IEC: 500 V / 20 A<br>UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14                                                                                    |
| Balení           | Box                                                                                                                                        |
| Stav objednávky  | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.                                                                                            |
| K dispozici do   | 2024-09-30T00:00:00+02:00                                                                                                                  |

Datum vytvoření 25.01.2026 09:05:42 MEZ

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS                  | Shoda                  |
| UL File Number Search | <a href="#">Web UL</a> |
| Č. osvědčení (UR)     | E60693                 |

### Rozměry a hmotnosti

|                |          |                     |             |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 24.5 mm  | Hloubka (v palcích) | 0.9646 inch |
| Výška          | 11.6 mm  | Výška (v palcích)   | 0.4567 inch |
| Šířka          | 40.64 mm | Šířka (v palcích)   | 1.6 inch    |
| Čistá hmotnost | 5.56 g   |                     |             |

### Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

### Systémové parametry

| Skupina produktů                                       | OMNIMATE Signal - řada BLA/SLA 5,08 | Typ připojení                                        | Připojení v provozu            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Metoda připojení vodiče                                | Nalisované připojení                | Rozteč v mm (P)                                      | 5.08 mm                        |
| Rozteč v palcích (P)                                   | 0.200 "                             | Směr výstupu vodiče                                  | 180°                           |
| Počet pólů                                             | 8                                   | L1 v mm                                              | 35.56 mm                       |
| L1 v palcích                                           | 1.400 "                             | Počet řad                                            | 1                              |
| Množství řady kolíků                                   | 1                                   | Jmenovitý průřez                                     | 2.5 mm²                        |
| Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106 | Bezpečné před dotykem prstů         | Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470 | IP20 zapojené/ IP10 nezapojené |
| Může být kódováno                                      | Ano                                 | Délka odizolování                                    | 5 mm                           |
| Cykly zapojování                                       | 25                                  |                                                      |                                |

### Balení

|           |          |           |           |
|-----------|----------|-----------|-----------|
| Balení    | Box      | Délka VPE | 162.00 mm |
| Šířka VPE | 96.00 mm | Výška VPE | 84.00 mm  |

### Údaje o materiálu

|                                     |                            |                                  |          |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------|
| Izolační materiál                   | PBT GF                     | Barevný                          | Oranžová |
| Barevný graf (podobné)              | RAL 2000                   | Skupina izolačního materiálu     | IIIa     |
| Komparativní index sledování (CTI)  | ≥ 200                      | Moisture Level (MSL)             |          |
| Klasifikace hořlavosti UL 94        | V-0                        | Materiál kontaktu                | Slitina  |
| Struktura vrstev kontaktu konektoru | 4...8 µm Sn hot-dip tinned | Skladovací teplota, min.         | -40 °C   |
| Skladovací teplota, max.            | 70 °C                      | Provozní teplota, min.           | -50 °C   |
| Provozní teplota, max.              | 120 °C                     | Teplotní rozsah, instalace, min. | -25 °C   |
| Teplotní rozsah, instalace, max.    | 120 °C                     |                                  |          |

### Vodiče vhodné k připojení

|                            |          |                            |         |
|----------------------------|----------|----------------------------|---------|
| Upínací rozsah, min.       | 0.22 mm² | Upínací rozsah, max.       | 2.5 mm² |
| Průřez propojení AWG, min. | AWG 26   | Průřez propojení AWG, max. | AWG 14  |

## Technické údaje

|                 |                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referenční text | Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P), Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Jmenovité údaje podle IEC

|                                                                       |                        |                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| testováno podle normy                                                 | IEC 60664-1, IEC 61984 | Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)                           | 20 A             |
| Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)                           | 12.5 A                 | Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)                           | 17.5 A           |
| Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C)                           | 11 A                   | Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2           | 500 V            |
| Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2          | 320 V                  | Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3          | 250 V            |
| Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2  | 4 kV                   | Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 4 kV             |
| Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 4 kV                   | Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu                              | 3 x 1 s se 120 A |

### Jmenovité údaje podle CSA

|                                              |                                                                            |                                              |           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Institut (CSA)                               | CSA                                                                        | Č. osvědčení (CSA)                           | 12400-158 |
| Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) | 300 V                                                                      | Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA) | 300 V     |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)  | 10 A                                                                       | Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA)  | 10 A      |
| Průřez vodiče AWG, min.                      | AWG 26                                                                     | Průřez vodiče AWG, max.                      | AWG 14    |
| Odkaz na hodnoty pro schválení               | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace. |                                              |           |

### Jmenovité údaje podle UL 1059

|                                                  |                                                                            |                                                  |        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| Institut (UR)                                    | UR                                                                         | Č. osvědčení (UR)                                | E60693 |
| Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) | 300 V                                                                      | Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059) | 300 V  |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)  | 10 A                                                                       | Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059)  | 10 A   |
| Průřez vodiče, AWG, min.                         | AWG 26                                                                     | Průřez vodiče, AWG, max.                         | AWG 14 |
| Odkaz na hodnoty pro schválení                   | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace. |                                                  |        |

### Důležitá poznámka


|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC shoda | Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Poznámky  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Additional variants on request</li> <li>Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>Rated cross-section depends on crimp contact used.</li> <li>P on drawing = pitch</li> <li>Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

**Technické údaje****Klasifikace**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

## Nákresy

### Dimensional drawing



## Příslušenství

## Kódovací prvky



Připojuje pouze to, co má být připojeno: správné připojení na správném místě.

Kódovací prvky a blokové zařízení jasně přiřazují připojovací prvky během výrobního procesu a provozu.

Kódovací prvky a blokové zařízení se vkládají před montáží nebo během fáze osazování kabelu. Alternativa společnosti Weidmüller online konfigurace pomocí konfigurátoru variant pro okódování před dodávkou.

Nesprávná instalace na obvodové desce a nesprávné zapojení připojovacích prvků už není možné.

Výhoda: žádné řešení problémů při výrobě a žádné provozní chyby u uživatele.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLA KO                     | Verze                                                              |
| Číslo      | <a href="#">1323560000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Kódovací prvek, Bílá, |
| objednávky |                            | Počet pólů: 1                                                      |
| GTIN (EAN) | 4008190428389              |                                                                    |
| Množství   | 100 ST                     |                                                                    |

## Protikus

### SLA 90




Rozměrově stabilní, zahnutý, kódovatelný konektor samec z řady konektorů Unimate s vestavěnou pomůckou k ochraně proti chybnému zapojení. K dispozici s otevřenými nebo zavřenými stranami. K otevřené verzi lze připevnit upevňovací bloky. Délka pinů 3,2 mm je optimalizovaná pro pájení vlnou. Dodáváno v kartonové krabici.

#### Všeobecné objednací údaje

| Typ        | SLA 08/90 3.2SN OR BX      | Verze                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Číslo      | <a href="#">1238660000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 8, 90°,    |
| GTIN (EAN) | 4008190022853              | Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box            |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                       |

### SLA 90B




Rozměrově stabilní, zahnutý, kódovatelný konektor samec z řady konektorů Unimate s vestavěnou pomůckou k ochraně proti chybnému zapojení. K dispozici s otevřenými nebo zavřenými stranami. K otevřené verzi lze připevnit upevňovací bloky. Délka pinů 3,2 mm je optimalizovaná pro pájení vlnou. Dodáváno v kartonové krabici.

#### Všeobecné objednací údaje

| Typ        | SLA 08/90B 3.2SN BK BX     | Verze                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Číslo      | <a href="#">1241610000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,      |
| objednávky |                            | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet           |
| GTIN (EAN) | 4008190012342              | pólů: 8, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box    |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                          |
| Typ        | SLA 08/90B 3.2SN OR BX     | Verze                                                                    |
| Číslo      | <a href="#">1241660000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,      |
| objednávky |                            | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet           |
| GTIN (EAN) | 4008190008970              | pólů: 8, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                          |

### SLA 180B




Rozměrově stabilní, rovný, kódovatelný konektor samec z řady konektorů Unimate s vestavěnou pomůckou k ochraně proti chybnému zapojení. K dispozici s otevřenými nebo zavřenými stranami. K otevřené verzi lze připevnit upevňovací bloky. Délka pinů 3,2 mm je optimalizovaná pro pájení vlnou. Dodáváno v kartonové krabici.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLA 08/180B 3.2SN OR BX    | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1243160000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,   |
| objednávky |                            | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet        |
| GTIN (EAN) | 4008190086534              | pólů: 8, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, |
| Množství   | 50 ST                      | Box                                                                   |

### SLA 90




Rozměrově stabilní, zahnutý, kódovatelný konektor samec z řady konektorů Unimate s vestavěnou pomůckou k ochraně proti chybnému zapojení. K dispozici s otevřenými nebo zavřenými stranami. K otevřené verzi lze připevnit upevňovací bloky. Délka pinů 3,2 mm je optimalizovaná pro pájení vlnou. Dodáváno v kartonové krabici.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLA 08/90 4.5SN OR BX      | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1347460000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 8, 90°,    |
| GTIN (EAN) | 4008190060459              | Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, Oranžová, Box            |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                       |

### SLA 90B



Rozměrově stabilní, zahnutý, kódovatelný konektor samec z řady konektorů Unimate s vestavěnou pomůckou k ochraně proti chybnému zapojení. K dispozici s otevřenými nebo zavřenými stranami. K otevřené verzi lze připevnit upevňovací bloky. Délka pinů 3,2 mm je optimalizovaná pro pájení vlnou. Dodáváno v kartonové krabici.

## Protikus

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLA 08/90B 4.5SN BK BX     | Verze                                                                    |
| Číslo      | <a href="#">1352010000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,      |
| objednávky |                            | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet           |
| GTIN (EAN) | 4008190108243              | pólů: 8, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Box    |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                          |
| Typ        | SLA 08/90B 4.5SN OR BX     | Verze                                                                    |
| Číslo      | <a href="#">1352060000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,      |
| objednávky |                            | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet           |
| GTIN (EAN) | 4008190085322              | pólů: 8, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, Oranžová, Box |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                          |

### SLA 180B




Rozměrově stabilní, rovný, kódovatelný konektor samec z řady konektorů Unimate s vestavěnou pomůckou k ochraně proti chybnému zapojení. K dispozici s otevřenými nebo zavřenými stranami. K otevřené verzi lze připevnit upevňovací bloky. Délka pinů 3,2 mm je optimalizovaná pro pájení vlnou. Dodáváno v kartonové krabici.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLA 08/180B 4.5SN OR BX    | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1354360000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,   |
| objednávky |                            | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet        |
| GTIN (EAN) | 4008190182809              | pólů: 8, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, Oranžová, |
| Množství   | 50 ST                      | Box                                                                   |

### SLAD 90B




Rozměrově stabilní, zahnutý, kódovatelný 2-úrovňový konektor samec z řady konektorů Unimate s vestavěnou pomůckou k ochraně proti chybnému zapojení. K dispozici s otevřenými nebo zavřenými stranami. K otevřené verzi lze připevnit upevňovací bloky. Délka pinů 3,2 mm je optimalizovaná pro pájení vlnou. Dodáváno v kartonové krabici.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLAD 16/90B 3.2SN OR       | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1388960000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,   |
| objednávky |                            | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet        |
| GTIN (EAN) | 4008190126155              | pólů: 16, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, |
| Množství   | 20 ST                      | Box                                                                   |

### SLAS TB




Konektor samec se šroubovým připojením vodiče pro volný přívod. K dispozici pro tento konektor samec s připojením upínacím třmenem jsou připínací podstavce pro montáž na svorkovnicovou lištu a upevňovací bloky. SLAS poskytuje prostor na označení a lze jej kódovat. Dodáváno v kartonové krabici.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLAS 8B SN OR              | Verze                                                               |
| Číslo      | <a href="#">1571840000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 8,     |
| objednávky |                            | 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², |
| GTIN (EAN) | 4008190079222              | Box                                                                 |
| Množství   | 42 ST                      |                                                                     |

### SLAS B s RF15




Uspořádání pinů řady Unimate poskytuje jedinečnou bezpečnost před chybným zapojením při rozteči 5,08 mm.

- Upínací třmen, TOP a krimpovací připojení
- Dobrá rozměrová stabilita a vysoká konstantní provozní teplota díky PBT vyztuženému skelnými vlákny.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLAS 8B RF15 SN OR         | Verze                                                               |
| Číslo      | <a href="#">1845920000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 8,     |
| objednávky |                            | 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², |
| GTIN (EAN) | 4032248361946              | Box                                                                 |
| Množství   | 28 ST                      |                                                                     |

### SLA 180



Rozměrově stabilní, rovný, kódovatelný konektor samec z řady konektorů Unimate s vestavěnou pomůckou k ochraně proti chybnému zapojení. K dispozici s otevřenými nebo zavřenými stranami. K otevřené verzi lze připevnit upevňovací bloky. Délka pinů 3,2 mm je optimalizovaná pro pájení vlnou. Dodáváno v kartonové krabici.

## Protikus

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLA 08/180 3.2SN OR BX     | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1240160000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 8,         |
| GTIN (EAN) | 4008190078645              | 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box      |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                       |

### SLAD 90




Rozměrově stabilní, zahnutý, kódovatelný 2-úrovňový konektor samec z řady konektorů Unimate s vestavěnou pomůckou k ochraně proti chybnému zapojení. K dispozici s otevřenými nebo zavřenými stranami. K otevřené verzi lze připevnit upevňovací bloky. Délka pinů 3,2 mm je optimalizovaná pro pájení vlnou. Dodáváno v kartonové krabici.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLAD 16/90 3.2SN OR        | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1372860000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 16,        |
| GTIN (EAN) | 4008190014148              | 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box       |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                       |

### SLAD 180



Rozměrově stabilní, rovný, kódovatelný 2-úrovňový konektor samec z řady konektorů Unimate s vestavěnou pomůckou k ochraně proti chybnému zapojení. K dispozici s otevřenými nebo zavřenými stranami. K otevřené verzi lze připevnit upevňovací bloky. Délka pinů 3,2 mm je optimalizovaná pro pájení vlnou. Dodáváno v kartonové krabici.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLAD 16/180 3.2SN OR       | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1374960000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 16,        |
| GTIN (EAN) | 4008190023744              | 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box      |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                       |