

Obrázek výrobku



Produktbild



Najde místo i na nejmenší svorkovnici:

Držák štítků se snadno dodatečně montuje a poskytuje velký dodatečný prostor pro označení – řada LP od společnosti Weidmüller je jedním z nejuniverzálnějších a nejúčinnějších systémů pro potisk svorkovnic s roztečí 5 mm. 3 kroky k jasnému, čitelnému značení:

Popište značící pásky "dekafix" ručně nebo automaticky. Zmenšíte velikost značících pásek a vložte je do koležnicového profilu "dekafix". Jednoduše připněte držák na značky na svorku.

Profesionální, pohodlný způsob značení svěrných bodů přímo na modulu - už žádné riziko záměny svorek nebo chybného zapojení.

Minimální námaha, maximální efekt.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Svorka PCB, Příslušenství, Držák štítku značení, černá, Počet pólů: 2
Číslo objednávky	1497260000
Typ	LPA BZ2
GTIN (EAN)	4008190027902
Množství	100 items
Údaje výrobku	
Balení	Box

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.31 g
----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Balení

Balení	Box	Délka VPE	156.00 mm
Šířka VPE	62.00 mm	Výška VPE	24.00 mm

Parametry systému

Rozteč v mm (P)	5.08 mm	Rozteč v palcích (P)	0.200 "
Počet pólů	2	Pájecí kolík, délka (l)	0 mm
L1 v palcích	0.200 "	Stupeň krytí	IP20

Údaje o materiálu

Izolační materiál	PA	Barevný	černá
Barevný graf (podobné)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	
Materiál kontaktu	Slitina	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-50 °C
Provozní teplota, max.	100 °C	Teplotní rozsah, instalace, min.	-25 °C
Teplotní rozsah, instalace, max.	100 °C		

Vodiče vhodné k připojení

Referenční text	Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí. Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P)
-----------------	---

Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy	IEC 60664-1, IEC 61984
-----------------------	------------------------

Důležitá poznámka

IPC shoda	Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky	Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-46-04-05
ECLASS 15.0	27-46-04-05		