

## PAC-CTLX-2X10-V4-2M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podobné ilustraci

Předem sestavené PAC kabely poskytují elektrické a logické připojení mezi PLC a reléovými moduly TER-MSERIES. Tyto kabely se skládají z následujících komponentů:

- PLC konektor od výrobce.
- Vícepólový LiYY kabel s průřezem 0,14 mm<sup>2</sup>.
- 10pólové ploché konektory.

Kontinuita a izolace kabelů jsou automaticky testovány k zajištění funkčnosti, pro kterou byly kabely navrženy.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 5,4 ± 1 mm |
| Číslo objednávky | <a href="#">1512070025</a>                           |
| Typ              | PAC-CTLX-2X10-V4-2M5                                 |
| GTIN (EAN)       | 4099986588707  |
| Množství         | 1 items  |

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 332 g

## Teploty

Skladovací teplota -10...60 °C Provozní teplota -10...50 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

## Všeobecné údaje

|                   |                      |                      |   |
|-------------------|----------------------|----------------------|---|
| Délka kabelu      | 2.5 m                | Vhodné pro           | Digitální signály                       |
| Základní materiál | PVC                  | Kabel                | Kabel LiYY                              |
| Konektor rozhraní | 2X HE10 10P          | Počet pólů, min.     | 10pólové                                |
| Vnější průměr     | 5,4 ± 1 mm           | Konektor, PLC strana | ROCKWELL CONTROL<br>LOGIX 1756-TBCH 36P |
| Průřez vodiče     | 0.14 mm <sup>2</sup> |                      |   |

## Elektrické údaje

|                                      |            |                               |                     |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|
| Celkový proud, max.                  | 3 A        | Zkouška vysokého napětí       | 1 kV / 1 s          |
| Dovolená síla proudu na vedení, max. | 1 A        | Jmenovité napětí              | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Odpor                                | ≤ 150 mΩ/m | Zatížitelnost, vodič / vodiče | 300 pF/m            |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |