

## KLIPPON CS STB 1-2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Místní řízení pomocí řídicí stanice Klippon® Control Station s certifikací pro venkovní prostředí: malá příkazová a signalizační zařízení.

Schválené ovládací a zobrazovací prvky v nerezových, hliníkových nebo polyesterových krytech.

Chcete své pracovní procesy řídit a zabezpečit v nebezpečných oblastech. Pro místní řízení – schválená řešení krytů Klippon® s řídicími a zobrazovacími prvky.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Řídicí stanice Klippon (řídicí a signalizační zařízení), Řídicí / signalizační zařízení, KLIPPON STB 1 SS Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), Klíčový spínač, 1 rozpínací kontakt, 1 spínací kontakt, -55 °C...55 °C, IP54, IP66
Číslo objednávky	<a href="#">1537280000</a>
Typ	KLIPPON CS STB 1-2
GTIN (EAN)	4050118341263
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2024-08-31T00:00:00+02:00

## KLIPPON CS STB 1-2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení

**IECEX** ATEX

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	81.5 mm	Hloubka (v palcích)	3.2087 inch
Hloubka s přídatnými komponenty	109 mm	Výška	120 mm
Výška (v palcích)	4.7244 inch	Šířka	120 mm
Šířka (v palcích)	4.7244 inch	Rozměr při montáži - šířka	145 mm
Čistá hmotnost	1581.43 g		

### Teploty

Okolní teplota	-55 °C...55 °C	Provozní teplota	
----------------	----------------	------------------	--

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

### Číslo certifikátů, kryt

Č. osvědčení, svorkovnice (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X	Č. osvědčení, svorkovnice (INMETRO)	LMP 21.0019X
Č. osvědčení, svorkovnice (IECEX)	IECEX ITA 14.0013X	Č. osvědčení (IECEX)	IECEXITA14.0013X
Č. osvědčení (ATEX)	TUEV14ATEX7606X		

### Všeobecné informace

1 pozice v krytu	Klíčový spínač	Design kontaktů	1 rozpínací kontakt, 1 spínací kontakt
Provozní napětí, max.	400 V	Provozní proud při okolní teplotě 40°C, max.	1,5 mm <sup>2</sup> - T6 10 A, 1,5 mm <sup>2</sup> - T5 16 A, 2,5 mm <sup>2</sup> - T6 16 A
Provozní proud při okolní teplotě 55°C, max.	1,5 mm <sup>2</sup> - T4 16 A, 1,5 mm <sup>2</sup> - T5 10 A, 2,5 mm <sup>2</sup> - T5 16 A	Akční členy	Klíčový spínač, 3 přepínací pozice, I - 0 - II, (I + II), blokování, Klíč je zasouvací
Vrtané otvory strana B	1 x M25	Připojení víka	M5 šroub se šestihrannou hlavou s drážkou a 10mm vzdálenost mezi plochami
Materiál těsnění provozních a zobrazovacích prvků	EPDM	Materiál těsnění krytu	Silikon (VMQ)
Úťahovací moment šroubů víka	2.5 Nm	Úťahovací moment uzemňovacího kolíku	7.5 Nm
Externí uzemnění	Uzemňovací kolíky M6, nerezová ocel	Vnitřní uzemnění	Uzemňovací kolíky M6 x 10 integrované ve víku, nerezová ocel
Kabelová průchodka	<a href="#">VG M25 EXE MS</a>	Označování	II 2 G Ex d e IIC T <sup>+</sup> Gb, II 2 D Ex tb IIIC T <sup>+</sup> °C Db
Plocha upnutí kabelové průchodky, max.	18 mm	Plocha upnutí kabelové průchodky, min.	10 mm
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Typ montáže	Montáž na stěnu

## KLIPPON CS STB 1-2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

Provedení povrchu	Leštěné do zrcalového lesku	Referenční výrobek	<a href="#">KLIPPON STB 1 SS</a>
Odolnost proti nárazu	7 joulů v souladu s IEC 60079-0	Teplotní třída	T4, T5, T6
Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)		

### Údaje o materiálu

Provedení povrchu	Leštěné do zrcalového lesku	Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
-------------------	-----------------------------	-------------------	---------------------------------

### Obecné údaje

Barevný	Přírodní	Stupeň krytí	IP54, IP66
Barevný graf (podobné)	Not specified		

### Kryt

Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)	Vrtané otvory strana B	1 x M25
-------------------	---------------------------------	------------------------	---------

### Standardní funkce

Verze	Ex certifikovaná řešení krytů s ovládacími a zobrazovacími prvky	Referenční výrobek	<a href="#">KLIPPON STB 1 SS</a>
-------	--	--------------------	----------------------------------

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

## KLIPPON CS STB 1-2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Nákresy

www.weidmueller.com

