

IE-C5DS4VG0500A60A60-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Systémový kabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 50 m |
| Číslo objednávky | 1522100500 |
| Typ | IE-C5DS4VG0500A60A60-E |
| GTIN (EAN) | 4050118329049 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------|----------------|
| Délka | 50 m | Délka (v palcích) | 1968.5039 inch |
| Čistá hmotnost | 2853.84 g | | |

Teploty

| | | | |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -40 °C...80 °C | Provozní teplota | -40 °C...70 °C |
| Teplota instalace | -40 °C...80 °C | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Standardy

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|--------------------------|
| Standard, izolační materiál | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3) | Standardní, materiál vodiče | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
| Standardní, sestava | UL-Style 21694 | Standardní, materiál stínění | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B |

Standardy specifické pro kabel

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|--------------------------|
| Standard, izolační materiál | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3) | Standardní, materiál vodiče | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
| Standardní, sestava | UL-Style 21694 | Standardní, materiál stínění | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B |

Elektrické vlastnosti kabelu

| | | | |
|------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|
| Kategorie | Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B) | Odpor smyčky | 120 Ω/km |
| Doba propagace signálu | 5.3 ns/m | Zkušební napětí: stínění vodič-vodič | 2000 Vef, 50 Hz, 1 min |
| Provozní napětí, UL | 600 V | Provozní napětí (UL klasifikace) | 600 V |
| Impedance přenosu | 20 mΩ/m při 10 MHz | Charakteristická impedance | 100 ± 5 Ω při 100MHz |

Konektor, pravý

| | |
|-----------------|--|
| Zástrčka vpravo | RJ45, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné |
|-----------------|--|

Konektor, vlevo

| | |
|----------------|--|
| Zástrčka vlevo | RJ45, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné |
|----------------|--|

Technické údaje

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|-------------|
| Halogen | Ano | Poloměr ohybu, min., opakovaný | 7,5 *průměr |
| Poloměr ohybu, min., jen jednou | 3,5 *průměr | Odolnost proti opotřebení | dobré |
| Odolnost proti šíření ohně | in accordance with IEC 60332-1 / UL 1685 | | |

Struktura kabelu

| | | | |
|---|--|------------------------------|--|
| Prameny | 7 | Barva opláštění | zelená (RAL 6018) |
| Standardní označení | 2YY(ST)CY 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN | Průřez | 4*AWG 22/7 - 0,32 mm ² |
| Stínění | SF/UTP | Počet vodičů | 4 |
| Průřez izolace | 1.5 mm | Izolace | PE |
| Průměr pláště, max. | 6.7 mm | Průměr pláště, min. | 6.3 mm |
| Materiál pláště | PVC | Výplň | Jako centrální prvek |
| Uspořádání jader vodiče | Čtyřcípá hvězda | Kompletní stínění | Hliníková fólie, Stínicí oplet vyroben z měděných drátků |
| Překrývání opletu stínění | 85 % | Materiál vodiče | Stáčený pocínovaný měděný vodič |
| Průměr vnitřního opláštění | 4.05 mm | Tloušťka materiálu opláštění | 0.9 mm |
| Barevná posloupnost vodičů – párů vodičů | bílá, žlutá, modrá, oranžová | Tloušťka opletu stínění | 0.13 mm |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 | | |

Nákresy

Propojení

| RJ45 | | RJ45 |
|------|--------|------|
| 1 | yellow | 1 |
| 2 | orange | 2 |
| 3 | white | 3 |
| 6 | blue | 6 |