


## KLIPPON CS POK 122209-4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Místní řízení pomocí řídicí stanice Klippon® Control Station s certifikací pro venkovní prostředí: malá příkazová a signalizační zařízení.

Schválené ovládací a zobrazovací prvky v nerezových, hliníkových nebo polyesterových krytech.

Chcete své pracovní procesy řídit a zabezpečit v nebezpečných oblastech. Pro místní řízení – schválená řešení krytů Klippon® s řídicími a zobrazovacími prvky.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Řídicí stanice Klippon (řídicí a signalizační zařízení), Řídicí / signalizační zařízení, KLIPPON POK 122209 EX Polyester s grafitovou směsí vyztužený skelným vláknem, Modul osvětlení – červený, Tlačítko – červené, Modul osvětlení – zelený, Tlačítko – zelené, 2 rozpínací kontakty, 2 spínací kontakty, -55 °C...55 °C, IP54, IP66
-------	---

Číslo objednávky	<a href="#">1537180000</a>
Typ	KLIPPON CS POK 122209-4
GTIN (EAN)	4050118341317
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
Poslední datum objednávky	2024-08-31T00:00:00+02:00
Návrh	
Datum vytvoření	17.03.2026 06:33:26 MEZ

## KLIPPON CS POK 122209-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení

**IECEX** ATEX

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	90 mm	Hloubka (v palcích)	3.5433 inch
Hloubka s přídatnými komponenty	112 mm	Výška	220 mm
Výška (v palcích)	8.6614 inch	Nejvyšší nebo nejnižší verze	90 mm
Šířka	120 mm	Šířka (v palcích)	4.7244 inch
Rozměr při montáži - výška	82 mm	Rozměr při montáži - šířka	204 mm
Čistá hmotnost	1750 g		

## Teploty

Okolní teplota -55 °C...55 °C Provozní teplota -55 °C...55 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0

## Číslo certifikátů, kryt

Č. osvědčení, svorkovnice (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X	Č. osvědčení, svorkovnice (INMETRO)	LMP 21.0019X
Č. osvědčení, svorkovnice (IECEX)	IECEX ITA 14.0013X	Č. osvědčení (IECEX)	IECEXITA14.0013X
Č. osvědčení (ATEX)	TUEV14ATEX7606X		

## Všeobecné informace

1 pozice v krytu	Modul osvětlení - červený	2 pozice v krytu	Tlačítko - červené
3 pozice v krytu	Modul osvětlení - zelený	4 pozice v krytu	Tlačítko - zelené
Design kontaktů	2 rozpínací kontakty, 2 spínací kontakty	Provozní napětí, max.	250 V
Provozní proud při okolní teplotě 40°C, max.	1,5 mm <sup>2</sup> - T6 10 A, 1,5 mm <sup>2</sup> - T5 16 A, 2,5 mm <sup>2</sup> - T6 16 A	Provozní proud při okolní teplotě 55°C, max.	1,5 mm <sup>2</sup> - T4 16 A, 1,5 mm <sup>2</sup> - T5 10 A, 2,5 mm <sup>2</sup> - T5 16 A
Akční členy	Tlačítko	Barva akčního členu	zelená barva, červená barva
Vrtané otvory strana B	1 x M25	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Připojení víka	Šrouby s křížovou drážkou, nerezová ocel	Materiál těsnění provozních a zobrazovacích prvků	EPDM
Materiál těsnění krytu	Silikon (VMQ)	Utahovací moment šroubů víka	2.5 Nm
Externí uzemnění	K dispozici na požádání	Kabelová průchodka	<a href="#">VG M25 EXE 12-17 CR7J G4</a>
Označování	II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db	Plocha upnutí kabelové průchodky, max.	17 mm
Plocha upnutí kabelové průchodky, min.	12 mm	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Barva modulu osvětlení	červená barva, zelená barva	Typ montáže	Montáž na stěnu

## KLIPPON CS POK 122209-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

Provedení povrchu	neošetřené	Referenční výrobek	<a href="#">KLIPPON POK 122209 EX</a>
Odolnost proti nárazu	4 joulů v souladu s IEC 60079-0	Teplotní třída	T4, T5, T6
Základní materiál	Polyester s grafitovou směsí vyztužený skelným vláknem		

## Údaje o materiálu

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Provedení povrchu	neošetřené
Základní materiál	Polyester s grafitovou směsí vyztužený skelným vláknem		

## Obecné údaje

Barevný	grafitově černá	Stupeň krytí	IP54, IP66
Barevný graf (podobné)	RAL 9011		

## Kryt

Základní materiál	Polyester s grafitovou směsí vyztužený skelným vláknem	Vrtané otvory strana B	1 x M25
-------------------	--	------------------------	---------

## Standardní funkce

Verze	Ex certifikovaná řešení krytů s ovládacími a zobrazovacími prvky	Referenční výrobek	<a href="#">KLIPPON POK 122209 EX</a>
-------	--	--------------------	---------------------------------------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

## KLIPPON CS POK 122209-4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Nákresy

www.weidmueller.com

