



Místní řízení pomocí řídicí stanice Klippon® Control Station s certifikací pro venkovní prostředí: malá příkazová a signalizační zařízení.

Schválené ovládací a zobrazovací prvky v nerezových, hliníkových nebo polyesterových krytech.

Chcete své pracovní procesy řídit a zabezpečit v nebezpečných oblastech. Pro místní řízení – schválená řešení krytů Klippon® s řídicími a zobrazovacími prvky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Řídicí stanice Klippon (řídicí a signalizační zařízení), Řídicí / signalizační zařízení, KLIPPON STB 1 SS Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), Tlačítko – zelené, 1 rozpínací kontakt, 1 spínací kontakt, -55 °C...55 °C, IP54, IP66
Číslo objednávky	1537250000
Typ	KLIPPON CS STB 1-2
GTIN (EAN)	4050118341485
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2024-08-31T00:00:00+02:00

Technické údaje

Osvědčení

Schválení

IECEX ATEX

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	81.5 mm	Hloubka (v palcích)	3.2087 inch
Hloubka s přídatnými komponenty	95 mm	Výška	120 mm
Výška (v palcích)	4.7244 inch	Šířka	120 mm
Šířka (v palcích)	4.7244 inch	Rozměr při montáži – šířka	145 mm
Čistá hmotnost	1206 g		

Teploty

Okolní teplota	-55 °C...55 °C	Provozní teplota	
----------------	----------------	------------------	--

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

Číslo certifikátů, kryt

Č. osvědčení, svorkovnice (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X	Č. osvědčení, svorkovnice (INMETRO)	LMP 21.0019X
Č. osvědčení, svorkovnice (IECEX)	IECEX ITA 14.0013X	Č. osvědčení (IECEX)	IECEXITA14.0013X
Č. osvědčení (ATEX)	TUEV14ATEX7606X		

Všeobecné informace

1 pozice v krytu	Tlačítko – zelené	Design kontaktů	1 rozpínací kontakt, 1 spínací kontakt
Provozní napětí, max.	400 V	Provozní proud při okolní teplotě 40°C, max.	1,5 mm² – T6 10 A, 1,5 mm² – T5 16 A, 2,5 mm² – T6 16 A
Provozní proud při okolní teplotě 55°C, max.	1,5 mm² – T4 16 A, 1,5 mm² – T5 10 A, 2,5 mm² – T5 16 A	Akční členy	Tlačítko
Barva akčního členu	zelená barva	Vrtané otvory strana B	1 x M25
Připojení víka	M5 šroub se šestihrannou hlavou s drážkou a 10mm vzdálenost mezi plochami	Materiál těsnění provozních a zobrazovacích prvků	EPDM
Materiál těsnění krytu	Silikon (VMQ)	Utahovací moment šroubů víka	2.5 Nm
Utahovací moment uzemňovacího kolíku	7.5 Nm	Externí uzemnění	Uzemňovací kolíky M6, nerezová ocel
Vnitřní uzemnění	Uzemňovací kolíky M6 x 10 integrované ve víku, nerezová ocel	Kabelová průchodka	VG M25 EXE MS
Označování	II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db	Plocha upnutí kabelové průchodky, max.	18 mm
Plocha upnutí kabelové průchodky, min.	10 mm	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	2,5 mm²

Technické údaje

Typ montáže	Montáž na stěnu	Provedení povrchu	Leštěné do zrcalového lesku
Referenční výrobek	KLIPPON STB 1 SS	Odolnost proti nárazu	7 joulů v souladu s IEC 60079-0
Teplotní třída	T4, T5, T6	Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)

Údaje o materiálu

Provedení povrchu	Leštěné do zrcalového lesku	Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
-------------------	-----------------------------	-------------------	---------------------------------

Obecné údaje

Barevný	Přírodní	Stupeň krytí	IP54, IP66
Barevný graf (podobné)	Not specified		

Kryt


Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)	Vrtané otvory strana B	1 x M25
-------------------	---------------------------------	------------------------	---------

Standardní funkce

Verze	Ex certifikovaná řešení krytů s ovládacími a zobrazovacími prvky	Referenční výrobek	KLIPPON STB 1 SS
-------	--	--------------------	----------------------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		



Klippon CS POK 122209 - 4 - LrBmPrLaBmPg	
Actuating and illuminating elements	
B: Button	
L: Illuminated button	
L: Lamp	
o: NO	
m: NC and NO	
e: NC	
g: Green	
r: Red	
e: Emergency Stop	
p: Push	
k: Key	
3: Positions of the switch	
Drilling design	
Dimensions	
Enclosure Range	
POK (Polyester)	
K (Aluminium)	
STB (Stainless Steel)	
Product Name	
Control Station	
Brand Name	
Klippon®	