



Místní řízení pomocí řídicí stanice Klippon® Control Station s certifikací pro venkovní prostředí: malá příkazová a signalizační zařízení.

Schválené ovládací a zobrazovací prvky v nerezových, hliníkových nebo polyesterových krytech.

Chcete své pracovní procesy řídit a zabezpečit v nebezpečných oblastech. Pro místní řízení – schválená řešení krytů Klippon® s řídicími a zobrazovacími prvky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Řídicí stanice Klippon (řídicí a signalizační zařízení), Řídicí / signalizační zařízení, KLIPPON K41 EX Hliník AISi12, Klíčový spínač, 1 rozpínací kontakt, 1 spínací kontakt, -55 °C...55 °C, IP54, IP66
Číslo objednávky	1537490000
Typ	KLIPPON CS K41-1
GTIN (EAN)	4050118341904
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2024-08-31T00:00:00+02:00

Technické údaje

Osvědčení

Schválení

IECEX ATEX

ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	81 mm	Hloubka (v palcích)	3.189 inch
Hloubka s přídatnými komponenty	108 mm	Výška	122 mm
Výška (v palcích)	4.8031 inch	Šířka	120 mm
Šířka (v palcích)	4.7244 inch	Čistá hmotnost	1265 g

Teploty

Okolní teplota	-55 °C...55 °C	Provozní teplota	
----------------	----------------	------------------	--

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6bl, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a

Číslo certifikátů, kryt

Č. osvědčení, svorkovnice (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X	Č. osvědčení, svorkovnice (INMETRO)	LMP 21.0019X
Č. osvědčení, svorkovnice (IECEX)	IECEX ITA 14.0013X	Č. osvědčení (IECEX)	IECEXITA14.0013X
Č. osvědčení (ATEX)	TUEV14ATEX7606X		

Všeobecné informace

1 pozice v krytu	Klíčový spínač	Design kontaktů	1 rozpínací kontakt, 1 spínací kontakt
Provozní napětí, max.	400 V	Provozní proud při okolní teplotě 40°C, max.	1,5 mm² – T6 10 A, 1,5 mm² – T5 16 A, 2,5 mm² – T6 16 A
Provozní proud při okolní teplotě 55°C, max.	1,5 mm² – T4 16 A, 1,5 mm² – T5 10 A, 2,5 mm² – T5 16 A	Akční členy	Klíčový spínač, 3 přepínací pozice, I - O - II, (I + II), blokování, Klíč je zasouvací
Vrtané otvory strana B	1 x M20	Připojení víka	Šrouby s drážkou Torx®-20
Materiál těsnění provozních a zobrazovacích prvků	EPDM	Materiál těsnění krytu	Silikon (VMQ)
Utahovací moment šroubů víka	2.5 Nm	Utahovací moment uzemňovacího kolíku	2.5 Nm
Externí uzemnění	Uzemňovací kolíky M4, nerezová ocel	Vnitřní uzemnění	Zemnicí svorka
Kabelová průchodka	VG M20 EXE MS	Označování	II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIC T*°C Db
Plocha upnutí kabelové průchodky, max.	12 mm	Plocha upnutí kabelové průchodky, min.	3 mm
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	2,5 mm²	Typ montáže	Montáž na stěnu
Provedení povrchu	Práškově lakované	Referenční výrobek	KLIPPON K41 EX
Odolnost proti nárazu	7 joulů v souladu s IEC 60079-0	Teplotní třída	T4, T5, T6
Základní materiál	Hliník AISi12		

KLIPPON CS K41-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Údaje o materiálu

Provedení povrchu	Práškově lakované	Základní materiál	Hliník AlSi12
-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Obecné údaje

Barevný	Stříbřitě šedá	Stupeň krytí	IP54, IP66
Barevný graf (podobné)	RAL 7001		

Kryt

Základní materiál	Hliník AlSi12	Vrtané otvory strana B	1 x M20
-------------------	---------------	------------------------	---------

Standardní funkce

Verze	Ex certifikovaná řešení krytů s ovládacími a zobrazovacími prvky	Referenční výrobek	KLIPPON K41 EX
-------	--	--------------------	--------------------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KLIPPON CS K41-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Nákresy



Příslušenství

Klippon® K - Držák na montáž na zed'



Systémové příslušenství pro konstrukční řadu krytů Klippon® K umožňuje snadné přizpůsobení krytu pro splnění specifických požadavků jakéhokoliv použití.

- DIN lišty TS 35 a TS15
- Montážní desky
- Závěsy
- Držák na montáž na zed'

Společnost Weidmüller může tuto skříň dodat podle specifikací zákazníka - vybavenou všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KLIPPON K MF KIT 25	Verze
Číslo	9527590000	Klippon K (prázdná hliníková skříň), Montážní patka, Upevňovací oka,
objednávky		Výška: 70 mm, Šířka: 33.5 mm, Hloubka: 12 mm, Základní materiál:
GTIN (EAN)	4032248014071	Nerezavějící ocel 1.4301, Stříbrná
Množství	1 ST	