


### Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Tato svorka DPS poskytuje připojení pro 32 A a průřez vodiče 6 mm<sup>2</sup> pomocí osvědčeného připojení upínacím třmenem s roztečí 5,00 a 5,08 mm, směr výstupu vodiče 90°, 135° a 180°, s rozsáhlými přídatnými funkcemi.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze            | Svorka PCB, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 6 mm <sup>2</sup> , Box |
| Číslo objednávky | <a href="#">1594600000</a>                                                                                                                                                   |
| Typ              | LPP 5.08/02/90 4.5SN OR BX                                                                                                                                                   |
| GTIN (EAN)       | 4008190115296                                                                                                                                                                |
| Množství         | 100 items                                                                                                                                                                    |
| Údaje výrobku    | IEC: 500 V / 32 A / 0.5 - 6 mm <sup>2</sup><br>UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12                                                                                            |
| Balení           | Box                                                                                                                                                                          |

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS                  | Shoda                  |
| UL File Number Search | <a href="#">Web UL</a> |
| Č. osvědčení (UR)     | E60693                 |

### Rozměry a hmotnosti

|                              |             |                     |             |
|------------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Hloubka                      | 13.4 mm     | Hloubka (v palcích) | 0.5276 inch |
| Výška                        | 21.5 mm     | Výška (v palcích)   | 0.8465 inch |
| Nejvyšší nebo nejnižší verze | 17 mm       | Šířka               | 10.76 mm    |
| Šířka (v palcích)            | 0.4236 inch | Čistá hmotnost      | 2.92 g      |

### Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

### Balení

|           |          |           |           |
|-----------|----------|-----------|-----------|
| Balení    | Box      | Délka VPE | 155.00 mm |
| Šířka VPE | 61.00 mm | Výška VPE | 58.00 mm  |

### Parametry systému

|                                                      |                                                |                                                        |                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Skupina produktů                                     | OMNIMATE Signal - řada LP                      | Metoda připojení vodiče                                | Připojení s upínacím třmenem |
| Montáž na PCB desku                                  | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem | Směr výstupu vodiče                                    | 90°                          |
| Rozteč v mm (P)                                      | 5.08 mm                                        | Rozteč v palcích (P)                                   | 0.200 "                      |
| Počet pólů                                           | 2                                              | Množství řady kolíků                                   | 1                            |
| Vybavuje zákazník                                    | Ano                                            | Počet řad                                              | 1                            |
| Max. sousedních kolíků na řadu                       | 24                                             | Pájecí kolík, délka (l)                                | 4.5 mm                       |
| Rozměry pájecích pinů                                | 0.75 x 0.9 mm                                  | Průměr otvoru pájecího oka (D)                         | 1.3 mm                       |
| Tolerance průměru otvoru pájecího oka + 0,1 mm (D)   |                                                | Počet pájených kolíků na pól                           | 1                            |
| Hrot šroubováku                                      | 0,6 x 3,5                                      | Standard hrotu šroubováku                              | DIN 5264                     |
| Utahovací moment, min.                               | 0.5 Nm                                         | Utahovací moment, max.                                 | 0.6 Nm                       |
| Svěrný šroub                                         | M 3                                            | Délka odizolování                                      | 6 mm                         |
| L1 v mm                                              | 5.08 mm                                        | L1 v palcích                                           | 0.200 "                      |
| Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470 | IP 20                                          | Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106 | Bezpečné před dotykem prstů  |
| Stupeň krytí                                         | IP20                                           | Objemový odpor                                         | 1,20 mΩ                      |

### Údaje o materiálu

|                                    |              |                                     |                           |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Izolační materiál                  | PA           | Barevný                             | Oranžová                  |
| Barevný graf (podobné)             | RAL 2000     | Skupina izolačního materiálu        | I                         |
| Komparativní index sledování (CTI) | ≥ 600        | Moisture Level (MSL)                |                           |
| Klasifikace hořlavosti UL 94       | V-2          | Materiál kontaktu                   | Slitina                   |
| Povrch kontaktu                    | pocínované   | Nátěr                               | 1-3 μm Ni, 4-6 μm Sn      |
| Typ cínování                       | matný povrch | Struktura vrstev pájeného připojení | 4...6 μm Ni / 4...6 μm Sn |

### Technické údaje

|                                  |        |                                  |        |
|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Skladovací teplota, min.         | -40 °C | Skladovací teplota, max.         | 70 °C  |
| Provozní teplota, min.           | -50 °C | Provozní teplota, max.           | 100 °C |
| Teplotní rozsah, instalace, min. | -25 °C | Teplotní rozsah, instalace, max. | 100 °C |

### Vodiče vhodné k připojení

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Upínací rozsah, min.                                | 0.13 mm <sup>2</sup>    |
| Upínací rozsah, max.                                | 6 mm <sup>2</sup>       |
| Průřez propojení AWG, min.                          | AWG 26                  |
| Průřez propojení AWG, max.                          | AWG 12                  |
| Pevné, min. H05(07) V-U                             | 0.5 mm <sup>2</sup>     |
| Pevné, max. H05(07) V-U                             | 6 mm <sup>2</sup>       |
| Pružné, min. H05(07) V-K                            | 0.5 mm <sup>2</sup>     |
| Pružné, max. H05(07) V-K                            | 4 mm <sup>2</sup>       |
| dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min. | 0.5 mm <sup>2</sup>     |
| dutinkou s plastovým límcem, DIN 46228 pt 4, max.   | 2.5 mm <sup>2</sup>     |
| s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min.          | 0.5 mm <sup>2</sup>     |
| s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max.          | 2.5 mm <sup>2</sup>     |
| Zasuňte měřič v souladu s EN 60999 a x b; ø         | 2.4 mm x 1.5 mm; 3.0 mm |

|                                    |                         |                                    |                            |      |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|------|
| Upínatelný vodič                   | Průřez připojení vodiče | Typ                                | zapojeno tenkým vodičem    |      |
|                                    |                         | jmen.                              | 0.5 mm <sup>2</sup>        |      |
|                                    | vodičová koncovka       | Délka odizolování                  | jmen.                      | 8 mm |
|                                    |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H0.5/12 OR</a> |      |
|                                    |                         | Délka odizolování                  | jmen.                      | 6 mm |
|                                    |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H0.5/6</a>     |      |
|                                    | Průřez připojení vodiče | Typ                                | zapojeno tenkým vodičem    |      |
|                                    |                         | jmen.                              | 0.75 mm <sup>2</sup>       |      |
|                                    | vodičová koncovka       | Délka odizolování                  | jmen.                      | 8 mm |
|                                    |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H0.75/12 W</a> |      |
|                                    |                         | Délka odizolování                  | jmen.                      | 6 mm |
|                                    |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H0.75/6</a>    |      |
|                                    | Průřez připojení vodiče | Typ                                | zapojeno tenkým vodičem    |      |
|                                    |                         | jmen.                              | 1 mm <sup>2</sup>          |      |
|                                    | vodičová koncovka       | Délka odizolování                  | jmen.                      | 8 mm |
|                                    |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H1.0/12 GE</a> |      |
| Délka odizolování                  |                         | jmen.                              | 6 mm                       |      |
| Doporučená dutinka na konci vodiče |                         | <a href="#">H1.0/6</a>             |                            |      |

Referenční text Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí. Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P)

### Jmenovité údaje podle IEC

|                                             |                        |                                             |      |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------|
| testováno podle normy                       | IEC 60664-1, IEC 61984 | Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C) | 32 A |
| Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C) | 30.5 A                 | Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C) | 32 A |

### Technické údaje

|                                                                       |       |                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C)                           | 25 A  | Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2           | 500 V            |
| Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2          | 250 V | Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3          | 250 V            |
| Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2  | 4 kV  | Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 4 kV             |
| Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 4 kV  | Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu                              | 3 x 1 s se 120 A |

### Jmenovité údaje podle CSA

|                                              |                                                                            |                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| Institut (CSA)                               | CSA                                                                        | Č. osvědčení (CSA)                           | 200039-1202191 |
| Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) | 300 V                                                                      | Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA) | 300 V          |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)  | 20 A                                                                       | Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA)  | 10 A           |
| Průřez vodiče AWG, min.                      | AWG 26                                                                     | Průřez vodiče AWG, max.                      | AWG 12         |
| Odkaz na hodnoty pro schválení               | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace. |                                              |                |

### Jmenovité údaje podle UL 1059

|                                                  |                                                                            |                                                  |        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| Institut (UR)                                    | UR                                                                         | Č. osvědčení (UR)                                | E60693 |
| Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) | 300 V                                                                      | Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059) | 300 V  |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)  | 20 A                                                                       | Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059)  | 10 A   |
| Průřez vodiče, AWG, min.                         | AWG 26                                                                     | Průřez vodiče, AWG, max.                         | AWG 12 |
| Odkaz na hodnoty pro schválení                   | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace. |                                                  |        |


### Důležitá poznámka

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| IPC shoda | Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| Poznámky  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• The test point can only be used as potential-pickup point.</li> <li>• It is necessary to hold the insulating body of the one or two pole terminal when tightening the screw</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |  |  |


### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002643    | ETIM 9.0    | EC002643    |
| ETIM 10.0   | EC002643    | ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-01-01 |             |             |

## Dimensional drawing



## Graph



## Příslušenství

### Mezilehlé desky



Maximální napětí je založeno na minimální vzdálenosti. Vložené destičky zvětšují vzdálenosti mezi různými potenciály a umožňují vyšší jmenovité napětí nebo jasné oddělení, např. mezi síťovým a nízkým napětím nebo různými ochrannými zónami.

Rybinový spoj umožňuje jednoduchou instalaci a zaručuje bezpečné připevnění. Další vlastnosti jsou následující:

- Rozteč rozšířena o 1,27 nebo 2,54 mm - všechny další kombinace jsou možné
- Barevné kódování zajišťuje vizuální rozlišení
- Různé tvary, standardní designy.

Je lepší se vyvarovat neúplným individuálním sestavám, protože jednotlivé svorkovnice se spojují k vytvoření jednotné ucelené jednotky. Předem sestavené komponenty na požádání.


Výhody: efektivní zpracování, zvýšená stabilita, zvýšená spolehlivost.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | LPZP 2.54/90 OR            | Verze                                                               |
| Číslo      | <a href="#">1747480000</a> | Svorka PCB, Příslušenství, Mezilehlá deska, Oranžová, Počet pólů: 1 |
| objednávky |                            |                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4008190992163              |                                                                     |
| Množství   | 100 ST                     |                                                                     |
| Typ        | LPZP 1.27/90 OR            | Verze                                                               |
| Číslo      | <a href="#">1747490000</a> | Svorka PCB, Příslušenství, Mezilehlá deska, Oranžová, Počet pólů: 1 |
| objednávky |                            |                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4008190992170              |                                                                     |
| Množství   | 100 ST                     |                                                                     |
| Typ        | LPZP 2.54/90 SW            | Verze                                                               |
| Číslo      | <a href="#">1747500000</a> | Svorka PCB, Příslušenství, Mezilehlá deska, černá, Počet pólů: 1    |
| objednávky |                            |                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4008190992187              |                                                                     |
| Množství   | 100 ST                     |                                                                     |
| Typ        | LPZP 1.27/90 SW            | Verze                                                               |
| Číslo      | <a href="#">1747510000</a> | Svorka PCB, Příslušenství, Mezilehlá deska, černá, Počet pólů: 1    |
| objednávky |                            |                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4008190992194              |                                                                     |
| Množství   | 100 ST                     |                                                                     |

## Příslušenství

### Montážní bloky



Malá součástka, velký výkon:  
Připínací upevňovací prvky zvyšují mechanickou odolnost svorek desky plošných spojů.  
Připínací nebo předem sestavené - vždy ta pravá volba:

- Odolný, přesně sedící rybinový spoj
- Odolné kovové závitové vložky
- Vhodné pro všechny směry vývodu

Maximální stabilita, minimální námaha:

- Extrémní odolnost pro časté připínání
- Kompletní řada pro jednoduchý výběr

Výsledek: pájené body, kontakty a celkový modul jsou odolnější proti mechanickému namáhání, jako jsou vibrace a zatížení tahem.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | LPBB MU OR                 | Verze                                                             |
| Číslo      | <a href="#">1747530000</a> | Svorka PCB, Příslušenství, Montážní blok, Oranžová, Počet pólů: 1 |
| objednávky |                            |                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190992217              |                                                                   |
| Množství   | 100 ST                     |                                                                   |
| Typ        | LPBB OR                    | Verze                                                             |
| Číslo      | <a href="#">1747540000</a> | Svorka PCB, Příslušenství, Montážní blok, Oranžová, Počet pólů: 1 |
| objednávky |                            |                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190992224              |                                                                   |
| Množství   | 100 ST                     |                                                                   |

### Další příslušenství



Při vytváření perfektního řešení není žádná úloha příliš malá.  
Připojení je jen jedna část celkového procesu. V aplikacích, kde je potřeba testovat, seskupovat nebo oddělovat potenciály jsou drobné detaily často klíčem k dokonalému řešení.  
Systém není systémem bez těchto malých, ale nezbytných detailů:

- Testovací zástrčky zajišťují spolehlivé snímání z diagnostických zásuvek


Souběžně s výrobním procesem a aplikací.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                                         |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | PS 2.0 MC                  | Verze                                                                                   |
| Číslo      | <a href="#">0310000000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Testovací zástrčka, Červená, Počet pólů: 1 |
| objednávky |                            |                                                                                         |
| GTIN (EAN) | 4008190000059              |                                                                                         |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                                         |

## Příslušenství

### Propojky



Velký potenciál pro malé svorky.

Pro efektivní rozvod elektřiny přímo u připojení:

- Oddělená hřebenová kolejnice
- K dispozici se všemi standardními počty pólů
- Jednoduché zkrácení

Zmenšíte velikost, aby odpovídala počtu pólů, a připojte vodič v jediném zákroku.

Pro dodatečnou montáž nebo záměrné snížení tepelného zatížení na DPS.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ        | LPA QB 2                   | Verze                                                        |
| Číslo      | <a href="#">1472200000</a> | Svorka PCB, Příslušenství, Spojovací konektor, Počet pólů: 2 |
| objednávky |                            |                                                              |
| GTIN (EAN) | 4008190096298              |                                                              |
| Množství   | 50 ST                      |                                                              |

### Pojistková pouzdra



Pohodlná ochrana pro techniky a technologii:

Držák pojistky chrání proudové obvody přímo v místě připojení a lze jej snadno dodatečně namontovat – jeden z nejuniverzálnějších a nejúčinnějších systémů tisku svorek s roztečí 5 mm: řada LP od Weidmüller.

Vhodné pro přímou instalaci na zadní stranu svorek.

- Uzavřené, dotykově bezpečné
- 2 v 1 - držák na značky na popisování obvodů a pojistek
- Připevňovací profil pro značky Dekafix

Jasně přidělení bezpečnostních prvků ke správným vodičovým vývodům zjednodušuje údržbu a odstraňování problémů.

Bezpečnost v kompaktním designu - pro servisního technika i komponenty aplikace.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | LPA SI STI3.2 OR           | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1495060000</a> | Svorka PCB, Příslušenství, Pojistková kazeta, Oranžová, Počet pólů: 1 |
| objednávky |                            |                                                                       |
| GTIN (EAN) | 4008190095536              |                                                                       |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                       |
| Typ        | LPA SI STI4.5 OR           | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1495160000</a> | Svorka PCB, Příslušenství, Pojistková kazeta, Oranžová, Počet pólů: 1 |
| objednávky |                            |                                                                       |
| GTIN (EAN) | 4008190153359              |                                                                       |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                       |

## Příslušenství

### Oddělovací prvky



Účinná izolace - bezpečné prohlídky:

Oddělovací prvek odděluje proudové obvody přímo u svěrného bodu a jednoduše se vyměňuje - jeden z nejvíce všestranných a efektivních systémů s roztečí 5 mm: řada LP společnosti Weidmüller.

Vhodné pro přímou instalaci na zadní stranu svorek.

- Uzavřené, dotykově bezpečné
- 2 v 1 - držák na značky na popisování obvodů a pojistek
- Připevňovací profil pro značky Dekafix

Jasně přidělení oddělovacích prvků ke správným vodičovým vývodům zjednodušuje údržbu a odstraňování problémů.

Bezpečnost v kompaktním designu - pro servisního technika i komponenty aplikace.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ        | LPA TR STI3.2 OR           | Verze                                                        |
| Číslo      | <a href="#">1495460000</a> | Svorka PCB, Příslušenství, Rozpěrka, Oranžová, Počet pólů: 1 |
| objednávky |                            |                                                              |
| GTIN (EAN) | 4008190044688              |                                                              |
| Množství   | 100 ST                     |                                                              |
| Typ        | LPA TR STI4.5 OR           | Verze                                                        |
| Číslo      | <a href="#">1495560000</a> | Svorka PCB, Příslušenství, Rozpěrka, Oranžová, Počet pólů: 1 |
| objednávky |                            |                                                              |
| GTIN (EAN) | 4008190156732              |                                                              |
| Množství   | 100 ST                     |                                                              |

### Indikátory funkcí



Vše pod kontrolou:

Indikátor funkce se snadno dodatečně montuje a jasně signalizuje stav spínání v místě upnutí - k dispozici také s držákem štítků velkého formátu. Jeden z nejvíce všestranných a efektivních systémů s roztečí 5 mm: řada LP společnosti Weidmüller

- Držák na 3 mm standardní LED
- Jednoduchá instalace na zadní stranu svorek řady SP.
- Volitelný držák na značky pro rozšířené možnosti značení (WS10/5 a WS12/5, viz značky)

Nejjednodušší, nejspolehlivější způsob monitorování stavů spínání.

Zkrátka: minimální námaha, maximální spolehlivost.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ        | LPA FA2                    | Verze                                                            |
| Číslo      | <a href="#">1495960000</a> | Svorka PCB, Příslušenství, Ukazatel funkce, černá, Počet pólů: 2 |
| objednávky |                            |                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4008190173500              |                                                                  |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                  |
| Typ        | LPA FA3                    | Verze                                                            |
| Číslo      | <a href="#">1496060000</a> | Svorka PCB, Příslušenství, Ukazatel funkce, černá, Počet pólů: 3 |
| objednávky |                            |                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4008190062330              |                                                                  |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                  |

## LPP 5.08/02/90 4.5SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ        | LPA FA2 BZ                 | Verze                                                            |
| Číslo      | <a href="#">1496160000</a> | Svorka PCB, Příslušenství, Ukazatel funkce, černá, Počet pólů: 2 |
| objednávky |                            |                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4008190100988              |                                                                  |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                  |
| Typ        | LPA FA3 BZ                 | Verze                                                            |
| Číslo      | <a href="#">1496260000</a> | Svorka PCB, Příslušenství, Ukazatel funkce, černá, Počet pólů: 3 |
| objednávky |                            |                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4008190101862              |                                                                  |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                  |

## Držák štítku značení



Najde místo i na nejmenší svorkovnici:  
Držák štítků se snadno dodatečně montuje a poskytuje velký dodatečný prostor pro označení – řada LP od společnosti Weidmüller je jedním z nejuniverzálnějších a neúčinnějších systémů pro potisk svorkovnic s roztečí 5 mm.

3 kroky k jasnému, čitelnému značení:

Popište značící pásky "dekafix" ručně nebo automaticky Zmenšete velikost značících pásek a vložte je do kolejnicového profilu "dekafix" Jednoduše připevníte držák na značky na svorku.

Profesionální, pohodlný způsob značení svěrných bodů přímo na modulu - už žádné riziko záměny svorek nebo chybného zapojení.

Minimální námaha, maximální efekt.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | LPA BZ2                    | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1497260000</a> | Svorka PCB, Příslušenství, Držák štítku značení, černá, Počet pólů: 2 |
| objednávky |                            |                                                                       |
| GTIN (EAN) | 4008190027902              |                                                                       |
| Množství   | 100 ST                     |                                                                       |
| Typ        | LPA BZ3                    | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1497360000</a> | Svorka PCB, Příslušenství, Držák štítku značení, černá, Počet pólů: 3 |
| objednávky |                            |                                                                       |
| GTIN (EAN) | 4008190127022              |                                                                       |
| Množství   | 100 ST                     |                                                                       |