


WS 15/5 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo ploteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | WS, Označení svorek, 15 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka |
| Číslo objednávky | 1609890000 |
| Typ | WS 15/5 MC SDR |
| GTIN (EAN) | 4008 190456672 |
| Množství | 96 items |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|-------------------|-------------|
| Výška | 15 mm | Výška (v palcích) | 0.5906 inch |
| Šířka | 5 mm | Šířka (v palcích) | 0.1968 inch |
| Čistá hmotnost | 0.17 g | | |

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...100 °C

Shoda produktu s prostředím

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky | | |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% | | |
| Uhlíková stopa výrobku | Kolébka k bráně | 0.002 kg CO2eq. | |

Obecné údaje

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|--|
| Barva materiálu podle kódu odporu | 9 | | |
| Orientace tisku | vodorovně a svisle | | |
| Metoda tisku | MC Laser | | |
| Šířka | 5 mm | | |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 | | |
| Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C | | |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C | | |
| Barevný | Podle specifikace zákazníka | | |
| Základní materiál | Polyamid 66 | | |
| Barva tisku | černá | | |
| Tištěné znaky | Vyžaduje soubor M-Print PRO | | |
| Počet značek v balení | Forma napájení | MultiCard | |
| Počet značek na kombinaci | 1 MultiCard = Terminal marker | | |
| Rozsah provozní teploty | -40...100 °C | | |
| Aplikace/výrobce | Weidmueller, Allen-Bradley | | |

Označení konektorů

Rozteč v mm (P) 5.00 mm

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |

Nákresy

Podobné ilustraci



Výkres

