


ZTA 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Příslušenství, Adaptér zkoušečky, 11 A
Číslo objednávky	1688110000
Typ	ZTA 4
GTIN (EAN)	4008190855666
Množství	25 items

ZTA 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	68.8 mm	Hloubka (v palcích)	2.7087 inch
Výška	31 mm	Výška (v palcích)	1.2205 inch
Šířka	5.1 mm	Šířka (v palcích)	0.2008 inch
Čistá hmotnost	6.8 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-50 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze	Pro svorky	Počet potenciálů	1
Počet úrovní	1	Počet svěrných bodů na úroveň	1

Údaje materiálu

Základní materiál	Polyamid 66	Barevný	černá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

Další technická data

S připínacími kolíky	Ano	Návod k instalaci	Přímá montáž
----------------------	-----	-------------------	--------------

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	1.5 mm ²	Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité DC napětí	250 V	Jmenovitý proud	11 A
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	1.83 mΩ	Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x	0.56 W

Rozměry

Rozteč v mm (P)	5.10 mm	Výška s TS 35	69 mm
-----------------	---------	---------------	-------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Směr připojení	na straně	Utahovací moment, max.	0.3 Nm
Utahovací moment, min.	0.3 Nm	Délka odizolování	10 mm
Typ připojení	Zásuvné připojení Plug-in	Počet připojení	1
Upínací rozsah, max.	1.5 mm ²	Upínací rozsah, min.	0.5 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	0.5 mm ²	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	1.5 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	0.5 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	1.5 mm ²

ZTA 4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje**Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0.5 mm²Průřez připojení vodičů, splétané, min. 0.5 mm²Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0.5 mm²Průřez připojení vodičů, splétané, max. 1.5 mm²Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 1.5 mm²**Všeobecně**

Počet pólů

1

Návod k instalaci

Přímá montáž

Klasifikace

ETIM 8.0

EC002555

ETIM 9.0

EC002555

ETIM 10.0

EC002555

ECLASS 14.0

27-25-03-04

ECLASS 15.0

27-25-03-04