Datový list

VG 11-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.
V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VG MS ZE (standardní mosazná kabelová průchodka s odlehčením tahu), Kabelové těsnění, rovný, PG 11, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	1718820000
Typ	VG 11-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352042
Množství	50 items
Stav objednávky	Přerušeno
Poslední datum objednávky	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	VG 11-MS68

Datum vytvoření 20.03.2026 03:10:51 MEZ

Datový list

VG 11-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	25.5 mm	Výška (v palcích)	1.0039 inch
Délka	31.5 mm	Délka (v palcích)	1.2402 inch
Čistá hmotnost	35.87 g		

Teploty

Provozní teplota	-20 °C...80 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Všeobecné informace

Vnější průměr kabelu, max.	12.5 mm	Vnější průměr kabelu, min.	6.5 mm
Stupeň krytí s GWDR	IP65	Rozsah provozní teploty, max.	80 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C	Stoupání závitu	1.41 mm
Halogen	Ne	Upínací rozsah, odlehčení, max.	12 mm
Upínací rozsah, odlehčení, min.	7.5 mm	AF velikost 1	22 mm
AF velikost 2	20 mm	Velikost AF	22 mm
Stupeň krytí	IP54	Kabelová průchodka	PG, PG 11
Základní materiál	Mosaz poniklovaná	Těsnění	NBR
Těsnění	NBR	Vnější závit	PG 11
Délka závitu	6 mm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	4.20 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	6.25 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	6.25 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min.	4.20 Nm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

Weidmüller

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU PG11-MS	Verze
Číslo objednávky	1694090000	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, PG 11, 3 mm, Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4008190872250	
Množství	100 ST	

Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR PG11-NP	Verze
Číslo objednávky	1719560000	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 11, Neoprén
GTIN (EAN)	4008190352820	
Množství	100 ST	

Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR PG11-PO	Verze
Číslo objednávky	1719460000	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 11, Polyetylén
GTIN (EAN)	4008190352714	
Množství	100 ST	