


LM WO 36/93 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Samolepicí polyesterové štítky jsou vhodné pro kancelářské laserové tiskárny A4.

Všeobecné objednáací údaje

Verze	LaserMark, Označení vodičů a kabelů, 9.5 - 22.3 mm, 36 x 93 mm, Bílá
Číslo objednávky	1695741044
Typ	LM WO 36/93 WS
GTIN (EAN)	4008190924720
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.03 mm	Hloubka (v palcích)	0.001 inch
Výška	36 mm	Výška (v palcích)	1.4173 inch
Šířka	93 mm	Šířka (v palcích)	3.6614 inch
Čistá hmotnost	10 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...150 °C
-------------------------	--------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Lepidlo	Akrylát	
Barva materiálu podle kódu odporu	9	
Počet na list	15	
Typ tisku	prázdný	
Verze	Samolepicí	
Šířka	93 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Rozsah provozní teploty, max.	150 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Barevný	Bílá	
Halogen	Ne	
Základní materiál	Polyesterová fólie	
Tištěné znaky	bez	
Počet štítků v balení	150	
Počet značek v balení	Forma napájení	List se štítky
	Počet kombinací v balení	10
	Počet značek na kombinaci	15
Velikost pole na označení	36 x 25 mm	
Počet značek na kombinaci	1 Label sheet = 15 Conductor and cable markers	
Rozsah provozní teploty	-40...150 °C	

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	120 mm²
Průřez vodiče, min.	25 mm²	Vnější prům. vodiče, max.	22.3 mm
Vnější prům. vodiče, min.	9.5 mm	Šířka textového pole	35.5 mm
Výška textového pole	25 mm	Vnější prům. vodiče	9.5 - 22.3 mm
Průřez připojeného vodiče	25 - 120 mm²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

