



Podobné ilustraci

Řada Weidmüller nerezová ocel obsahuje komplexní sortiment ocelových vázacích pásků pro extrémní podmínky, jako jsou vysoké teploty a silné chemické vlivy.

- nerezová ocel AISI 316,
- ideální pro venkovní použití,
- odolné proti radiaci a korozi,
- nemagnetické,
- žádné zoubkování, takže žádné poškození izolace.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kabelové vázací pásky, 4.6 x 201 mm, Nerezavějící ocel 1.4301, 445 N
Číslo objednávky	1699810000
Typ	SCT 4.6/201 C
GTIN (EAN)	4008190892258
Množství	100 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2022-10-31T00:00:00+01:00
Alternativní výrobek	SCT 4.6/200

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.25 mm	Hloubka (v palcích)	0.0098 inch
Výška	201 mm	Výška (v palcích)	7.9134 inch
Šířka	4.6 mm	Šířka (v palcích)	0.1811 inch
Čistá hmotnost	2.2 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -80...538 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Instalační materiály

Odolné proti UV záření	Ano	Pro znovuotevření	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	None	Rozsah provozní teploty, max.	538 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-80 °C	Halogen	Ne
Průměr kabelu, max.	51 mm	Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4301
Pevnost v tahu	445 N	Průměr svazku, max.	50 mm
Pevnost v tahu (síla v librách)	100 lbf		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Nákresy

Výkres

