



### Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Konektory zásuvky s připojením upínacím třmenem, se směrem vývodu 90°. Konektory zásuvky poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze            | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 7.50 mm, Počet pólů: 3, 90°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm², Box |
| Číslo objednávky | <a href="#">1701800000</a>                                                                                                            |
| Typ              | BLZ 7.50/03/90 SN OR BX                                                                                                               |
| GTIN (EAN)       | 4008190908386                                                                                                                         |
| Množství         | 90 items                                                                                                                              |
| Údaje výrobku    | IEC: 800 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm²<br>UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12                                                               |
| Balení           | Box                                                                                                                                   |

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS                  | Shoda                  |
| UL File Number Search | <a href="#">Web UL</a> |
| Č. osvědčení (UR)     | E60693                 |

### Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 26.8 mm | Hloubka (v palcích) | 1.0551 inch |
| Výška          | 14.3 mm | Výška (v palcích)   | 0.563 inch  |
| Čistá hmotnost | 6.65 g  |                     |             |

### Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

### Systémové parametry

|                          |                                   |                                                        |                             |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Skupina produktů         | OMNIMATE Signal - řada BL/SL 7,50 | Typ připojení                                          | Připojení v provozu         |
| Metoda připojení vodiče  | Připojení s upínacím třmenem      | Rozteč v mm (P)                                        | 7.50 mm                     |
| Rozteč v palcích (P)     | 0.295 "                           | Směr výstupu vodiče                                    | 90°                         |
| Počet pólů               | 3                                 | L1 v mm                                                | 15.00 mm                    |
| L1 v palcích             | 0.591 "                           | Počet řad                                              | 1                           |
| Množství řady kolíků     | 1                                 | Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106 | Bezpečné před dotykem prstů |
| Objemový odpor           | 5,00 mΩ                           | Může být kódováno                                      | Ano                         |
| Délka odizolování        | 7 mm                              | Utahovací moment, min.                                 | 0.4 Nm                      |
| Utahovací moment, max.   | 0.5 Nm                            | Svěrný šroub                                           | M 2,5                       |
| Hrot šroubováku          | 0,6 x 3,5                         | Standard hrotu šroubováku                              | DIN 5264                    |
| Zásuvná síla / pól, max. | 9 N                               | Tažná síla / pól, max.                                 | 8.5 N                       |

### Balení

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Balení    | Box       | Délka VPE | 349.00 mm |
| Šířka VPE | 135.00 mm | Výška VPE | 31.00 mm  |

### Typové testy

|                                       |             |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test: Trvanlivost značení             | Standard    | DIN EN 61984 část 7.3.2 / 09.02 vzor převzatý z DIN EN 60068-2-70 / 07.96                                                                    |
|                                       | Test        | označení původu, identifikace typu, jmenovitý průřez, jmenovité napětí, rozteč, typ materiálu, označení schválení UL, označení schválení CSA |
|                                       | Vyhodnocení | k dispozici                                                                                                                                  |
|                                       | Test        | trvanlivost                                                                                                                                  |
|                                       | Vyhodnocení | vyhovělo                                                                                                                                     |
| Test: Nezapojení (není vyměnitelnost) | Standard    | koncept DIN VDE 0627, oddíl 5.9.1 / 09.91, DIN IEC 60512, část 7, oddíl 5 / 05.94                                                            |
|                                       | Test        | otočeno o 180° s kódovými prvky                                                                                                              |
|                                       | Vyhodnocení | vyhovělo                                                                                                                                     |

**Technické údaje**

|                                            |             |                            |                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Test: průřez připojitelný svorkami         | Standard    |                            | DIN EN 60999, část 6 a 8.1 / 04.94, DIN EN 60947-1, oddíl 8.2.4.5.1 / 07.98 |
|                                            | Typ vodiče  | Typ vodiče a průřez vodiče | pevný 0,08 mm <sup>2</sup>                                                  |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče | splétaný 0,08 mm <sup>2</sup>                                               |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče | pevný 2,5 mm <sup>2</sup>                                                   |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče | splétaný 2,5 mm <sup>2</sup>                                                |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče | AWG 28/1                                                                    |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče | AWG 28/19                                                                   |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče | AWG 12/1                                                                    |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče | AWG 12/19                                                                   |
|                                            | Vyhodnocení |                            | vyhovělo                                                                    |
| Test poškození a náhodného uvolnění vodičů | Standard    |                            | DIN EN 60999, oddíl 8.4 / 04.94                                             |
|                                            | Požadavek   |                            | 0,2 kg                                                                      |
|                                            | Typ vodiče  | Typ vodiče a průřez vodiče | AWG 28/1                                                                    |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče | AWG 28/7                                                                    |
|                                            | Vyhodnocení |                            | vyhovělo                                                                    |
|                                            | Požadavek   |                            | 0,3 kg                                                                      |
|                                            | Typ vodiče  | Typ vodiče a průřez vodiče | pevný 0,5 mm <sup>2</sup>                                                   |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče | splétaný 0,5 mm <sup>2</sup>                                                |
|                                            | Vyhodnocení |                            | vyhovělo                                                                    |
|                                            | Požadavek   |                            | 0,7 kg                                                                      |
|                                            | Typ vodiče  | Typ vodiče a průřez vodiče | pevný 2,5 mm <sup>2</sup>                                                   |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče | splétaný 2,5 mm <sup>2</sup>                                                |
|                                            | Vyhodnocení |                            | vyhovělo                                                                    |
|                                            | Požadavek   |                            | 0,9 kg                                                                      |
|                                            | Typ vodiče  | Typ vodiče a průřez vodiče | AWG 12/1                                                                    |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče | AWG 12/19                                                                   |
| Test vytažení                              | Vyhodnocení |                            | vyhovělo                                                                    |
|                                            | Standard    |                            | DIN EN 60999, oddíl 8.5 / 04.94                                             |
|                                            | Požadavek   |                            | ≥5 N                                                                        |
|                                            | Typ vodiče  | Typ vodiče a průřez vodiče | AWG 28/1                                                                    |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče | AWG 28/7                                                                    |
|                                            | Vyhodnocení |                            | vyhovělo                                                                    |
|                                            | Požadavek   |                            | ≥50 N                                                                       |
|                                            | Typ vodiče  | Typ vodiče a průřez vodiče | H05V-U2,5                                                                   |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče | H05V-K2,5                                                                   |
|                                            | Vyhodnocení |                            | vyhovělo                                                                    |
|                                            | Požadavek   |                            | ≥60 N                                                                       |
|                                            | Typ vodiče  | Typ vodiče a průřez vodiče | AWG 12/1                                                                    |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče | AWG 12/19                                                                   |

### Technické údaje

Vyhodnocení vyhovělo

#### Údaje o materiálu

|                                    |            |                                  |          |
|------------------------------------|------------|----------------------------------|----------|
| Izolační materiál                  | PBT        | Barevný                          | Oranžová |
| Barevný graf (podobné)             | RAL 2000   | Skupina izolačního materiálu     | IIIa     |
| Komparativní index sledování (CTI) | ≥ 200      | Moisture Level (MSL)             |          |
| Klasifikace hořlavosti UL 94       | V-0        | Materiál kontaktu                | Slitina  |
| Povrch kontaktu                    | pocínované | Skladovací teplota, min.         | -40 °C   |
| Skladovací teplota, max.           | 70 °C      | Provozní teplota, min.           | -50 °C   |
| Provozní teplota, max.             | 100 °C     | Teplotní rozsah, instalace, min. | -25 °C   |
| Teplotní rozsah, instalace, max.   | 100 °C     |                                  |          |

#### Vodiče vhodné k připojení

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Upínací rozsah, min.                                | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Upínací rozsah, max.                                | 3.31 mm <sup>2</sup> |
| Průřez propojení AWG, min.                          | AWG 26               |
| Průřez propojení AWG, max.                          | AWG 12               |
| Pevné, min. H05(07) V-U                             | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| Pevné, max. H05(07) V-U                             | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Pružné, min. H05(07) V-K                            | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| Pružné, max. H05(07) V-K                            | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min. | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| dutinkou s plastovým límcem, DIN 46228 pt 4, max.   | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min.          | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max.          | 2.5 mm <sup>2</sup>  |

Zasuňte měřič v souladu s EN 60999 a 2.8 mm x 2,0 mm; 2,4 mm x b; ø

|                         |                         |                                    |                         |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Upínatelný vodič        | Průřez připojení vodiče | Typ                                | zapojeno tenkým vodičem |
|                         |                         | jmen.                              | 0.5 mm <sup>2</sup>     |
| vodičová koncovka       |                         | Délka odizolování                  | jmen. 6 mm              |
|                         |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H0.5/6</a>  |
| Průřez připojení vodiče |                         | Typ                                | zapojeno tenkým vodičem |
|                         |                         | jmen.                              | 1 mm <sup>2</sup>       |
| vodičová koncovka       |                         | Délka odizolování                  | jmen. 6 mm              |
|                         |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H1.0/6</a>  |
| Průřez připojení vodiče |                         | Typ                                | zapojeno tenkým vodičem |
|                         |                         | jmen.                              | 1.5 mm <sup>2</sup>     |
| vodičová koncovka       |                         | Délka odizolování                  | jmen. 7 mm              |
|                         |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H1.5/7</a>  |
| Průřez připojení vodiče |                         | Typ                                | zapojeno tenkým vodičem |
|                         |                         | jmen.                              | 2.5 mm <sup>2</sup>     |
| vodičová koncovka       |                         | Délka odizolování                  | jmen. 7 mm              |
|                         |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H2.5/7</a>  |
| Průřez připojení vodiče |                         | Typ                                | zapojeno tenkým vodičem |
|                         |                         | jmen.                              | 0.75 mm <sup>2</sup>    |

### Technické údaje

|                 |                                                                                                                                          |                                    |                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                 | vodičová koncovka                                                                                                                        | Délka odizolování                  | jmen. 6 mm              |
|                 |                                                                                                                                          | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H0,75/6</a> |
| Referenční text | Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P), Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí. |                                    |                         |

### Jmenovité údaje podle IEC

|                                                                       |                        |                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| testováno podle normy                                                 | IEC 60664-1, IEC 61984 | Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)                           | 15 A             |
| Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)                           | 13 A                   | Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)                           | 12.5 A           |
| Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C)                           | 11 A                   | Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2           | 800 V            |
| Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2          | 800 V                  | Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3          | 500 V            |
| Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2  | 8 kV                   | Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 8 kV             |
| Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 6 kV                   | Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu                              | 3 x 1 s se 120 A |

### Jmenovité údaje podle CSA

|                                              |                                                                            |                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| Institut (CSA)                               | CSA                                                                        | Č. osvědčení (CSA)                           | 200039-1121690 |
| Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) | 300 V                                                                      | Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA) | 300 V          |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)  | 15 A                                                                       | Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA)  | 10 A           |
| Průřez vodiče AWG, min.                      | AWG 26                                                                     | Průřez vodiče AWG, max.                      | AWG 12         |
| Odkaz na hodnoty pro schválení               | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace. |                                              |                |

### Jmenovité údaje podle UL 1059

|                                                  |                                                                            |                                                  |        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| Institut (UR)                                    | UR                                                                         | Č. osvědčení (UR)                                | E60693 |
| Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) | 300 V                                                                      | Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059) | 300 V  |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)  | 10 A                                                                       | Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059)  | 10 A   |
| Průřez vodiče, AWG, min.                         | AWG 26                                                                     | Průřez vodiče, AWG, max.                         | AWG 12 |
| Odkaz na hodnoty pro schválení                   | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace. |                                                  |        |

### Důležitá poznámka

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| IPC shoda | Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Poznámky  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> </ul> |  |  |


**Technické údaje**

- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

**Klasifikace**


| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

## Dimensional drawing




## Křivka odlehčení

BLZ 7.50/./90 & 270 - SL 7.50



## Příslušenství

### Kódovací prvky



Připojuje pouze to, co má být připojeno: správné připojení na správném místě.

Kódovací prvky a blokové zařízení jasně přiřazují připojovací prvky během výrobního procesu a provozu. Kódovací prvky a blokové zařízení se vkládají před montáží nebo během fáze osazování kabelu. Alternativa společnosti Weidmüller online konfigurace pomocí konfigurátoru variant pro okódování před dodávkou. Nesprávná instalace na obvodové desce a nesprávné zapojení připojovacích prvků už není možné. Výhoda: žádné řešení problémů při výrobě a žádné provozní chyby u uživatele.

### Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | BLZ/SL KO BK BX            | Verze                                                               |
| Číslo      | <a href="#">1545710000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Kódovací prvek, černá, |
| objednávky |                            | Počet pólů: 1                                                       |
| GTIN (EAN) | 4008190087142              |                                                                     |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                     |
| Typ        | BLZ/SL KO OR BX            | Verze                                                               |
| Číslo      | <a href="#">1573010000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Kódovací prvek,        |
| objednávky |                            | Oranžová, Počet pólů: 1                                             |
| GTIN (EAN) | 4008190048396              |                                                                     |
| Množství   | 100 ST                     |                                                                     |



## Protikus

### SL 7.50/90B




Konektory zástrčky se směrem vývodu 90°. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory zástrčky poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 7.50/03/90B 3.2SN OR... | Verze                                                                    |
| Číslo      | <a href="#">1628480000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,      |
| objednávky |                            | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 7.50 mm, Počet           |
| GTIN (EAN) | 4008190201289              | pólů: 3, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box |
| Množství   | 100 ST                     |                                                                          |
| Typ        | SL 7.50/03/90B 4.5SN BK... | Verze                                                                    |
| Číslo      | <a href="#">1628920000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,      |
| objednávky |                            | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 7.50 mm, Počet           |
| GTIN (EAN) | 4008190201722              | pólů: 3, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Box    |
| Množství   | 100 ST                     |                                                                          |

### SL 7.50/180B




Konektory zástrčky s rovným směrem vývodu. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory zástrčky poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 7.50/03/180B 3.2SN O... | Verze                                                                  |
| Číslo      | <a href="#">1629140000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,    |
| objednávky |                            | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 7.50 mm, Počet         |
| GTIN (EAN) | 4008190201944              | pólů: 3, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová,  |
| Množství   | 100 ST                     | Box                                                                    |
| Typ        | SL 7.50/03/180B 4.5SN B... | Verze                                                                  |
| Číslo      | <a href="#">1629580000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,    |
| objednávky |                            | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 7.50 mm, Počet         |
| GTIN (EAN) | 4008190202385              | pólů: 3, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, černá, Box |
| Množství   | 100 ST                     |                                                                        |

### Protikus

#### SL 7.50/90




Konektory zástrčky se směrem vývodu 90°. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory zástrčky poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 7.50/03/90 3.2SN OR ... | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1628370000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 7.50 mm, Počet pólů: 3, 90°,    |
| GTIN (EAN) | 4008190201173              | Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box            |
| Množství   | 100 ST                     |                                                                       |

#### SL 7.50/180




Konektory zástrčky s rovným směrem vývodu. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory zástrčky poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 7.50/03/180 3.2SN OR... | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1629030000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 7.50 mm, Počet pólů: 3,         |
| GTIN (EAN) | 4008190201838              | 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box      |
| Množství   | 100 ST                     |                                                                       |

#### SL 7.50/90



Konektory zástrčky se směrem vývodu 90°. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory zástrčky poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

**Protikus****Všeobecné objednací údaje**

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 7.50/03/90 3.2SN GN ... | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1761450000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 7.50 mm, Počet pólů: 3, 90°,    |
| GTIN (EAN) | 4032248176465              | Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box            |
| Množství   | 100 ST                     |                                                                       |