

## TM-I 18 MC NE WS


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci. Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky. Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	TM-I, Vkládací značky, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, Bílá
Číslo objednávky	<a href="#">1718431044</a>
Typ	TM-I 18 MC NE WS
GTIN (EAN)	4008190349011
Množství	320 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	1.7 mm	Hloubka (v palcích)	0.0669 inch
Výška	18 mm	Výška (v palcích)	0.7087 inch
Šířka	4 mm	Šířka (v palcích)	0.1575 inch
Čistá hmotnost	0.24 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně 0.002 kg CO2 eq.

## Obecné údaje

Barva materiálu podle kódu odporu	9
Počet na list	64
Typ tisku	prázdný
Šířka	4 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Barevný	Bílá
Halogen	Ne
Základní materiál	Polyamid 66
Tištěné znaky	prázdné
Počet značek v balení	Forma napájení MultiCard
Doporučená odvětví	Doprava, Stroje
kompatibilní tiskárna	<a href="#">PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2</a>
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Insert markers
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
Počet na roli	64

## Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Vnější prům. vodiče, max.	22 mm
Vnější prům. vodiče, min.	1.5 mm	Vnější prům. vodiče	1.5 - 22 mm

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Nákresy**

