

Podobné ilustraci



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Číslo objednávky	1718770000
Typ	VG 48-K68
GTIN (EAN)	4008190351977
Množství	10 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	VG PG48-K67

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	53.5 mm	Výška (v palcích)	2.1063 inch
Délka	67.5 mm	Délka (v palcích)	2.6575 inch
Čistá hmotnost	93.8 g		

Teploty

Provozní teplota -40 °C...100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Vnější průměr kabelu, max.	44 mm	Vnější průměr kabelu, min.	34 mm
Stupeň krytí s GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Utahovací moment	14 Nm
Silikon	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Stoupání závitu	1.59 mm	Halogen	Ano
AF velikost 1	65 mm	Velikost AF	65 mm
Stupeň krytí	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Kabelová průchodka	PG
Základní materiál	Polyamid 6	Těsnění	CR
Vnější závit	PG 48	Délka závitu	14 mm
Utahovací moment uzavřené matice, max.	21.00 Nm	Utahovací moment pojistné matice, min.	13.50 Nm
Stupeň krytí (UL)	Type 4X	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	14.50 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	13.50 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, min.	19.00 Nm
Utahovací moment pojistné matice, max.	14.50 Nm		

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

Číslo certifikátu, kabelová průchodka (UL)	E-199260 - BS 20	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (cULus)	E-199260 - BS 20
DEF Podmínky osvědčení	DNV, UL, cULus		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

Příslušenství

Plastové pojistné matice, šedé



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU PG48-K GR	Verze
Číslo	1719090000	SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, PG 48, 8 mm,
objednávky		Polyamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4008190352318	
Množství	25 ST	

Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR PG48-NP	Verze
Číslo	1719630000	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na
objednávky		obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 48, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352899	
Množství	5 ST	

Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Příslušenství**Všeobecné objednací údaje**

Typ	GWDR PG48-PO	Verze
Číslo objednávky	1719530000	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 48, Polyetylén
GTIN (EAN)	4008190352790	
Množství	5 ST	