Datový list

HDC CM 5 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Moduly CM5 jsou sestaveny z krimpovacích kontaktů. Krimpovací kontakt má pružinu z nerezové oceli. Zajišťuje bezpečný zacvakávací kontakt s modulem.
Pro vyjmutí kontaktů je k dispozici nástroj na odebírání kontaktů. Moduly lze objednat s nebo bez integrované pomůcky na uvolnění.
Uvolňovací nástroj je k dispozici pro moduly, které nemají integrovanou pomůcku na uvolnění.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zátěžové konektory, HDC vložka, ConCept modul
Číslo objednávky	1758380000
Typ	HDC CM 5 MC
GTIN (EAN)	4032248019601
Množství	10 items

Datový list

HDC CM 5 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení	CE
ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1.3386 inch
Výška	30.5 mm	Výška (v palcích)	1.2008 inch
Šířka	11.4 mm	Šířka (v palcích)	0.4488 inch
Čistá hmotnost	6.2 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

ConCept Pneumatický modul

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Barevný	Béžová

Rozměry

Šířka	11.4 mm	Celková délka základny	34 mm
Výška konektoru samce	30.5 mm		

Všeobecné údaje

Počet pólů	5	Typ připojení	Nalisované připojení
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Objemový odpor	≤2 mΩ
Barevný	Béžová	Odpor izolace	1012 Ω
Typ	Zástrčka	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3	Základní materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny
Řada	ConCept modul	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	250 V
Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	6 kV	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	20 A
Neobsahuje halogeny	false	Nízká kouřivost podle DIN EN 45545-2	Ano

Připojení datové, uzemnění

Typ připojení PE	Šroubové připojení přes rám modulu

Verze

Průřez propojení AWG, max.	AWG 12	Délka odizolování, jmenovité připojení	7 mm
Typ připojení	Nalisované připojení	Objemový odpor	≤2 mΩ
Průřez propojení AWG, min.	AWG 20	Průřez vodiče, max.	4 mm²
Průřez vodiče, min.	0.5 mm²	Základní materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Klasifikace


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

Weidmüller

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



HDC CM 5 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nástroj na vyjímání modulů



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, bezkontaktních nástrojů a optických nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC-DW-M0D	Verze
Číslo objednávky	1688200000	Různé nástroje, Nástroj na vyjmutí kontaktu
GTIN (EAN)	4008190857189	
Množství	1 ST	

Crimping tools



Krimpovací kleště pro točené kontakty
- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CTX CM 1.6/2.5	Verze
Číslo objednávky	9018490000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.14mm², 4mm², W krimpování
GTIN (EAN)	4008190884598	
Množství	1 ST	

Nástroje na vyjmutí kontaktu



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, nástrojů na rozepínání kontaktů a optických nástrojů.

Weidmüller

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	REMOVAL TOOL CM 5	Verze
Číslo objednávky	1866720000	Nářadí, Nástroj na vyjmutí kontaktu
GTIN (EAN)	4032248437047	
Množství	1 ST	

Krimpovací kontakty CM5



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC-C-M5-SM0.5AG	Verze
Číslo objednávky	1682320000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, CM 5, Zástrčný, Průřez vodiče, max.: 0.5, soustružené, Slitina mědi
GTIN (EAN)	4008190474058	
Množství	100 ST	
Typ	HDC-C-M5-SM0.75-1.0AG	Verze
Číslo objednávky	1682340000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, CM 5, Zástrčný, Průřez vodiče, max.: 1, soustružené, Slitina mědi
GTIN (EAN)	4008190474072	
Množství	100 ST	
Typ	HDC-C-M5-SM1.5AG	Verze
Číslo objednávky	1682360000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, CM 5, Zástrčný, Průřez vodiče, max.: 1.5, soustružené, Slitina mědi
GTIN (EAN)	4008190474096	
Množství	100 ST	
Typ	HDC-C-M5-SM2.5AG	Verze
Číslo objednávky	1682380000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, CM 5, Zástrčný, Průřez vodiče, max.: 2.5, soustružené, Slitina mědi
GTIN (EAN)	4008190474119	
Množství	100 ST	
Typ	HDC-C-M5-SM4.0AG	Verze
Číslo objednávky	1682400000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, CM 5, Zástrčný, Průřez vodiče, max.: 4, soustružené, Slitina mědi
GTIN (EAN)	4008190474133	
Množství	100 ST	