
Datový list

VT SF 4.5/21 MC NE BL V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

SlimFix jsou značky na vodiče a kabely s prostorově úsporným designem. Tyto značky mohou být použity i po zapojení vodičů. Jsou vyrobeny z materiálu neobsahující halogeny a odpovídají třídě hořlavosti V0/V2. SlimFix je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. Nástroj SF umožňuje snadnou instalaci i v případě malých značek.
Výhody:

- Materiál neobsahuje halogeny
- Třída hořlavosti V0/V2
- Schválené a akreditované značky pro dopravní strojírenství, atd.
- Pokud průřez vodiče přesahuje 16,0 mm², je potřeba je připevnit vázacími pásky
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Všeobecné objednací údaje

Verze	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 4.1 - 4.9 mm, 21 x 7.4 mm, Modrá
Číslo objednávky	1730570002
Typ	VT SF 4.5/21 MC NE BL V0
GTIN (EAN)	4008190954574
Množství	192 items

Datový list

VT SF 4.5/21 MC NE BL V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	6.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.2559 inch
Výška	21 mm	Výška (v palcích)	0.8268 inch
Šířka	7.4 mm	Šířka (v palcích)	0.2913 inch
Čistá hmotnost	0.71 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-50…120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky	
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%	
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně	0.005 kg CO2 eq.

Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	
Šířka	7.4 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Rozsah provozní teploty, max.	120 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-50 °C	
Barevný	Modrá	
Halogen	Ne	
Základní materiál	Polyamid 66	
Počet značek v balení	Forma napájení	MultiCard
Velikost pole na označení	21 x 7.4 mm	
Doporučená odvětví	Doprava, Stroje	
kompatibilní tiskárna	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2	
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Conductor and cable markers	
Rozsah provozní teploty	-50…120 °C	

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	6 mm²
Průřez vodiče, min.	4 mm²	Vnější prům. vodiče, max.	4.9 mm
Vnější prům. vodiče, min.	4.1 mm	Vnější prům. vodiče	4.1 - 4.9 mm
Průřez připojeného vodiče	4 - 6 mm²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

VT SF 4.5/21 MC NE BL V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

