Datový list

ST 4000/L J4 M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Díky systému připojení kabelovými oky, které je osvědčenou technologií na železnici, nabízí naše modulární svorky pro vysoké proudy ST 4000® snadný systém, který je známý ve všech částech světa.
Naše produkty byly testovány pro shodu s požadavky norem EN 50155, EN 50124-1, EN 45545 a IEC 61373.
Naše produkty jsou trvale monitorovány a dále vyvíjeny.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubové svorníkové svorky, Propojovací připojení, Jmenovitý průřez:
Číslo objednávky	1809420000
Typ	ST 4000/L J4 M12
GTIN (EAN)	4032248293858
Množství	25 items
Stav objednávky	Přerušeno

Datový list

ST 4000/L J4 M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	358.4 g

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Počet úrovní	1	Úrovně propojené interně	Ne
PE připojení	Ne		

Údaje materiálu

Barevný	Stříbrná

Další technická data

Typ upevnění	Přišroubováno	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
Typ montáže	Přímá montáž		

Data hodnocení

Jmenovité napětí	4 kV	Jmenovitý proud	415 A

Rozměry

Rozteč v mm (P)	55.00 mm

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	150 mm²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	10 mm²

Všeobecně

Počet pólů	4

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		