Datový list

HDC CM BUS 4SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Sběrnicový systém ConCept je ideální pro přenos citlivých signálů v těžkých konektorech.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zátěžové konektory, HDC vložka, ConCept modul
Číslo objednávky	1814310000
Typ	HDC CM BUS 4SS
GTIN (EAN)	4032248309320
Množství	5 items

Datový list

HDC CM BUS 4SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení	CE
ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	43 mm	Výška (v palcích)	1.6929 inch
Šířka	11.4 mm	Šířka (v palcích)	0.4488 inch
Délka	34 mm	Délka (v palcích)	1.3386 inch
Čistá hmotnost	15.66 g		

Teploty

Mezní teplota	-20 °C ... 85 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

ConCept Pneumatický modul

Barevný	Béžová

Rozměry

Šířka	11.4 mm	Celková délka základny	34 mm
Výška konektoru samce	43 mm		

Všeobecné údaje

Počet pólů	4	Utahovací moment	0.2 Nm
Typ připojení	Šroubové připojení	Barevný	Béžová
Izolační materiál	PC vyztužené skelným vláknem (uvedeno v seznamu UL a certifikováno k provozu na železnici)	Utahovací moment, max., zemnící připojení	0.6 Nm
Typ	Zástrčka	Utahovací moment, min., zemnící připojení	0.5 Nm
Základní materiál	Polykarbonát	Řada	ConCept modul
Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	32 V	Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	0.8 kV
Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	1 A	Neobsahuje halogeny	false
Nízká kouřivost podle DIN EN 45545-2	Ano		

Připojení datové, uzemnění

Utahovací moment, max., zemnící připojení	0.6 Nm	Utahovací moment, min., zemnící připojení	0.5 Nm

Datový list

HDC CM BUS 4SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Verze

Průřez propojení AWG, max.	AWG 16	Délka odizolování, jmenovité připojení	5 mm
Typ připojení	Šroubové připojení	Základní materiál	Polykarbonát

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		