

**HDC-KIT-HA 03.302 M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC soupravy jsou standardizované sady pro montáž kompletních plug-in konektorů.

HDC soupravy se obvykle skládají z vložky zástrčky, vložky zásuvky, zástrčkového krytu, přepážkového krytu a kabelové průchodky.

Weidmüller nabízí řadu kombinací standardních konektorů s metrickým nebo PG závitem kabelové vývodky.

Drátové připojení je navrženo jako šroubové. Všechny šroubové spoje jsou vybaveny pružinou na ochranu drátu.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | RockStar® HDC soupravy-Zátěžové konektory, Souprava, HA, Instalační velikost: 1, Póly: 3, Šroubové připojení, 400 V, 16 A, tlakově litý hliník, M 20 |
| Číslo objednávky | <a href="#">1802450000</a>   |
| Typ              | HDC-KIT-HA 03.302 M  |
| GTIN (EAN)       | 4032248256914  |
| Množství         | 1 items  |

## HDC-KIT-HA 03.302 M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

153 g

## Teploty

Mezní teplota

-40 °C ... 100 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

## Obecné údaje

Hlavní materiál krytu

tlakově litý hliník

Provedení povrchu

Práškové lakování

Stupeň krytí

IP65

Řada

HA

EMC kryty

Ne

## Verze

Velikost kabelových vstupů

M 20

Počet kabelových vstupů nahoře

1

Počet kabelových vstupů ze strany

0

Typ připojení

Šroubové připojení

Design zajišťovacího systému

Boční uzamykací svorka na dolní straně

Instalační velikost

1

Těsnění

NBR

Barva (RAL)

RAL 7035

BG

1

## Všeobecné údaje

Počet pólů

3

Typ připojení PE

Šroubové připojení

Instalační velikost

1

Kabelová průchodka

M 20

Základní materiál

tlakově litý hliník

Řada

HA

Jmenovité napětí (DIN EN 61984)

400 V

Jmenovitý proud (DIN EN 61984)

16 A

BG

1

## Verze

Typ připojení

Šroubové připojení

Instalační velikost

1

Průřez vodiče, max.

2.5 mm<sup>2</sup>

Průřez vodiče, min.

0.5 mm<sup>2</sup>

Provedení povrchu

Práškové lakování

Max. utahovací moment hlavního kontaktu

0.55 Nm

Základní materiál

tlakově litý hliník

Min. utahovací moment hlavního kontaktu

0.5 Nm

BG

1

**HDC-KIT-HA 03.302 M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

**Klasifikace**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002943    | ETIM 9.0    | EC002943    |
| ETIM 10.0   | EC002943    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |             |             |