




Podobné ilustraci



Maximální napětí je založeno na minimální vzdálenosti. Vložené destičky zvětšují vzdálenosti mezi různými potenciály a umožňují vyšší jmenovité napětí nebo jasné oddělení, např. mezi síťovým a nízkým napětím nebo různými ochrannými zónami.

Rybinový spoj umožňuje jednoduchou instalaci a zaručuje bezpečné připevnění. Další vlastnosti jsou následující:

- Rozteč rozšířena o 1,27 nebo 2,54 mm - všechny další kombinace jsou možné
- Barevné kódování zajišťuje vizuální rozlišení
- Různé tvary, standardní designy.

Je lepší se vyvarovat neúplným individuálním sestavám, protože jednotlivé svorkovnice se spojují k vytvoření jednotné ucelené jednotky. Předem sestavené komponenty na požádání.

Výhody: efektivní zpracování, zvýšená stabilita, zvýšená spolehlivost.

### Všeobecné objednávací údaje

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Verze            | Svorka PCB, Příslušenství, Mezilehlá deska, Oblázkově šedá, Počet pólů: 1 |
| Číslo objednávky | <a href="#">1837580000</a>                                                |
| Typ              | LUP ZP 2.54 GY                                                            |
| GTIN (EAN)       | 4032248347315                                                             |
| Množství         | 50 items                                                                  |
| Údaje výrobku    |                                                                           |
| Balení           | Box                                                                       |

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                   |              |
|----------------|---------|-------------------|--------------|
| Výška          | 30.9 mm | Výška (v palcích) | 1.2 165 inch |
| Čistá hmotnost | 1.24 g  |                   |              |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Balení

|           |          |           |          |
|-----------|----------|-----------|----------|
| Balení    | Box      | Délka VPE | 90.00 mm |
| Šířka VPE | 70.00 mm | Výška VPE | 40.00 mm |

## Parametry systému

|                         |                              |                                                      |                                                |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Metoda připojení vodiče | Připojení s upínacím třmenem | Montáž na PCB desku                                  | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem |
| Směr výstupu vodiče     | 90°                          | Počet pólů                                           | 1                                              |
| Množství řady kolíků    | 1                            | Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470 | IP 20                                          |
| Stupeň krytí            | IP20                         |                                                      |                                                |

## Údaje o materiálu

|                                  |          |                                  |                |
|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------------|
| Izolační materiál                | PA       | Barevný                          | Oblázkově šedá |
| Barevný graf (podobné)           | RAL 7032 | Moisture Level (MSL)             |                |
| Materiál kontaktu                | Slitina  | Skladovací teplota, min.         | -40 °C         |
| Skladovací teplota, max.         | 70 °C    | Provozní teplota, min.           | -50 °C         |
| Provozní teplota, max.           | 100 °C   | Teplotní rozsah, instalace, min. | -25 °C         |
| Teplotní rozsah, instalace, max. | 100 °C   |                                  |                |

## Vodiče vhodné k připojení

|                 |                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referenční text | Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí. Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Jmenovité údaje podle IEC

|                                                                       |                        |                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------|
| testováno podle normy                                                 | IEC 60664-1, IEC 61984 | Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C) | 76 A |
| Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 8 kV                   |                                             |      |

## Důležitá poznámka

|           |                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC shoda | Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Technické údaje**

dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.

**Poznámky**

- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

**Klasifikace**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002943    | ETIM 9.0    | EC002943    |
| ETIM 10.0   | EC002943    | ECLASS 14.0 | 27-46-04-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-04-07 |             |             |