




Společnost Weidmüller poskytuje ventilové konektory jako připojovací vedení s konektorem M8/M12 na jednom konci a s druhým koncem bez konektoru. Stav ventilového konektoru se zobrazuje pomocí LED diody. Všechny ventilové konektory mají ochranný obvod. Produktová řada společnosti Weidmüller zahrnuje ventilové konektory typů A, B a C podle DIN a průmyslových standardů. Při zašroubování je splněn stupeň krytí IP 67. Rozhodujícím faktorem je také směr výstupu, proto společnost Weidmüller nabízí různá provedení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kabel ventilu (sestavený), Jeden konec bez konektoru – zásuvka ventilu, DIN design C (8 mm), Délka kabelu: 20 m, PUR, černá
Číslo objednávky	1845202000
Typ	SAIL-VSCD-20U(0.5)
GTIN (EAN)	4050118190588
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2027-02-28T00:00:00+01:00

SAIL-VSCD-20U(0.5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

667.04 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

Vyhovující

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Technické specifikace kabelu

Délka kabelu

20 m

Vhodné pro nosiče kabelů

Ano

Halogen

Ne

Teplotní rozpětí, stacionární

-50...80 °C

Počet pólů

3

Barva opláštění

černá

Průřez jádra

0.5 mm²

Materiál pláště

PUR

Teplotní rozpětí, pohyblivé

-25...80 °C

Vnější průměr

4.6 mm ± 0.2 mm

Všeobecné technické údaje

Kódování

DIN design C (8 mm)

Verze

Jeden konec bez konektoru – zásuvka ventilu

LED

Ano

Materiál kontaktu

CuZn

Jmenovité napětí

24 V

Stupeň krytí

IP67, přišroubované

Jmenovitý proud

4 A

Všechny zástrčky ventilů jsou usazeny ochrannými obvody

Supresorová dioda

Rozsah teplot krytu

-25...+80 °C

Klasifikace

ETIM 8.0

EC001855

ETIM 10.0

EC001855

ECLASS 15.0

27-06-03-12

ETIM 9.0

EC001855

ECLASS 14.0

27-06-03-12

Nákresy

Rozměrový výkres

