

## MFF 10/6 MC SDR


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

MultiFit je systém značek společnosti Weidmüller používaný pro svorky od jiných výrobců. Podobně jako Dekafix od společnosti Weidmüller, jsou značky řady MultiFit připravené k použití se standardním tiskem.

Při prvním použití MultiFit doporučujeme provést test na používaných svorkách se vzorovými značkami.

- Jedna značka vhodná pro svorky od různých výrobců.
- Značky se standardním potiskem k okamžitému použití
- Prázdné značky pro tisk pomocí PrintJet CONNECT nebo plotteru
- Jednotlivě potištěné značky se dodávají na základě zákaznických údajů CAE nebo specifikací
- Jeden systém značení pro všechny aplikace

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednávací údaje

|                  |                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze            | MultiFit, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Festo, Podle specifikace zákazníka |
| Číslo objednávky | <a href="#">1856790000</a>                                                                     |
| Typ              | MFF 10/6 MC SDR                                                                                |
| GTIN (EAN)       | 4032248400898                                                                                  |
| Množství         | 120 items                                                                                      |

## MFF 10/6 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                   |             |
|----------------|--------|-------------------|-------------|
| Výška          | 10 mm  | Výška (v palcích) | 0.3937 inch |
| Šířka          | 6 mm   | Šířka (v palcích) | 0.2362 inch |
| Čistá hmotnost | 0.15 g |                   |             |

## Teploty

Rozsah provozní teploty -40...100 °C

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |                  |  |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|--|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |                  |  |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |                  |  |
| Uhlíková stopa výrobku        | Kolébka k bráně       | 0.002 kg CO2 eq. |  |

## Obecné údaje

|                               |                               |           |  |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------|--|
| Orientace tisku               | vodorovně a svisle            |           |  |
| Metoda tisku                  | MC Laser                      |           |  |
| Šířka                         | 6 mm                          |           |  |
| Klasifikace hořlavosti UL 94  | V-2                           |           |  |
| Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C                        |           |  |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C                        |           |  |
| Barevný                       | Podle specifikace zákazníka   |           |  |
| Halogen                       | Ne                            |           |  |
| Základní materiál             | Polyamid 66                   |           |  |
| Barva tisku                   | černá                         |           |  |
| Tištěné znaky                 | Vyžaduje soubor M-Print PRO   |           |  |
| Počet značek v balení         | Forma napájení                | MultiCard |  |
| Počet značek na kombinaci     | 1 MultiCard = Terminal marker |           |  |
| Rozsah provozní teploty       | -40...100 °C                  |           |  |
| Aplikace/výrobce              | Festo                         |           |  |

## Označení konektorů

Rozteč v mm (P) 6.00 mm

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

