

**STB 36.8/IH/GE WTL6/1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku**

Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Verze            | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, Hloubka: 39.8 mm |
| Číslo objednávky | <a href="#">1847760000</a>                                                       |
| Typ              | STB 36.8/IH/GE WTL6/1                                                            |
| GTIN (EAN)       | 4032248379170                                                                    |
| Množství         | 50 items                                                                         |

## Technické údaje

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 39.8 mm | Hloubka (v palcích) | 1.5669 inch |
| Výška          | 36.8 mm | Výška (v palcích)   | 1.4488 inch |
| Šířka          | 6 mm    | Šířka (v palcích)   | 0.2362 inch |
| Čistá hmotnost | 1.19 g  |                     |             |

### Teploty

|                               |               |                               |        |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------|
| Okolní teplota                | -5 °C...40 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 100 °C        |                               |        |

### Shoda produktu s prostředím

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                        | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                              | dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea |

### Specifikace systému

|       |            |
|-------|------------|
| Verze | Pro svorky |
|-------|------------|

### Údaje materiálu

|                              |             |         |       |
|------------------------------|-------------|---------|-------|
| Základní materiál            | Polyamid 66 | Barevný | Žlutá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2         |         |       |

### Další technická data

|                                       |               |                   |               |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Typ upevnění                          | Příšroubováno | Návod k instalaci | Přímá montáž  |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne            | Typ montáže       | Příšroubováno |

### Rozměry

|                             |         |              |         |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|
| Hloubka zásuvného připojení | 11.1 mm | TS 35 offset | 45.5 mm |
|-----------------------------|---------|--------------|---------|

### Všeobecně

|                   |              |                               |        |
|-------------------|--------------|-------------------------------|--------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C |
|-------------------|--------------|-------------------------------|--------|

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |