

Obrázek výrobku

Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Spojovací konektor, Spojovací konektor, Počet pólů: 2
Číslo objednávky	1859610000
Typ	Q WDU10-4 SET
GTIN (EAN)	4032248413324
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	23.05 mm	Hloubka (v palcích)	0.9075 inch
Výška	6 mm	Výška (v palcích)	0.2362 inch
Šířka	13.9 mm	Šířka (v palcích)	0.5472 inch
Čistá hmotnost	6.9 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze	Spojovací konektor
-------	--------------------

Údaje materiálu

Základní materiál	CuSn	Barevný	Stříbřitě šedá
-------------------	------	---------	----------------

Další technická data

Typ upevnění	Přišroubováno	Návod k instalaci	Průchodka (pouzdro), Přímá montáž
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne	Typ montáže	Přišroubováno

Data hodnocení

Jmenovité napětí	0 V	Jmenovitý proud	32 A
------------------	-----	-----------------	------

Rozměry

Rozteč v mm (P)	7.00 mm
-----------------	---------

Všeobecně

Počet pólů	2	Návod k instalaci	Průchodka (pouzdro), Přímá montáž
------------	---	-------------------	--------------------------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		