

## SAIE-M12S-8-0.5U-PG9


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Vestavěné zástrčky, M12, pin, rovný, Montážní závit: PG 9, Počet pólů: 8, Délka vlákna / kabelu: 0.5 m, Přední montáž
Číslo objednávky	<a href="#">1861240000</a>
Typ	SAIE-M12S-8-0.5U-PG9
GTIN (EAN)	4032248419319
Množství	1 items

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cULus)	E307231

### Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	28 g
----------------	------

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

### Technické specifikace kabelu

PE funkce	Ne	Průřez jádra	0.25 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče (tisk/online)	0,34 (4 a 5 kontaktů)/ 0,25 (8 kontaktů)	Délka vlákna / kabelu	0.5 m
Barevné kódování	bílá, hnědá, zelená, žlutá, šedá, růžová, modrá, červená	Počet pólů	8

### Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	8	Kódování	A-kódování
Povrch kontaktu	Pozlacené	Hlavní materiál krytu	Mosaz, poniklované
Jmenovité napětí	30 V	Jmenovitý proud	2 A
Stupeň krytí	IP67, přišroubované	Cykly zapojování	≥ 100
Kabelová průchodka	PG 9	Jmenovitý proud	4 A (4 a 5 pólů) / 2 A (8 pólů)
Rozsah teplot krytu	-30...+90 °C		

### Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-2-101
---------------------	-----------------

### Obecné údaje

Počet pólů	8
Kódování	A-kódování
Připojovací závit	M12
Povrch kontaktu	Pozlacené
Utahovací moment	1 Nm
Průřez jádra	0.25 mm <sup>2</sup>
Hlavní materiál krytu	Mosaz, poniklované
Typ montáže	Přední montáž
Jmenovité napětí	30 V
Jmenovitý proud	2 A
Stupeň krytí	IP67, přišroubované
Cykly zapojování	≥ 100

**SAIE-M12S-8-0.5U-PG9**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technické údaje**


Kabelová průchodka	PG 9
Základní materiál	PVC
Jmenovité napětí	250 V (4 póly) / 60 V (5 pólů) / 30 V (8 pólů)
Jmenovitý proud	4 A (4 a 5 pólů) / 2 A (8 pólů)
Průřez vodiče (tisk/online)	0,34 (4 a 5 kontaktů) / 0,25 (8 kontaktů)
Připojení 1	M12
Připojení 2	Flying wires
Délka vlákna / kabelu	0.5 m
Montážní závit	PG 9
Rozpětí utahovacího momentu instalace	2 Nm
Utahovací moment instalace	max. 2 Nm
Rozsah teplot krytu	-30...+90 °C
Vnější prům. vodiče	-

**Klasifikace**


ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

## Nákresy

### Schéma připojení



### Schéma pólů



**Příslušenství****Mosazné pojistné matice, poniklované**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	SKMU PG9-MS	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1694080000</a>	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, PG 9, 2.8 mm, Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4008190872243	
Množství	100 ST	