Datový list

SAIB-VSA-4P/230/11-H/OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.
Nastavitelné ventilové konektory se běžně používají v účelovém strojírenství. Tyto konektory se používají k připojení elektromagnetických ventilů. Ventilové konektory jsou k dispozici ve všech standardních konstrukčních typech. Tato řada obsahuje konstrukce typu A, B průmyslový, B podle DIN, C průmyslový a C podle DIN. Tyto ventilové konektory jsou k dispozici ve verzích se 3 a 4 póly bez kabelů. Součástí je ploché těsnění, které zajišťuje stupeň krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Ventilový zásuvný konektor (sestavitelný na pracovišti), Počet pólů: 4, Design A (18 mm), Bez elektrického zapojení, 230 V, 0.34…1.5 mm²
Číslo objednávky	1873160000
Typ	SAIB-VSA-4P/230/11-H/OB
GTIN (EAN)	4032248492534
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2027-02-28T00:00:00+01:00

Datový list

SAIB-VSA-4P/230/11-H/OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení	
ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	30 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	4	Kódování	Design A (18 mm)
Povrch kontaktu	CuSn	LED	Ne
Typ připojení	Šroubové připojení	Hlavní materiál krytu	PA 6 GF
Odpor izolace	108 Ω	Průměr kabelu, max.	9 mm
Průměr kabelu, min.	6 mm	Materiál kontaktu	CuZn
Průřez vodiče, max.	1.5 mm²	Průřez vodiče, min.	0.34 mm²
Jmenovité napětí	230 V	Jmenovitý proud	10 A
Stupeň krytí	IP65, IP67, přišroubované	Cykly zapojování	≤ 50
Závažnost znečištění	3	Kabelová průchodka	PG 11
Připojení stínění	Ne	Všechny zástrčky ventilů jsou usazeny ochrannými obvody	Bez elektrického zapojení
Rozsah teplot krytu	-30…+90 °C	Průřez připojení max.	1.5 mm²
Průřez připojení min.	0.34 mm²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC003623	ETIM 9.0	EC003623
ETIM 10.0	EC003623	ECLASS 14.0	27-44-01-05
ECLASS 15.0	27-44-01-05		

SAIB-VSA-4P/230/11-H/OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres




Schéma pólů

