

Obrázek výrobku

Zástrčky pro náš systém WeiCoS jsou k dispozici pro všechny různé systémy připojení. Rozsah produktů zahrnuje předem sestavené konektory od 1 do 10 pólů a možnost individuální sestavy. Tím je zaručena maximální flexibilita pro každou aplikaci. Přizpůsobená příslušenství zvyšují bezpečnost a ochranu před vlivy prostředí.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|---------------------------|---|
| Verze | Z řada, Zásuvný konektor, Běžová, Přímá montáž |
| Číslo objednávky | 1888130000 |
| Typ | ZP 2.5/5 ZVR |
| GTIN (EAN) | 4032248493692 |
| Množství | 10 items |
| Stav objednávky | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici. |
| Poslední datum objednávky | 2026-06-30T00:00:00+02:00 |
| Alternativní výrobek | ZP 2.5/1AN/5 |

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|-------------------|-------------|
| Výška | 23 mm | Výška (v palcích) | 0.9055 inch |
| Šířka | 25.5 mm | Šířka (v palcích) | 1.0039 inch |
| Čistá hmotnost | 20.6 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Okolní teplota | -50 °C...75 °C |
| Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C | Trvalá provozní teplota, max. | 120 °C |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Specifikace systému

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|----|
| Verze | Konektory - zástrčky, lze zapojit, Připojení tažnou pružinou | Nutná koncová deska | Ne |
| Počet potenciálů | 5 | Počet úrovní | 1 |
| Počet svěrných bodů na úroveň | 1 | Úrovně propojené interně | Ne |
| PE připojení | Ne | | |

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|-------|---------|--------------|
| Základní materiál | Wemid | Barevný | Tmavě béžová |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | | |

Další technická data

| | | | |
|-----------------|----------|-------------------|--------------|
| Otevřené strany | zařeno | Návod k instalaci | Přímá montáž |
| Typ montáže | Zapojeno | | |

Data hodnocení

| | | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Jmenovitý průřez | 2.5 mm ² | Jmenovité napětí | 500 V |
| Jmenovité DC napětí | 500 V | Jmenovitý proud | 24 A |
| Proud při maximu vodičů | 24 A | Standardy | IEC 60947-7-1, IEC 61984 |
| Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x | 1.33 mΩ | Jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV |
| Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x | 0.77 W | Závažnost znečištění | 3 |

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

| | | | |
|--|---------------------------|--|----------------------|
| Měřidlo podle IEC 60947-1 | A2 | Průřez propojení AWG, max. | AWG 26 |
| Směr připojení | vrchol | Délka odizolování | 10 mm |
| Typ připojení | Zásuvné připojení Plug-in | Počet připojení | 5 |
| Upínací rozsah, max. | 4 mm ² | Upínací rozsah, min. | 0.13 mm ² |
| Velikost nože | 0,6 x 3,5 mm | Průřez propojení AWG, min. | AWG 12 |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0.13 mm ² | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 2.5 mm ² |

Technické údaje

| | |
|--|----------------------|
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 0.13 mm ² |
|--|----------------------|

| | |
|--|----------------------|
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. | 0.13 mm ² |
|--|----------------------|

| | |
|--|-------------------|
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. | 4 mm ² |
|--|-------------------|

| | |
|--|-------------------|
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 4 mm ² |
|--|-------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Průřez připojení vodičů, splétané, min. | 0.13 mm ² |
|---|----------------------|

| | |
|--|----------------------|
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. | 0.13 mm ² |
|--|----------------------|

Všeobecně

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Počet pólů | 5 |
| Návod k instalaci | Přímá montáž |
| Standardy | IEC 60947-7-1, IEC 61984 |

| | |
|----------------------------|--------|
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 26 |
| Průřez propojení AWG, min. | AWG 12 |


Klasifikace

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 9.0 | EC002848 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |

Příslušenství

Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Typ | ZQV 2.5N/20 GE | Verze |
| Číslo | 1909000000 | W řada, Spojovací konektor, 24 A |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248535613 | |
| Množství | 20 ST | |

Testovací adapter a testovací zásuvky



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZTA ZT2.5 | Verze |
| Číslo | 1827080000 | Příslušenství, Adaptér zkoušečky, 17.5 A |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248411276 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | ZTA ZT2.5/ZA | Verze |
| Číslo | 1847600000 | Příslušenství, Adaptér zkoušečky, 17.5 A |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248412679 | |
| Množství | 25 ST | |

Příslušenství

Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------|--|
| Typ | SDS 0.6X3.5X100 | Verze | |
| Číslo | 9008330000 | Šroubovák, Šroubovák | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4032248056286 | | |
| Množství | 1 ST | | |

Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potíštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Typ | DEK 5/5 MC NE WS | Verze | |
| Číslo | 1609801044 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 | |
| objednávky | | Weidmueller, Bílá | |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | | |
| Množství | 1000 ST | | |

Příslušenství

STR průhledné proužky



Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Typ | STR 7 F.SCHT 7 | Verze | |
| Číslo | 0515300000 | Označení svorek, Ochranný kryt, 27 x 6.3 mm, Transparentní | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4008190182175 | | |
| Množství | 20 ST | | |

Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text. Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Typ | WS 10/5 MC NE WS | Verze | |
| Číslo | 1635000000 | WS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 | |
| objednávky | | Weidmueller, Allen-Bradley, Bílá | |
| GTIN (EAN) | 4008190261948 | | |
| Množství | 720 ST | | |
| Typ | ZS 10/5 MC NE WS | Verze | |
| Číslo | 1610000000 | ZS, Označení svorek, 10 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, | |
| objednávky | | Allen-Bradley, Bílá | |
| GTIN (EAN) | 4008190263171 | | |
| Množství | 480 ST | | |

Příslušenství

Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ | BZT 1 WS 10/5 | Verze |
| Číslo | 1805490000 | Příslušenství, Držák štítku značení |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | BZT 1 ZA WS 10/5 | Verze |
| Číslo | 1805520000 | Příslušenství, Držák štítku značení |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Množství | 100 ST | |