

**SAISGZ-M-4D-6/8-M12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

M12 zásuvný konektor s IP 67 k dispozici s připojením  
šrouby nebo tažnou pružinou

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Verze            | Konektor připojitelný v terénu, M12 |
| Číslo objednávky | <a href="#">1892120001</a>          |
| Typ              | SAISGZ-M-4D-6/8-M12                 |
| GTIN (EAN)       | 4032248647934                       |
| Množství         | 1 items                             |

## SAISGZ-M-4D-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

40.7 g

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7

SCIP

bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a

## Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

|                       |                      |                             |                             |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Počet pólů            | 4                    | Kódování                    | D-kódování                  |
| Povrch kontaktu       | Pozlacené            | Typ připojení               | Připojení s kotevní svorkou |
| Hlavní materiál krytu | CuZn                 | Odpor izolace               | 108 Ω                       |
| Průměr kabelu, max.   | 8 mm                 | Průměr kabelu, min.         | 6 mm                        |
| Průřez vodiče, max.   | 0.5 mm <sup>2</sup>  | Průřez vodiče, min.         | 0.25 mm <sup>2</sup>        |
| Jmenovité napětí      | 250 V                | Jmenovitý proud             | 4 A                         |
| Stupeň krytí          | IP67                 | Cykly zapojování            | ≥ 100                       |
| Závažnost znečištění  | 3                    | Druh kontaktu               | Konektor samec              |
| Připojení stínění     | Ano                  | Materiál kroužku se závitem | Tlakově litý zinek          |
| Rozsah teplot krytu   | -40 ... +85 °C       | Průřez připojení max.       | 0.5 mm <sup>2</sup>         |
| Průřez připojení min. | 0.14 mm <sup>2</sup> |                             |                             |

## Obecné informace

|                   |               |                       |           |
|-------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| Počet pólů        | 4             | Připojení 1           | M12       |
| Připojení 2       | Tension-clamp | Hlavní materiál krytu | CuZn      |
| Připojovací závit | M12           | Povrch kontaktu       | Pozlacené |
| Stupeň krytí      | IP67          | Cykly zapojování      | ≥ 100     |

## Elektrické vlastnosti

|               |       |                  |       |
|---------------|-------|------------------|-------|
| Odpor izolace | 108 Ω | Jmenovité napětí | 250 V |
|---------------|-------|------------------|-------|

## Obecné standardy

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Standardní konektor | IEC 61076-2-101 |
|---------------------|-----------------|

## Standardy

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Standardní konektor | IEC 61076-2-101 |
|---------------------|-----------------|

## Klasifikace

|           |          |             |             |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0  | EC002635 | ETIM 9.0    | EC002635    |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |

## Technical data

ECLASS 15.0

27-44-01-16

Schéma pólů

