



SlimFix jsou značky na vodiče a kabely s prostorově úsporným designem. Tyto značky mohou být použity i po zapojení vodičů. Jsou vyrobeny z materiálu neobsahující halogeny a odpovídají třídě hořlavosti V0/V2. SlimFix je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. Nástroj SF umožňuje snadnou instalaci i v případě malých značek.

Výhody:

- Materiál neobsahuje halogeny
- Třída hořlavosti V0/V2
- Schválené a akreditované značky pro dopravní strojírenství, atd.
- Pokud průřez vodiče přesahuje 16,0 mm<sup>2</sup>, je potřeba je připevnit vázacími pásky
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

### Všeobecné objednací údaje

Verze	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, Modrá
Číslo objednávky	<a href="#">1918590000</a>
Typ	SF 00/21 MC NE BL V2
GTIN (EAN)	4032248554393
Množství	400 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	3.2 mm	Hloubka (v palcích)	0.126 inch
Výška	21 mm	Výška (v palcích)	0.8268 inch
Šířka	3.2 mm	Šířka (v palcích)	0.126 inch
Čistá hmotnost	0.25 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky		
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%		
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně	0.003 kg CO2 eq.	

## Obecné údaje

Typ tisku	prázdný		
Šířka	3.2 mm		
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C		
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C		
Barevný	Modrá		
Halogen	Ne		
Základní materiál	Polyamid 66		
Počet značek v balení	Forma napájení	MultiCard	
Velikost pole na označení	21 x 3.2 mm		
Doporučená odvětví	Doprava, Stroje		
kompatibilní tiskárna	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>		
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Conductor and cable markers		
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C		

## Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	0.25 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	0.18 mm <sup>2</sup>	Vnější prům. vodiče, max.	1.3 mm
Vnější prům. vodiče, min.	1 mm	Vnější prům. vodiče	1 - 1.3 mm
Průřez připojeného vodiče	0.18 - 0.25 mm <sup>2</sup>		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Nákresy**

