

### Podobné ilustraci



#### Produktabbildung

Zvyšující se citlivost elektronických součástek a zvyšující se frekvence elektromagnetického rušení vyžadují, aby kabelové průchodky hrály důležitou roli v konceptu stínění systému. Tento typ kabelových průchodek EMC je vyroben pro stínění proti rušivým frekvencím s připojením stínění 360°. Ručně vkládané těsnění poskytuje vynikající držení a odlehčení tahu kabelu, navíc kabelová průchodka splňuje mechanické požadavky normy EN 62444. Díky patentované konstrukci bude možná velmi snadná a rychlá montáž.

#### Všeobecné objednací údaje

|                  |                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze            | VG EMV GEN 1 (EMC kabelová průchodka s upínacím třmenem), Kabelové těsnění, rovný, M 50, 9, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná |
| Číslo objednávky | <a href="#">1909550000</a>                                                                                                                                               |
| Typ              | VG M50 - MS 1/EMV                                                                                                                                                        |
| GTIN (EAN)       | 4032248536474                                                                                                                                                            |
| Množství         | 5 items                                                                                                                                                                  |

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Rozměry a hmotnosti

|                |         |                   |             |
|----------------|---------|-------------------|-------------|
| Výška          | 54.5 mm | Výška (v palcích) | 2.1457 inch |
| Délka          | 53.5 mm | Délka (v palcích) | 2.1063 inch |
| Čistá hmotnost | 273.6 g |                   |             |

### Teploty

Provozní teplota -40 °C...100 °C

### Shoda produktu s prostředím

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                        | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                              | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |

### Všeobecné informace

|                                               |                               |                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Vnější průměr kabelu, max.                    | 38 mm                         | Vnější průměr kabelu, min.                    | 27 mm                         |
| Těsnicí O-kroužek                             | NBR                           | Stupeň krytí s GWDR                           | IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K |
| Utahovací moment                              | 18 Nm                         | Rozsah provozní teploty, max.                 | 100 °C                        |
| Rozsah provozní teploty, min.                 | -40 °C                        | Stoupání závitu                               | 1.5 mm                        |
| Halogen                                       | Ano                           | Průměr stínění, max.                          | 38.00 mm                      |
| Průměr stínění, min.                          | 25.00 mm                      | AF velikost 1                                 | 58 mm                         |
| AF velikost 2                                 | 58 mm                         | Velikost AF                                   | 58 mm                         |
| Stupeň krytí                                  | IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K | Kabelová průchodka                            | metrické, M 50                |
| Základní materiál                             | Mosaz poniklovaná             | Těsnění                                       | CR                            |
| Těsnění                                       | NBR                           | Vnější závit                                  | M 50                          |
| Délka závitu                                  | 9 mm                          | Utahovací moment uzavřené matice, max.        | 31.00 Nm                      |
| Stupeň krytí (UL)                             | Type 4X                       | Utahovací moment připojovacího adaptéru, max. | 18.50 Nm                      |
| Utahovací moment připojovacího adaptéru, min. | 17.50 Nm                      | Utahovací moment uzavřené matice, min.        | 29.00 Nm                      |
| Upínací vložka                                | Polyamid                      |                                               |                               |


### Číslo certifikátů, kabelová průchodka

|                                                   |          |                                            |                |
|---------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------|
| Číslo certifikátu, kabelová průchodka (GERMLLOYD) | E-14047  | Číslo certifikátu, kabelová průchodka (UL) | E-199260       |
| Číslo certifikátu, kabelová průchodka (cULus)     | E-199260 | DEF   Podmínky osvědčení                   | DNV, UL, cULus |

**Technické údaje****Klasifikace**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 |             |             |

## Nákresy



**Příslušenství****Mosazné matice pro EMC**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | SKMU EMV M50               | Verze                                                           |
| Číslo      | <a href="#">1777670000</a> | SKMU MS EMV (mosazná pojistná matice – EMC), Pojistná matice, M |
| objednávky |                            | 50, 4.6 mm, Mosaz poniklovaná                                   |
| GTIN (EAN) | 4032248157945              |                                                                 |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                 |

**Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ        | GWDR M50-NP                | Verze                                                      |
| Číslo      | <a href="#">1736280000</a> | GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na |
| objednávky |                            | obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 50, Neopren     |
| GTIN (EAN) | 4008190956073              |                                                            |
| Množství   | 20 ST                      |                                                            |

**Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Příslušenství****Všeobecné objednací údaje**

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | GWDR M50-PO                | Verze                                                         |
| Číslo      | <a href="#">1777980000</a> | GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na |
| objednávky |                            | obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 50, Polyetylén     |
| GTIN (EAN) | 4032248158249              |                                                               |
| Množství   | 50 ST                      |                                                               |

**Těsnění z vulkanizovaného vlákna – KSWF**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | KSWF M50                   | Verze                                                             |
| Číslo      | <a href="#">1076720000</a> | KSWF (ploché těsnění – vulkanizované vlákno), Automatický nástroj |
| objednávky |                            | na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 50, Vulkanizované   |
| GTIN (EAN) | 4032248838646              | vlákno                                                            |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                   |

**Ploché nylonové těsnění – KSWN**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ        | KSWN M50                   | Verze                                                            |
| Číslo      | <a href="#">0900660000</a> | KSWN (ploché těsnění – nylon), Automatický nástroj na obnažování |
| objednávky |                            | vodičů a nalisování koncovek, M 50, Nylon 6                      |
| GTIN (EAN) | 4032248850105              |                                                                  |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                  |