



Podobné ilustraci

SlimFix jsou značky na vodiče a kabely s prostorově úsporným designem. Tyto značky mohou být použity i po zapojení vodičů. Jsou vyrobeny z materiálu neobsahující halogeny a odpovídají třídě hořlavosti V0/V2. SlimFix je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. Nástroj SF umožňuje snadnou instalaci i v případě malých značek.

Výhody:

- Materiál neobsahuje halogeny
- Třída hořlavosti V0/V2
- Schválené a akreditované značky pro dopravní strojírenství, atd.
- Pokud průřez vodiče přesahuje 16,0 mm², je potřeba je připevnit vázacími pásky
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Všeobecné objednávací údaje

Verze	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 3,6 - 6 mm, 21 x 5,7 mm, Podle specifikace zákazníka
Číslo objednávky	1919050000
Typ	SF 4/21 MC SDR V2
GTIN (EAN)	4032248555031
Množství	48 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	6.1 mm	Hloubka (v palcích)	0.2402 inch
Výška	2.1 mm	Výška (v palcích)	0.8268 inch
Šířka	5.7 mm	Šířka (v palcích)	0.2244 inch
Čistá hmotnost	0.44 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně 0.008 kg CO2 eq.

Obecné údaje

Orientace tisku	vodorovný
Typ tisku	Podle specifikace zákazníka
Metoda tisku	MC Laser
Šířka	5.7 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Barevný	Podle specifikace zákazníka
Halogen	Ne
Základní materiál	Polyamid 66
Barva tisku	černá
Tištěné znaky	Vyžaduje soubor M-Print PRO
Informační štítek	Barevné na základě požadavků zákazníka (pošlete soubor M-Print PRO)
Počet značek v balení	Forma napájení MultiCard
Velikost pole na označení	2.1 x 5.7 mm
kompatibilní tiskárna	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Conductor and cable markers
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	4 mm ²
Průřez vodiče, min.	2.5 mm ²	Vnější prům. vodiče, max.	6 mm
Vnější prům. vodiče, min.	3.6 mm	Vnější prům. vodiče	3.6 - 6 mm
Průřez připojeného vodiče	2.5 - 4 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		