


SF 5/21 MC NE BL V2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci



SlimFix jsou značky na vodiče a kabely s prostorově úsporným designem. Tyto značky mohou být použity i po zapojení vodičů. Jsou vyrobeny z materiálu neobsahující halogeny a odpovídají třídě hořlavosti V0/V2. SlimFix je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. Nástroj SF umožňuje snadnou instalaci i v případě malých značek.

Výhody:

- Materiál neobsahuje halogeny
- Třída hořlavosti V0/V2
- Schválené a akreditované značky pro dopravní strojírenství, atd.
- Pokud průřez vodiče přesahuje 16,0 mm², je potřeba je připevnit vázacími pásky
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Všeobecné objednací údaje

Verze	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, Modrá
Číslo objednávky	1919150000
Typ	SF 5/21 MC NE BL V2
GTIN (EAN)	4032248555475
Množství	160 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	8 mm	Hloubka (v palcích)	0.315 inch
Výška	21 mm	Výška (v palcích)	0.8268 inch
Šířka	7.4 mm	Šířka (v palcích)	0.2913 inch
Čistá hmotnost	0.96 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky	
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%	
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně	0.006 kg CO2 eq.

Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	
Šířka	7.4 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Barevný	Modrá	
Halogen	Ne	
Základní materiál	Polyamid 66	
Počet značek v balení	Forma napájení	MultiCard
Velikost pole na označení	21 x 7.4 mm	
Doporučená odvětví	Doprava, Stroje	
kompatibilní tiskárna	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2	
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Conductor and cable markers	
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C	

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	10 mm²
Průřez vodiče, min.	6 mm²	Vnější prům. vodiče, max.	7.4 mm
Vnější prům. vodiče, min.	4.8 mm	Vnější prům. vodiče	4.8 - 7.4 mm
Průřez připojeného vodiče	6 - 10 mm²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Nákresy

