

Podobné ilustraci



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VG H (HDC spojovací kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 25, 8 mm, OD min. 8.5 - OD max. 18 mm, IP65, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	1921740000
Typ	VG H M25 MS
GTIN (EAN)	4032248563012
Množství	25 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2024-08-31T00:00:00+02:00

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	11.5 mm	Výška (v palcích)	0.4528 inch
Šířka	25 mm	Šířka (v palcích)	0.9842 inch
Čistá hmotnost	18.76 g		

Teploty

Provozní teplota	-20 °C...60 °C
------------------	----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Všeobecné informace

Vnější průměr kabelu, max.	18 mm	Vnější průměr kabelu, min.	8.5 mm
Těsnicí O-kroužek	NBR	Stupeň krytí s GWDR	IP65
Rozsah provozní teploty, max.	60 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C
Stoupání závitu	1.5 mm	Halogen	Ano
AF velikost 1	25 mm	AF velikost 2	25 mm
Velikost AF	25 mm	Stupeň krytí	IP 65
Kabelová průchodka	metrické, M 25	Základní materiál	Mosaz poniklovaná
Těsnění	NBR	Těsnění	NBR
Drážkované vícevrstvé těsnění, průměr 1	8.5 mm	Drážkované vícevrstvé těsnění, průměr 2	11.5 mm
Drážkované vícevrstvé těsnění, průměr 3	14.5 mm	Drážkované vícevrstvé těsnění, průměr 4	18 mm
Vnější závit	M 25	Délka závitu	8 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		