

## SAIL-M12GM12G-5-0.6V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Kabely snímačů – akčních členů se používají v různých aplikacích k připojení snímačů a akčních členů a pro přenos dat nebo energie. Lisovaný kabel závodu nabízí ozkoušené připojení zásuvného konektoru ke kabelu. Kabely jsou zde vystavěny široké řadě vlivů, jako jsou vlhkost, prach, teplo, chlad, otřes a vibrace.

Naši vývojáři se zaměřili konkrétně na tento problém a vyvinuli řadu jiných kabelů snímačů – akčních členů M8 a M12 k poskytnutí řešení pro každou vaši aplikaci.

Existuje něco, co se vám zde nepodařilo najít, nebo něco, co potřebuje vysvětlit? Kontaktujte nás!

### Všeobecné objednací údaje

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | Vedení senzoru/aktoru, Připojka, M12 / M12,<br>Počet pólů : 5, 0.6 m, pin, rovný – patice, rovná,<br>Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PVC, Halo-<br>gen: Ano |
| Číslo objednávky | <a href="#">1925320060</a>   |
| Typ              | SAIL-M12GM12G-5-0.6V   |
| GTIN (EAN)       | 4050118396386  |
| Množství         | 1 items  |

## SAIL-M12GM12G-5-0.6V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS                  | Shoda                  |
| UL File Number Search | <a href="#">Web UL</a> |
| Č. osvědčení (cULus)  | E307231                |

### Rozměry a hmotnosti

|                |      |
|----------------|------|
| Čistá hmotnost | 50 g |
|----------------|------|

### Shoda produktu s prostředím

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c                                   |
| REACH SVHC  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP  | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

### Technické specifikace kabelu

|                                      |       |   |                                 |
|--------------------------------------|-------|---|---------------------------------|
| Délka kabelu                         | 0.6 m | Barva opláštění                         | černá                           |
| Vhodné pro nosiče kabelů             | Ne    | Průřez jádra                            | 0.34 mm <sup>2</sup>            |
| Stíněný                              | Ne    | Halogen                                 | Ano                             |
| Izolace                              | PVC   | Materiál pláště                         | PVC                             |
| Konfigurovatelná délka kabelu        | Ne    | Vnější potah v souladu se stylem UL AWM | 2464 (80 °C / 300 V)            |
| Hybridní kabel                       | Ne    | Zesítené vyzařování                     | Ne                              |
| Odolnost vůči jiskrám ze sváření     | Ne    | Barevné kódování                        | hnědá, bílá, modrá, černá, šedá |
| Odolnost proti zkrutu                | 0 °/m | Teplotní rozpětí, stacionární           | -30...80 °C                     |
| Odolné vůči perlám kovu ze svařování | Ne    | Teplotní rozpětí, pohyblivé             | -5...80 °C                      |
| Počet pólů                           | 5     | Vnější průměr                           | 5.7 mm ± 0.1 mm                 |

### Všeobecné technické údaje

|                     |                            |                             |                                       |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Kódování            | A-kódování                 | Připojovací závit           | M12 / M12                             |
| Povrch kontaktu     | Pozlacené                  | LED                         | Ne                                    |
| Verze               | pin, rovný – patice, rovná | Hlavní materiál krytu       | PUR                                   |
| Odpor izolace       | 108 Ω                      | Materiál kontaktu           | CuZn35PB2                             |
| Jmenovité napětí    | 60 V                       | Jmenovitý proud             | 4 A                                   |
| Velikost AF         | 12 mm                      | Stupeň krytí                | IP65, IP66, IP67, IP68, přišroubované |
| Cykly zapojování    | ≥ 100                      | Závažnost znečištění        | 3                                     |
| propojeno můstkem   | Ne                         | Materiál kroužku se závitem | Tlakově litý zinek                    |
| Rozsah teplot krytu | -25...+85 °C               | Utahovací moment            | M12: 0,8 - 1,2 Nm                     |

### Elektrické vlastnosti

|               |       |                  |      |
|---------------|-------|------------------|------|
| Odpor izolace | 108 Ω | Jmenovité napětí | 60 V |
|---------------|-------|------------------|------|

### Obecné standardy

|                     |                 |                      |         |
|---------------------|-----------------|----------------------|---------|
| Standardní konektor | IEC 61076-2-101 | Č. osvědčení (cULus) | E307231 |
|---------------------|-----------------|----------------------|---------|

**Technické údaje****Standardy**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Standardní konektor | IEC 61076-2-101 |
|---------------------|-----------------|

**Konektor, pravý**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Zástrčka vpravo | konektoru, M12, A-<br>kódování, Počet pólů: 5,<br>Kontakt samice, přímý,<br>nestíněné |
|-----------------|---|

**Konektor, vlevo**

|                |  |
|----------------|--|
| Zástrčka vlevo | konektoru, M12, A-<br>kódování, Počet pólů: 5,<br>Kontakt samec, přímý,<br>nestíněné |
|----------------|--|

**Klasifikace**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |             |             |

SAIL-M12GM12G-5-0.6V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



Male, straight

Rozměrový výkres



Straight socket

Schéma pólů



Male

Schéma pólů



Socket

### Schéma připojení



### Ideální nástroj: Screwty® s momentovou funkcí

Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

## SAIL-M12GM12G-5-0.6V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Nástroje na řezání



Řezací nástroje na vodiče s vnějším průměrem do 8 mm, 12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciální tvar čepele umožňuje řezání měděných a hliníkových vodičů bez roztřepení a s použitím minimální fyzické námahy. Řezné nástroje (KT 8 až KT 22) jsou rovněž vybaveny ochrannou izolací do 1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou EN/IEC 60900.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Typ        | KT 8                       | Verze  |  |
| Číslo      | <a href="#">9002650000</a> | Nástroje na řezání, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání |  |
| objednávky |                            |  |  |
| GTIN (EAN) | 4008190020163              |  |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |  |

### Nářadí



Odstraňovač pláště PVC kabelů

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Typ        | AM 12                      | Verze                                    |  |
| Číslo      | <a href="#">9030060000</a> | Nářadí, Nástroje na odstranění opláštění |  |
| objednávky |                            |  |  |
| GTIN (EAN) | 4008190337827              |  |  |
| Množství   | 1 ST                       |  |  |

### Screwty® nástroj na kabelové průchodky s funkcí utahovacího momentu



Ideální nástroj pro jakoukoliv práci  
 Screwty® je ideální, všestranný nástroj pro utahování všech běžných kabelů snímačů a akčních členů. I těžko přístupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah. Jednoduchý otáčivý moment utáhne a povolí konektory bez potřeby nadměrné síly. Screwty® je jedinečné a celkové řešení, protože je lze použít s většinou kabelů a konektorů od jiných prodejců (přes 90 %). Screwty® se skládá z rukojeti a tradičního 1/4" adaptéru. Lze je tedy použít pro všechny velikosti: pro kulaté konektory M12 a M8, pro varianty M12F a M8F a pro přizpůsobitelné konektory samce a samice.

## SAIL-M12GM12G-5-0.6V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |       |  |
|------------|----------------------------|-------|--|
| Typ        | SCREWTY-M12-DM             | Verze |  |
| Číslo      | <a href="#">1900001000</a> |       | Cable gland tool for moulded M12 lines |
| objednávky |                            |       |  |
| GTIN (EAN) | 4032248436408              |       |  |
| Množství   | 1 ST                       |       |  |
| Typ        | SAI-SCREWTY BOX            | Verze |  |
| Číslo      | <a href="#">1939180000</a> |       | Bolting tool                           |
| objednávky |                            |       |  |
| GTIN (EAN) | 4032248615506              |       |  |
| Množství   | 1 ST                       |       |  |

### Nářadí



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |       |                            |
|------------|----------------------------|-------|----------------------------|
| Typ        | STRIPPER 6-16 RED-LINE     | Verze |                            |
| Číslo      | <a href="#">9203110000</a> |       | Stripping and cutting tool |
| objednávky |                            |       |                            |
| GTIN (EAN) | 4032248541423              |       |                            |
| Množství   | 1 ST                       |       |                            |

### Prázdné



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci. Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky. Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | TM-I 18 MC NE WS           | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1718431044</a> | TM-I, Vkládací značky, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, Bílá  |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4008190349011              |  |
| Množství   | 320 ST                     |  |
| Typ        | TM-I 18 MC NE GE           | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1718431687</a> | TM-I, Vkládací značky, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, Žlutá |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4008190349028              |  |
| Množství   | 320 ST                     |  |