



## BLZP 5.08HC/17/180F SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Obrázek výrobku



Konektor samice se systémem připojení upínacím třmenem s rovným (180°) směrem vývodu. Konektory samice poskytují prostor na označení a lze je kódovat. Připojení pomocí příruby nebo uvolňovací západky. Také poskytují integrovaný plus/mínus šroub, ochranu před chybným zapojením vodiče a jsou dodávány s otevřeným upínacím třmenem. HC = Vysoký proud.

### Všeobecné objednací údaje

|                                         |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze                                   | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 17, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box |
| Číslo objednávky                        | <a href="#">1944240000</a>                                                                                                           |
| Typ                                     | BLZP 5.08HC/17/180F SN OR BX                                                                                                         |
| GTIN (EAN)                              | 4032248618828                                                                                                                        |
| Množství                                | 18 items                                                                                                                             |
| Údaje výrobku                           | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²<br>UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12                                                                |
| Balení                                  | Box                                                                                                                                  |
| Stav objednávky                         | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.                                                                                      |
| Poslední datum objednávky               | 2026-10-31T00:00:00+01:00                                                                                                            |
| Datum vytvoření 23.03.2026 01:48:12 MEZ |                                                                                                                                      |

## BLZP 5.08HC/17/180F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS                  | Shoda                  |
| UL File Number Search | <a href="#">Web UL</a> |
| Č. osvědčení (UR)     | E60693                 |
| Č. osvědčení (cURus)  | E60693                 |

## Rozměry a hmotnosti

|                |          |                     |             |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 20 mm    | Hloubka (v palcích) | 0.7874 inch |
| Výška          | 16.1 mm  | Výška (v palcích)   | 0.6339 inch |
| Šířka          | 96.16 mm | Šířka (v palcích)   | 3.7858 inch |
| Čistá hmotnost | 31.44 g  |                     |             |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Systémové parametry

|                                                        |                                        |                  |              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------|
| Skupina produktů                                       | OMNIMATE Signal - řada BL/SL 5,08      |                  |              |
| Typ připojení                                          | Připojení v provozu                    |                  |              |
| Metoda připojení vodiče                                | Připojení s upínacím třmenem           |                  |              |
| Rozteč v mm (P)                                        | 5.08 mm                                |                  |              |
| Rozteč v palcích (P)                                   | 0.200 "                                |                  |              |
| Směr výstupu vodiče                                    | 180°                                   |                  |              |
| Počet pólů                                             | 17                                     |                  |              |
| L1 v mm                                                | 81.28 mm                               |                  |              |
| L1 v palcích                                           | 3.200 "                                |                  |              |
| Počet řad                                              | 1                                      |                  |              |
| Množství řady kolíků                                   | 1                                      |                  |              |
| Jmenovitý průřez                                       | 4 mm²                                  |                  |              |
| Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106 | Bezpečné před dotykem prstů            |                  |              |
| Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470   | IP20 zapojené/ IP10 nezapojené         |                  |              |
| Stupeň krytí                                           | IP20                                   |                  |              |
| Objemový odpor                                         | ≤5 mΩ                                  |                  |              |
| Může být kódováno                                      | Ano                                    |                  |              |
| Délka odizolování                                      | 7 mm                                   |                  |              |
| Svěrný šroub                                           | M 2,5                                  |                  |              |
| Hrot šroubováku                                        | 0,6 x 3,5, PH 1, PZ 1                  |                  |              |
| Standard hrotu šroubováku                              | DIN 5264, ISO 8764/2-PH, ISO 8764/2-PZ |                  |              |
| Cykly zapojování                                       | 25                                     |                  |              |
| Zásuvná síla / pól, max.                               | 10 N                                   |                  |              |
| Tažná síla / pól, max.                                 | 9 N                                    |                  |              |
| Utahovací moment                                       | Typ krouticího momentu                 | Připojení vodiče |              |
|                                                        | Informace o použití                    | Utahovací moment | min. 0.4 Nm  |
|                                                        |                                        |                  | max. 0.5 Nm  |
|                                                        | Typ krouticího momentu                 | Příruba šroubu   |              |
|                                                        | Informace o použití                    | Utahovací moment | min. 0.2 Nm  |
|                                                        |                                        |                  | max. 0.25 Nm |

### Technické údaje

#### Balení

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Balení    | Box       | Délka VPE | 349.00 mm |
| Šířka VPE | 137.00 mm | Výška VPE | 31.00 mm  |

#### Typové testy

|                                            |             |                                                                               |                              |
|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Test: Trvanlivost značení                  | Standard    | DIN EN 61984 část 7.3.2 / 09.02 vzor převzatý z DIN EN 60068-2-70 / 07.96     |                              |
|                                            | Test        | označení původu, jmenovité napětí, jmenovitý průřez, typ materiálu            |                              |
|                                            | Vyhodnocení | k dispozici                                                                   |                              |
|                                            | Test        | trvanlivost                                                                   |                              |
|                                            | Vyhodnocení | vyhovělo                                                                      |                              |
| Test: Nezapojení (není vyměnitelnost)      | Standard    | DIN EN 60512-13-5 / 11.06, IEC 60512-13-5 / 02.06                             |                              |
|                                            | Test        | otočeno o 180° s kódovými prvky                                               |                              |
|                                            | Vyhodnocení | vyhovělo                                                                      |                              |
|                                            | Test        | vizuální zkouška                                                              |                              |
|                                            | Vyhodnocení | vyhovělo                                                                      |                              |
| Test: průřez připojitelný svorkami         | Standard    | DIN EN 60999-1, část 7 a 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1, oddíl 8.2.4.5.1 / 12.02 |                              |
|                                            | Typ vodiče  | Typ vodiče a průřez vodiče                                                    | pevný 0,2 mm <sup>2</sup>    |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče                                                    | splétaný 0,2 mm <sup>2</sup> |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče                                                    | pevný 2,5 mm <sup>2</sup>    |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče                                                    | splétaný 2,5 mm <sup>2</sup> |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče                                                    | AWG 26/1                     |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče                                                    | AWG 26/19                    |
|                                            | Vyhodnocení | vyhovělo                                                                      |                              |
|                                            | Standard    | DIN EN 60999-1, oddíl 9.4 / 12.00                                             |                              |
|                                            | Požadavek   | 0,2 kg                                                                        |                              |
|                                            | Typ vodiče  | Typ vodiče a průřez vodiče                                                    | AWG 26/1                     |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče                                                    | AWG 26/19                    |
| Test poškození a náhodného uvolnění vodičů | Vyhodnocení | vyhovělo                                                                      |                              |
|                                            | Požadavek   | 0,3 kg                                                                        |                              |
|                                            | Typ vodiče  | Typ vodiče a průřez vodiče                                                    | pevný 0,5 mm <sup>2</sup>    |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče                                                    | splétaný 0,5 mm <sup>2</sup> |
|                                            | Vyhodnocení | vyhovělo                                                                      |                              |
|                                            | Požadavek   | 0,9 kg                                                                        |                              |
|                                            | Typ vodiče  | Typ vodiče a průřez vodiče                                                    | AWG 12/1                     |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče                                                    | AWG 12/19                    |
|                                            | Vyhodnocení | vyhovělo                                                                      |                              |
|                                            | Standard    | DIN EN 60999-1, oddíl 9.5 / 12.00                                             |                              |
|                                            | Požadavek   | ≥10 N                                                                         |                              |
| Test vytažení                              | Typ vodiče  | Typ vodiče a průřez vodiče                                                    | AWG 26/1                     |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče                                                    | AWG 26/19                    |
|                                            | Vyhodnocení | vyhovělo                                                                      |                              |

### Technické údaje

|             |                            |           |
|-------------|----------------------------|-----------|
| Vyhodnocení | vyhovělo                   |           |
| Požadavek   | ≥20 N                      |           |
| Typ vodiče  | Typ vodiče a průřez vodiče | H05V-U0,5 |
|             | Typ vodiče a průřez vodiče | H05V-K0,5 |
| Vyhodnocení | vyhovělo                   |           |
| Požadavek   | ≥60 N                      |           |
| Typ vodiče  | Typ vodiče a průřez vodiče | H07V-U4,0 |
|             | Typ vodiče a průřez vodiče | H07V-K4,0 |
|             | Typ vodiče a průřez vodiče | AWG 12/1  |
|             | Typ vodiče a průřez vodiče | AWG 12/19 |
| Vyhodnocení | vyhovělo                   |           |

### Údaje o materiálu

|                                    |            |                                     |                            |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Izolační materiál                  | PBT        | Barevný                             | Oranžová                   |
| Barevný graf (podobné)             | RAL 2000   | Skupina izolačního materiálu        | IIIa                       |
| Komparativní index sledování (CTI) | ≥ 200      | Moisture Level (MSL)                |                            |
| Klasifikace hořlavosti UL 94       | V-0        | Materiál kontaktu                   | Slitina                    |
| Povrch kontaktu                    | pocínované | Struktura vrstev kontaktu konektoru | 4...8 µm Sn hot-dip tinned |
| Skladovací teplota, min.           | -40 °C     | Skladovací teplota, max.            | 70 °C                      |
| Provozní teplota, min.             | -50 °C     | Provozní teplota, max.              | 100 °C                     |
| Teplotní rozsah, instalace, min.   | -25 °C     | Teplotní rozsah, instalace, max.    | 100 °C                     |

### Vodiče vhodné k připojení

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Upínací rozsah, min.                                | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Upínací rozsah, max.                                | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Průřez propojení AWG, min.                          | AWG 30               |
| Průřez propojení AWG, max.                          | AWG 12               |
| Pevné, min. H05(07) V-U                             | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| Pevné, max. H05(07) V-U                             | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Pružné, min. H05(07) V-K                            | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| Pružné, max. H05(07) V-K                            | 4 mm <sup>2</sup>    |
| dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min. | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| dutinkou s plastovým límcem, DIN 46228 pt 4, max.   | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min.          | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max.          | 4 mm <sup>2</sup>    |

Zasuňte měřič v souladu s EN 60999 a 2,8 mm x 2,4 mm  
x b; ø

|                         |                         |                                    |                            |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Upínatelný vodič        | Průřez připojení vodiče | Typ                                | zapojeno tenkým vodičem    |
|                         |                         | jmen.                              | 0.5 mm <sup>2</sup>        |
| vodičová koncovka       |                         | Délka odizolování                  | jmen. 6 mm                 |
|                         |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H0.5/6</a>     |
|                         |                         | Délka odizolování                  | jmen. 8 mm                 |
|                         |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H0.5/12 OR</a> |
| Průřez připojení vodiče |                         | Typ                                | zapojeno tenkým vodičem    |
|                         |                         |                                    |                            |

### Technické údaje

|                         |                   |                                    |                             |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                         |                   | jmen.                              | 1 mm <sup>2</sup>           |
| vodičová koncovka       | Délka odizolování | jmen.                              | 6 mm                        |
|                         |                   | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H1.0/6</a>      |
| Průřez připojení vodiče | Typ               | zapojeno tenkým vodičem            |                             |
|                         |                   | jmen.                              | 1.5 mm <sup>2</sup>         |
| vodičová koncovka       | Délka odizolování | jmen.                              | 7 mm                        |
|                         |                   | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H1.5/7</a>      |
| Průřez připojení vodiče | Typ               | zapojeno tenkým vodičem            |                             |
|                         |                   | jmen.                              | 2.5 mm <sup>2</sup>         |
| vodičová koncovka       | Délka odizolování | jmen.                              | 7 mm                        |
|                         |                   | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H2.5/7</a>      |
|                         | Délka odizolování | jmen.                              | 10 mm                       |
|                         |                   | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H2.5/15D BL</a> |

Referenční text Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P). Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí.

### Jmenovité údaje podle IEC

|                                                                       |                        |                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| testováno podle normy                                                 | IEC 60664-1, IEC 61984 | Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)                           | 23 A             |
| Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)                           | 18 A                   | Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)                           | 21 A             |
| Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C)                           | 16 A                   | Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2           | 400 V            |
| Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2          | 320 V                  | Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3          | 250 V            |
| Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2  | 4000 V                 | Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 4 kV             |
| Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 4 kV                   | Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu                              | 3 x 1 s se 120 A |

### Jmenovité údaje podle CSA

|                                              |        |                                              |                                                                            |
|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Institut (CSA)                               | CSA    | Č. osvědčení (CSA)                           | 200039-1121690                                                             |
| Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) | 300 V  | Jmenovité napětí (aplikační skupina C / CSA) | 50 V                                                                       |
| Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA) | 300 V  | Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)  | 20 A                                                                       |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA)  | 20 A   | Průřez vodiče AWG, min.                      | AWG 30                                                                     |
| Průřez vodiče AWG, max.                      | AWG 12 | Odkaz na hodnoty pro schválení               | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace. |

### Jmenovité údaje podle UL 1059

|                                                  |       |                                                  |        |
|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|--------|
| Institut (UR)                                    | UR    | Č. osvědčení (UR)                                | E60693 |
| Institut (cURus)                                 | CURUS | Č. osvědčení (cURus)                             | E60693 |
| Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) | 300 V | Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059) | 300 V  |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)  | 20 A  | Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059)  | 10 A   |

### Technické údaje

|                                |                                                                            |                          |        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| Průřez vodiče, AWG, min.       | AWG 26                                                                     | Průřez vodiče, AWG, max. | AWG 12 |
| Odkaz na hodnoty pro schválení | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace. |                          |        |

### Důležitá poznámka


|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| IPC shoda | Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Poznámky  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |  |  |

### Klasifikace


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

## Nákresy

### Obrázek výrobku




### Dimensional drawing



MIN. FRONT PLATE CUT-OUT

### Graph



## Příslušenství

### Odlehčení



Pro časté změny zátěže: „tažné zařízení“ pro zásuvné konektory  
Odlehčení tahu dokáže více než jen odlehčit vodičům:  
Jednoduše nacvaknete na zástrčku a


- svazek vodičů
- vodičí kabely
- použití jako pomůcka připojování a odpojování

Bez poškození připojovacích bodů, jasná, uspořádaná kabeláž a jednoduchá manipulace.  
Výhody pro uživatele: trvalé těžké připojení pro drsné průmyslové podmínky a pohodlné ovládání zajišťují vylepšenou dostupnost systému.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | BLZ 5.08 ZE04 OR BX        | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1652110000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Uvolnění napětí,        |
| objednávky |                            | Oranžová, Počet pólů: 4                                              |
| GTIN (EAN) | 4008190401788              |                                                                      |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                      |
| Typ        | BLZ 5.08 ZE04 BK BX        | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1652130000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Uvolnění napětí, černá, |
| objednávky |                            | Počet pólů: 4                                                        |
| GTIN (EAN) | 4008190401801              |                                                                      |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                      |
| Typ        | BLZ 5.08 ZE08 OR BX        | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1652050000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Uvolnění napětí,        |
| objednávky |                            | Oranžová, Počet pólů: 8                                              |
| GTIN (EAN) | 4008190401726              |                                                                      |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                      |
| Typ        | BLZ 5.08 ZE08 BK BX        | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1652070000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Uvolnění napětí, černá, |
| objednávky |                            | Počet pólů: 8                                                        |
| GTIN (EAN) | 4008190401740              |                                                                      |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                      |

### Kódovací prvky



Připojuje pouze to, co má být připojeno: správné připojení na správném místě.  
Kódovací prvky a blokové zařízení jasně přiřazují připojovací prvky během výrobního procesu a provozu.  
Kódovací prvky a blokové zařízení se vkládají před montáží nebo během fáze osazování kabelu. Alternativa společnosti Weidmüller online konfigurace pomocí konfigurátoru variant pro okódování před dodávkou.  
Nesprávná instalace na obvodové desce a nesprávné zapojení připojovacích prvků už není možné.  
Výhoda: žádné řešení problémů při výrobě a žádné provozní chyby u uživatele.

## BLZP 5.08HC/17/180F SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | BLZ/SL KO OR BX            | Verze                                                               |
| Číslo      | <a href="#">1573010000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Kódovací prvek,        |
| objednávky |                            | Oranžová, Počet pólů: 1                                             |
| GTIN (EAN) | 4008190048396              |                                                                     |
| Množství   | 100 ST                     |                                                                     |
| Typ        | BLZ/SL KO BK BX            | Verze                                                               |
| Číslo      | <a href="#">1545710000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Kódovací prvek, černá, |
| objednávky |                            | Počet pólů: 1                                                       |
| GTIN (EAN) | 4008190087142              |                                                                     |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                     |

### Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDS 0.6X3.5X100            | Verze                                                               |
| Číslo      | <a href="#">2749340000</a> | Šroubovák, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka |
| objednávky |                            | čepele (A): 0.6 mm                                                  |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              |                                                                     |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                     |
| Typ        | SDIS 0.6X3.5X100           | Verze                                                               |
| Číslo      | <a href="#">2749810000</a> | Šroubovák, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka |
| objednávky |                            | čepele (A): 0.6 mm                                                  |
| GTIN (EAN) | 4050118897012              |                                                                     |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                     |

### Křížový šroubovák, Phillips



Křížový šroubovák, Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, výstup podle ISO 8764-PH, hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

## BLZP 5.08HC/17/180F SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDK PH1 X 80               | Verze                                                              |
| Číslo      | <a href="#">2749410000</a> | Šroubovák, Šířka čepele (B): 4.5 mm, 80 mm, Tloušťka čepele (A): 1 |
| objednávky |                            |                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118895636              |                                                                    |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                    |

### Křížový šroubovák, Pozidriv



Křížový šroubovák, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, výstup podle ISO 8764/1-PZ, hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDK PZ1 X 80               | Verze                                                               |
| Číslo      | <a href="#">2749440000</a> | Šroubovák, Šířka čepele (B): 14.5 mm, 80 mm, Tloušťka čepele (A): 1 |
| objednávky |                            |                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4050118895667              |                                                                     |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                     |


## BLZP 5.08HC/17/180F SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Protikus

www.weidmueller.com

### SL 5.08HC/180F




Konektory samci v plastu vyztuženém skelnými vlákny s rovným směrem vývodu; optimalizováno pro pájení vlnou. Variantu s přírubou (F) lze přišroubovat na příslušný protikus nebo na obvodovou desku. Při použití verze s pájecí přírubou (LF) není k připojení k obvodové desce potřeba použít šroub navíc. To také chrání pájené spoje před mechanickým namáháním. Všechny konektory samce lze manuálně kódovat, nebo je lze objednat předem kódované. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08HC/17/180F 3.2SN... | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1148950000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Příruba, Připojení pájením |
| objednávky |                            | přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 17, 180°,          |
| GTIN (EAN) | 4032248932580              | Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box               |
| Množství   | 18 ST                      |                                                                       |
| Typ        | SL 5.08HC/17/180F 3.2SN... | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1147620000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Příruba, Připojení pájením |
| objednávky |                            | přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 17, 180°,          |
| GTIN (EAN) | 4032248931194              | Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box            |
| Množství   | 18 ST                      |                                                                       |

### SL 5.08HC/180LF



Konektory samci v plastu vyztuženém skelnými vlákny s rovným směrem vývodu; optimalizováno pro pájení vlnou. Variantu s přírubou (F) lze přišroubovat na příslušný protikus nebo na obvodovou desku. Při použití verze s pájecí přírubou (LF) není k připojení k obvodové desce potřeba použít šroub navíc. To také chrání pájené spoje před mechanickým namáháním. Všechny konektory samce lze manuálně kódovat, nebo je lze objednat předem kódované. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08HC/17/180LF 3.2S... | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1149720000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájená příruba, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 17,       |
| GTIN (EAN) | 4032248932184              | 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box        |
| Množství   | 18 ST                      |                                                                      |
| Typ        | SL 5.08HC/17/180LF 3.2S... | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1148320000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájená příruba, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 17,       |
| GTIN (EAN) | 4032248931644              | 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box     |
| Množství   | 18 ST                      |                                                                      |


## BLZP 5.08HC/17/180F SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Protikus

### SL 5.08HC/90F




Konektory samci z plastu vyztuženého skelnými vlákny s 90° směrem vývodu; optimalizováno pro pájení vlnou. Variantu s přírubou (F) lze přišroubovat na příslušný protikus nebo na obvodovou desku. Při použití verze s pájecí přírubou (LF) není k připojení k obvodové desce potřeba použít šroub navíc. To také chrání pájené spoje před mechanickým namáháním. Všechny konektory samce lze manuálně kódovat, nebo je lze objednat předem kódované. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08HC/17/90F 3.2SN ... | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1150250000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Příruba, Připojení pájením |
| objednávky |                            | přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 17, 90°, Pájecí    |
| GTIN (EAN) | 4032248936847              | kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box                      |
| Množství   | 18 ST                      |                                                                       |
| Typ        | SL 5.08HC/17/90F 3.2SN ... | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1149110000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Příruba, Připojení pájením |
| objednávky |                            | přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 17, 90°, Pájecí    |
| GTIN (EAN) | 4032248107032              | kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box                   |
| Množství   | 18 ST                      |                                                                       |

### SL 5.08HC/90LF



Konektory samci z plastu vyztuženého skelnými vlákny s 90° směrem vývodu; optimalizováno pro pájení vlnou. Variantu s přírubou (F) lze přišroubovat na příslušný protikus nebo na obvodovou desku. Při použití verze s pájecí přírubou (LF) není k připojení k obvodové desce potřeba použít šroub navíc. To také chrání pájené spoje před mechanickým namáháním. Všechny konektory samce lze manuálně kódovat, nebo je lze objednat předem kódované. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08HC/17/90LF 3.2SN... | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1150510000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájená příruba, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 17,       |
| GTIN (EAN) | 4032248936564              | 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box         |
| Množství   | 18 ST                      |                                                                      |
| Typ        | SL 5.08HC/17/90LF 3.2SN... | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1149880000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájená příruba, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 17,       |
| GTIN (EAN) | 4032248936922              | 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box      |
| Množství   | 18 ST                      |                                                                      |

## BLZP 5.08HC/17/180F SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Protikus

### SL-SMT 5.08/180F Box



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/17/180F 3... | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1837920000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Příruba, Připojení pájením |
| objednávky |                            | přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 17, 180°,          |
| GTIN (EAN) | 4032248347735              | Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box               |
| Množství   | 18 ST                      |                                                                       |

### SL-SMT 5.08/180LF Box



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/17/180LF ... | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1838590000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájená příruba, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 17,       |
| GTIN (EAN) | 4032248348657              | 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box        |
| Množství   | 18 ST                      |                                                                      |

### SL-SMT 5.08HC/90F Box



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

## BLZP 5.08HC/17/180F SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Protikus

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/17/90F 3.... | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1837780000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Příruba, Připojení pájením |
| objednávky |                            | přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 17, 90°, Pájecí    |
| GTIN (EAN) | 4032248347599              | kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box                      |
| Množství   | 18 ST                      |                                                                       |

### SL-SMT 5.08HC/90LF Box



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                             |                                                                      |
|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/17/90LF 3.... | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1780580000</a>  | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájená příruba, Připojení |
| objednávky |                             | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 17,       |
| GTIN (EAN) | 4032248165889               | 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box         |
| Množství   | 18 ST                       |                                                                      |

### SLDV-THR 5.08/180F



Odolný proti vysokým teplotám, dvouúrovňový, příčný konektor samec s přírubou nebo pájecí přírubou. 1,5 mm pájecí pin je vhodný pro pájení přetavením. 3,2 mm pájecí pin vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                             |                                                                       |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLDV-THR 5.08/34/180F 3.... | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1889360000</a>  | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Příruba, Připojení pájením |
| objednávky |                             | přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 34, 180°,          |
| GTIN (EAN) | 4032248495702               | Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box               |
| Množství   | 12 ST                       |                                                                       |

## BLZP 5.08HC/17/180F SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Protikus

www.weidmueller.com

### SLDV-THR 5.08/180FLF



Odolný proti vysokým teplotám, dvouúrovňový, příčný konektor samec s přírubou nebo pájecí přírubou. 1,5 mm pájecí pin je vhodný pro pájení přetavením. 3,2 mm pájecí pin vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLDV-THR 5.08/34/180FLF... | Verze                                                                   |
| Číslo      | <a href="#">1889220000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Příruba / pájená příruba,    |
| objednávky |                            | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet          |
| GTIN (EAN) | 4032248495528              | pólů: 34, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box |
| Množství   | 12 ST                      |                                                                         |