



Kabely snímačů – akčních členů se používají v různých aplikacích k připojení snímačů a akčních členů a pro přenos dat nebo energie. Lisovaný kabel závodu nabízí osvědčené připojení zásuvného konektoru ke kabelu. Kabely jsou zde vystavěny široké řadě vlivů, jako jsou vlhkost, prach, teplo, chlad, otřes a vibrace.

Naši vývojáři se zaměřili konkrétně na tento problém a vyvinuli řadu jiných kabelů snímačů – akčních členů M8 a M12 k poskytnutí řešení pro každou vaši aplikaci.

Existuje něco, co se vám zde nepodařilo najít, nebo něco, co potřebuje vysvětlit? Kontaktujte nás!

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze            | Vedení senzoru/aktoru, Připojka, M12 / M12, Počet pólů : 3, 10 m, Párové kabely, pin, rovný, 2x patice, úhlová, Stíněný: Ne, LED: Ano, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne |
| Číslo objednávky | <a href="#">1964291000</a>                                                                                                                                               |
| Typ              | SAIL-ZW-M12BW-2/4L10U                                                                                                                                                    |
| GTIN (EAN)       | 4032248647620                                                                                                                                                            |
| Množství         | 1 items                                                                                                                                                                  |
| Stav objednávky  | Přerušeno                                                                                                                                                                |
| K dispozici do   | 2025-11-29T00:00:00+01:00                                                                                                                                                |

## SAIL-ZW-M12BW-2/4L10U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS                  | Shoda                  |
| UL File Number Search | <a href="#">Web UL</a> |
| Č. osvědčení (cULus)  | E307231                |

## Rozměry a hmotnosti

|                |          |
|----------------|----------|
| Čistá hmotnost | 606.32 g |
|----------------|----------|

## Shoda produktu s prostředím

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c, 7cl                              |
| REACH SVHC                                        | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                              | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

## Technické specifikace kabelu

|                                         |                                                                   |                                     |                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Délka kabelu                            | 10 m                                                              | Barva opláštění                     | černá                 |
| Odolnost vůči olejům                    | v souladu s IEC 60811:404                                         | Vhodné pro nosiče kabelů            | Ano                   |
| Průřez jádra                            | 0.34 mm <sup>2</sup>                                              | Stíněný                             | Ne                    |
| Halogen                                 | Ne                                                                | Izolace                             | PP                    |
| Zrychlení                               | 5 m/s <sup>2</sup>                                                | Poloměr ohybu, min., pohyblivý      | 10 x průměr kabelu    |
| Poloměr ohybu, min., stacionární        | 5x průměr kabelu                                                  | Cykly ohybu                         | 12 mil.               |
| Odolnost proti šíření ohně              | In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, v souladu s IEC 60332-2-2 | Rychlost                            | 5 m/s                 |
| Materiál pláště                         | PUR                                                               | Konfigurovatelná délka kabelu       | Ne                    |
| Bez LABS                                | Ano                                                               | Hydrolýza a odolnost proti mikrobům | Ano                   |
| Vnější potah v souladu se stylem UL AWM | 20549 (80 °C / 300 V)                                             | Žíla v souladu se stylem UL AWM     | 10493 (80 °C / 300 V) |
| Odolnost vůči jiskráům ze svaření       | Ne                                                                | Barevné kódování                    | hnědá, modrá, černá   |
| Odolnost proti zkrutu                   | 360 °/m                                                           | Teplotní rozpětí, stacionární       | -40...80 °C           |
| Odolné vůči perlám kovu ze svařování    | Ne                                                                | Cykly ohybu v krutu                 | > 5 Mio.              |
| Teplotní rozpětí, pohyblivé             | -25...80 °C                                                       | Délka krutu                         | 1 m                   |
| Počet pólů                              | 3                                                                 | Vnější průměr                       | 4.3 mm ± 0.2 mm       |

## Všeobecné technické údaje

|                             |                                              |                       |              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Kódování                    | A-kódování                                   | Připojovací závit     | M12 / M12    |
| Povrch kontaktu             | Pozlacené                                    | LED                   | Ano          |
| Verze                       | Párové kabely, pin, rovný, 2x patice, úhlová | Hlavní materiál krytu | PUR          |
| Odpor izolace               | 108 Ω                                        | Jmenovité napětí      | 24 V         |
| Jmenovitý proud             | 4 A                                          | Velikost AF           | 12 mm        |
| Stupeň krytí                | IP67, IP68, přišroubované, IP65, IP66        | Cykly zapojování      | ≥ 100        |
| Závažnost znečištění        | 3                                            | propojeno můstkem     | 2/4          |
| Materiál kroužku se závitem | Tlakově litý zinek                           | Rozsah teplot krytu   | -25...+85 °C |
| Utahovací moment            | M12: 0,8 - 1,2 Nm                            |                       |              |

### Technické údaje

#### Elektrické vlastnosti

|               |       |                  |      |
|---------------|-------|------------------|------|
| Odpor izolace | 108 Ω | Jmenovité napětí | 24 V |
|---------------|-------|------------------|------|

#### Obecné standardy

|                     |                 |                      |         |
|---------------------|-----------------|----------------------|---------|
| Standardní konektor | IEC 61076-2-101 | Č. osvědčení (cULus) | E307231 |
|---------------------|-----------------|----------------------|---------|

#### Standardy

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Standardní konektor | IEC 61076-2-101 |
|---------------------|-----------------|

#### Konektor, pravý

|                 |                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zástrčka vpravo | M12, A-kódování, IP68,<br>Kontakt samice, S úhlem<br>90°, Plast, nestíněné, M12,<br>A-kódování, IP68, Kontakt<br>samice, S úhlem 90°, Plast,<br>nestíněné |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Konektor, vlevo


|                |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Zástrčka vlevo | M12, A-kódování, IP68,<br>Kontakt samec, přímý,<br>Plast, nestíněné |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|

#### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |             |             |


## Nákresy

### Rozměrový výkres




Twin male connector, straight

### Rozměrový výkres




Angled socket

### Schéma pólů



Twin male connector


### Schéma pólů



Socket

## Nákresy

### Schéma připojení



### Ideální nástroj: Screwty® s momentovou funkcí

Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

**SAIL-ZW-M12BW-2/4L10U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Nástroje na řezání**

Řezací nástroje na vodiče s vnějším průměrem do 8 mm, 12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciální tvar čepele umožňuje řezání měděných a hliníkových vodičů bez roztřepení a s použitím minimální fyzické námahy. Řezné nástroje (KT 8 až KT 22) jsou rovněž vybaveny ochrannou izolací do 1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou EN/IEC 60900.

**Všeobecné objednací údaje**

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ        | KT 8                       | Verze                                                      |
| Číslo      | <a href="#">9002650000</a> | Nástroje na řezání, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání |
| objednávky |                            |                                                            |
| GTIN (EAN) | 4008190020163              |                                                            |
| Množství   | 1 ST                       |                                                            |

**Nářadí**

Odstraňovač pláště PVC kabelů

**Všeobecné objednací údaje**

|            |                            |                                          |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Typ        | AM 12                      | Verze                                    |
| Číslo      | <a href="#">9030060000</a> | Nářadí, Nástroje na odstranění opláštění |
| objednávky |                            |                                          |
| GTIN (EAN) | 4008190337827              |                                          |
| Množství   | 1 ST                       |                                          |

**Screwty® nástroj na kabelové průchodky s funkcí utahovacího momentu**

Ideální nástroj pro jakoukoliv práci  
Screwty® je ideální, všestranný nástroj pro utahování všech běžných kabelů snímačů a akčních členů. I těžko přístupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah. Jednoduchý otáčivý moment utáhne a povolí konektory bez potřeby nadměrné síly. Screwty® je jedinečné a celkové řešení, protože je lze použít s většinou kabelů a konektorů od jiných prodejců (přes 90 %). Screwty® se skládá z rukojeti a tradičního 1/4" adaptéru. Lze je tedy použít pro všechny velikosti: pro kulaté konektory M12 a M8, pro varianty M12F a M8F a pro přizpůsobitelné konektory samce a samice.

## SAIL-ZW-M12BW-2/4L10U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                        |
|------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Typ        | SCREWTY-M12-DM             | Verze                                  |
| Číslo      | <a href="#">1900001000</a> | Cable gland tool for moulded M12 lines |
| objednávky |                            |                                        |
| GTIN (EAN) | 4032248436408              |                                        |
| Množství   | 1 ST                       |                                        |
| Typ        | SAI-SCREWTY BOX            | Verze                                  |
| Číslo      | <a href="#">1939180000</a> | Bolting tool                           |
| objednávky |                            |                                        |
| GTIN (EAN) | 4032248615506              |                                        |
| Množství   | 1 ST                       |                                        |

### Nářadí



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zářezky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ        | STRIPPER 6-16 RED-LINE     | Verze                      |
| Číslo      | <a href="#">9203110000</a> | Stripping and cutting tool |
| objednávky |                            |                            |
| GTIN (EAN) | 4032248541423              |                            |
| Množství   | 1 ST                       |                            |

## SAIL-ZW-M12BW-2/4L10U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Prázdné



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci.

Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.

Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují

dokonalou všestrannost

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje

pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně

dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze

označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové

tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.

- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství

- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost

- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš

software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednávací údaje

|                  |                            |                                                      |
|------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Typ              | TM-I 18 MC NE WS           | Verze                                                |
| Číslo objednávky | <a href="#">1718431044</a> | TM-I, Vkládací značky, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, Bílá  |
| GTIN (EAN)       | 4008190349011              |                                                      |
| Množství         | 320 ST                     |                                                      |
| Typ              | TM-I 18 MC NE GE           | Verze                                                |
| Číslo objednávky | <a href="#">1718431687</a> | TM-I, Vkládací značky, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, Žlutá |
| GTIN (EAN)       | 4008190349028              |                                                      |
| Množství         | 320 ST                     |                                                      |