


### Obrázek výrobku



Stejně spolehlivý jako miliónkrát osvědčený originál, ale s inovativními drobnostmi:

BLF 5,08HC PUSH IN verze konektoru samice BLZP 5,08HC se neliší jen v systému připojení; je také kompaktnější. Inovativní pružinový systém připojení PUSH IN společnosti Weidmüller představuje budoucnost snadného připojení vodičů bez potřeby náradí. HC = Vysoký proud. Co se všestrannosti týče, BLF 5,08HC jí poskytuje stejně, jako jeho předchůdce:

- 3 ozkoušené směry vývodu vodiče poskytují obvyklou flexibilitu pro řešení zaměřená na aplikaci
- 4 varianty příruby a patentovaná uvolňovací západka umožňují založení konceptu zamykání na požadavcích uživatele
- Použití kombinace BLF 5,08HC a SL 5,08HC docílí maximálních jmenovitých specifikací

### Všeobecné objednací údaje

|                           |                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze                     | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 20, 270°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm², Box |
| Číslo objednávky          | <a href="#">1983260000</a>                                                                                                                   |
| Typ                       | BLF 5.08HC/20/270LR SN OR BX                                                                                                                 |
| GTIN (EAN)                | 4032248687350                                                                                                                                |
| Množství                  | 12 items                                                                                                                                     |
| Údaje výrobku             | IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²<br>UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12                                                                    |
| Balení                    | Box                                                                                                                                          |
| Stav objednávky           | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.                                                                                              |
| Poslední datum objednávky | 2026-10-31T00:00:00+01:00                                                                                                                    |

## BLF 5.08HC/20/270LR SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS                  | Shoda                  |
| UL File Number Search | <a href="#">Web UL</a> |
| Č. osvědčení (cURus)  | E60693                 |

### Rozměry a hmotnosti

|                |           |                     |             |
|----------------|-----------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 29.6 mm   | Hloubka (v palcích) | 1.1654 inch |
| Výška          | 23.2 mm   | Výška (v palcích)   | 0.9134 inch |
| Šířka          | 111.42 mm | Šířka (v palcích)   | 4.3866 inch |
| Čistá hmotnost | 39.15 g   |                     |             |

### Shoda produktu s prostředím

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky            |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%              |
| Uhlíková stopa výrobku        | Kolébka k bráně 1,253 kg CO2 eq. |

### Systémové parametry

|                                                        |                                   |                                                      |                                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Skupina produktů                                       | OMNIMATE Signal - řada BL/SL 5,08 | Typ připojení                                        | Připojení v provozu            |
| Metoda připojení vodiče                                | Připojení PUSH IN s akčním členem | Rozteč v mm (P)                                      | 5.08 mm                        |
| Rozteč v palcích (P)                                   | 0.200 "                           | Směr výstupu vodiče                                  | 270°                           |
| Počet pólů                                             | 20                                | L1 v mm                                              | 96.52 mm                       |
| L1 v palcích                                           | 3.800 "                           | Počet řad                                            | 1                              |
| Množství řady kolíků                                   | 1                                 | Jmenovitý průřez                                     | 2.5 mm²                        |
| Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106 | Bezpečné před dotykem prstů       | Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470 | IP20 zapojené/ IP10 nezapojené |
| Stupeň krytí                                           | IP20                              | Objemový odpor                                       | ≤5 mΩ                          |
| Může být kódováno                                      | Ano                               | Délka odizolování                                    | 10 mm                          |
| Hrot šroubováku                                        | 0,6 x 3,5                         | Standard hrotu šroubováku                            | DIN 5264                       |
| Cykly zapojování                                       | 25                                | Zásuvná síla / pól, max.                             | 7 N                            |
| Tažná síla / pól, max.                                 | 5.5 N                             |                                                      |                                |

### Balení

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Balení    | Box       | Délka VPE | 338.00 mm |
| Šířka VPE | 130.00 mm | Výška VPE | 27.00 mm  |

### Typové testy

|                                       |             |                                                                             |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Test: Trvanlivost značení             | Standard    | DIN EN 61984 část 7.3.2 / 09.02 vzor převzatý z DIN EN 60068-2-70 / 07.96   |
|                                       | Test        | označení původu, identifikace typu, rozteč, typ materiálu, hodiny s datumem |
|                                       | Vyhodnocení | k dispozici                                                                 |
|                                       | Test        | trvanlivost                                                                 |
|                                       | Vyhodnocení | vyhovělo                                                                    |
| Test: Nezapojení (není vyměnitelnost) | Standard    | DIN EN 61984, část 6.3 a 6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.08           |
|                                       | Test        | otočeno o 180° s kódovými prvky                                             |

**Technické údaje**

|                                            |             |                                                                               |                              |
|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Test: průřez připojitelný svorkami         | Vyhodnocení | vyhovělo                                                                      |                              |
|                                            | Test        | vizuální zkouška                                                              |                              |
|                                            | Vyhodnocení | vyhovělo                                                                      |                              |
|                                            | Standard    | DIN EN 60999-1, část 7 a 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1, oddíl 8.2.4.5.1 / 04.08 |                              |
|                                            | Typ vodiče  | Typ vodiče a průřez vodiče                                                    | pevný 0,2 mm <sup>2</sup>    |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče                                                    | splétaný 0,2 mm <sup>2</sup> |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče                                                    | pevný 2,5 mm <sup>2</sup>    |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče                                                    | splétaný 2,5 mm <sup>2</sup> |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče                                                    | AWG 26/1                     |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče                                                    | AWG 26/19                    |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče                                                    | AWG 14/1                     |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče                                                    | AWG 14/19                    |
| Test poškození a náhodného uvolnění vodičů | Vyhodnocení | vyhovělo                                                                      |                              |
|                                            | Standard    | DIN EN 60999-1, oddíl 9.4 / 12.00                                             |                              |
|                                            | Požadavek   | 0,2 kg                                                                        |                              |
|                                            | Typ vodiče  | Typ vodiče a průřez vodiče                                                    | AWG 26/1                     |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče                                                    | AWG 26/19                    |
|                                            | Vyhodnocení | vyhovělo                                                                      |                              |
|                                            | Požadavek   | 0,3 kg                                                                        |                              |
|                                            | Typ vodiče  | Typ vodiče a průřez vodiče                                                    | H05V-U0,5                    |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče                                                    | H05V-K0,5                    |
|                                            | Vyhodnocení | vyhovělo                                                                      |                              |
|                                            | Požadavek   | 0,7 kg                                                                        |                              |
|                                            | Typ vodiče  | Typ vodiče a průřez vodiče                                                    | H07V-U2,5                    |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče                                                    | H07V-K2,5                    |
|                                            | Vyhodnocení | vyhovělo                                                                      |                              |
|                                            | Požadavek   | 0,9 kg                                                                        |                              |
|                                            | Typ vodiče  | Typ vodiče a průřez vodiče                                                    | AWG 12/1                     |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče                                                    | AWG 12/19                    |
| Test vytažení                              | Vyhodnocení | vyhovělo                                                                      |                              |
|                                            | Standard    | DIN EN 60999-1, oddíl 9.5 / 12.00                                             |                              |
|                                            | Požadavek   | ≥10 N                                                                         |                              |
|                                            | Typ vodiče  | Typ vodiče a průřez vodiče                                                    | AWG 26/1                     |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče                                                    | AWG 26/19                    |
|                                            | Vyhodnocení | vyhovělo                                                                      |                              |
|                                            | Požadavek   | ≥20 N                                                                         |                              |
|                                            | Typ vodiče  | Typ vodiče a průřez vodiče                                                    | H05V-U0,5                    |
|                                            |             | Typ vodiče a průřez vodiče                                                    | H05V-K0,5                    |
|                                            | Vyhodnocení | vyhovělo                                                                      |                              |
|                                            | Požadavek   | ≥50 N                                                                         |                              |

## BLF 5.08HC/20/270LR SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

|             |                            |           |
|-------------|----------------------------|-----------|
| Typ vodiče  | Typ vodiče a průřez vodiče | H07V-U2,5 |
|             | Typ vodiče a průřez vodiče | H07V-K2,5 |
| Vyhodnocení | vyhovělo                   |           |
| Požadavek   | ≥60 N                      |           |
| Typ vodiče  | Typ vodiče a průřez vodiče | AWG 12/1  |
|             | Typ vodiče a průřez vodiče | AWG 12/19 |
| Vyhodnocení | vyhovělo                   |           |

## Údaje o materiálu

|                                     |                            |                                    |            |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------|
| Izolační materiál                   | PBT                        | Barevný                            | Oranžová   |
| Barva provozních prvků              | černá                      | Barevný graf (podobné)             | RAL 2000   |
| Skupina izolačního materiálu        | IIIa                       | Komparativní index sledování (CTI) | ≥ 200      |
| Moisture Level (MSL)                |                            | Klasifikace hořlavosti UL 94       | V-0        |
| Materiál kontaktu                   | Slitina                    | Povrch kontaktu                    | pocínované |
| Struktura vrstev kontaktu konektoru | 4...8 µm Sn hot-dip tinned | Skladovací teplota, min.           | -40 °C     |
| Skladovací teplota, max.            | 70 °C                      | Provozní teplota, min.             | -50 °C     |
| Provozní teplota, max.              | 100 °C                     | Teplotní rozsah, instalace, min.   | -30 °C     |
| Teplotní rozsah, instalace, max.    | 100 °C                     |                                    |            |

## Vodiče vhodné k připojení

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Upínací rozsah, min.                                | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Upínací rozsah, max.                                | 3.31 mm <sup>2</sup> |
| Průřez propojení AWG, min.                          | AWG 26               |
| Průřez propojení AWG, max.                          | AWG 12               |
| Pevné, min. H05(07) V-U                             | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| Pevné, max. H05(07) V-U                             | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Pružné, min. H05(07) V-K                            | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| Pružné, max. H05(07) V-K                            | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min. | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| dutinkou s plastovým límcem, DIN 46228 pt 4, max.   | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min.          | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max.          | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Zasuňte měřič v souladu s EN 60999 a x b; ø         | 2.8 mm x 2,0 mm      |

|                         |                         |                                    |                            |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Upínatelný vodič        | Průřez připojení vodiče | Typ                                | zapojeno tenkým vodičem    |
|                         |                         | jmen.                              | 0.5 mm <sup>2</sup>        |
| vodičová koncovka       |                         | Délka odizolování                  | jmen. 12 mm                |
|                         |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H0.5/16 OR</a> |
|                         |                         | Délka odizolování                  | jmen. 10 mm                |
|                         |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H0.5/10</a>    |
| Průřez připojení vodiče |                         | Typ                                | zapojeno tenkým vodičem    |
|                         |                         | jmen.                              | 0.75 mm <sup>2</sup>       |
| vodičová koncovka       |                         | Délka odizolování                  | jmen. 12 mm                |
|                         |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H0.75/16 W</a> |
|                         |                         | Délka odizolování                  | jmen. 10 mm                |

### Technické údaje

|                         |                                    |                                    |                          |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|                         |                                    | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H0,75/10</a> |
| Průřez připojení vodiče | Typ                                | zapojeno tenkým vodičem            |                          |
|                         | jmen.                              | 1 mm <sup>2</sup>                  |                          |
| vodičová koncovka       | Délka odizolování                  | jmen.                              | 12 mm                    |
|                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H1,0/16D R</a>         |                          |
|                         | Délka odizolování                  | jmen.                              | 10 mm                    |
|                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H1,0/10</a>            |                          |
| Průřez připojení vodiče | Typ                                | zapojeno tenkým vodičem            |                          |
|                         | jmen.                              | 1.5 mm <sup>2</sup>                |                          |
| vodičová koncovka       | Délka odizolování                  | jmen.                              | 10 mm                    |
|                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H1,5/10</a>            |                          |
|                         | Délka odizolování                  | jmen.                              | 12 mm                    |
|                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H1,5/16 R</a>          |                          |
| Průřez připojení vodiče | jmen.                              | 2.5 mm <sup>2</sup>                |                          |
|                         | jmen.                              | 2.5 mm <sup>2</sup>                |                          |
| vodičová koncovka       | Délka odizolování                  | jmen.                              | 10 mm                    |
|                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H2,5/10</a>            |                          |
|                         | Délka odizolování                  | jmen.                              | 13 mm                    |
|                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H2,5/16DS BL</a>       |                          |

Referenční text

Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P). Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí.

### Jmenovité údaje podle IEC

|                                                                       |                        |                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| testováno podle normy                                                 | IEC 60664-1, IEC 61984 | Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)                           | 24 A             |
| Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)                           | 19 A                   | Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)                           | 21 A             |
| Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C)                           | 16.5 A                 | Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2           | 400 V            |
| Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2          | 320 V                  | Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3          | 250 V            |
| Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2  | 4 kV                   | Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 4 kV             |
| Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 4 kV                   | Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu                              | 3 x 1 s se 120 A |

### Jmenovité údaje podle CSA

|                                              |                                                                            |                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| Institut (CSA)                               | CSA                                                                        | Č. osvědčení (CSA)                           | 200039-1121690 |
| Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) | 300 V                                                                      | Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA) | 300 V          |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)  | 10 A                                                                       | Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA)  | 10 A           |
| Průřez vodiče AWG, min.                      | AWG 12                                                                     | Průřez vodiče AWG, max.                      | AWG 26         |
| Odkaz na hodnoty pro schválení               | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace. |                                              |                |

## Technické údaje

### Jmenovité údaje podle UL 1059

|                                                  |                                                                            |                                                  |        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| Institut (cURus)                                 | CURUS                                                                      | Č. osvědčení (cURus)                             | E60693 |
| Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) | 300 V                                                                      | Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059) | 300 V  |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)  | 18.5 A                                                                     | Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059)  | 10 A   |
| Průřez vodiče, AWG, min.                         | AWG 26                                                                     | Průřez vodiče, AWG, max.                         | AWG 12 |
| Odkaz na hodnoty pro schválení                   | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace. |                                                  |        |

### Důležitá poznámka


|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| IPC shoda | Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Poznámky  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Crimping shape "A" for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool recommended.</li> <li>• The test point can only be used as potential-pickup point.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |  |  |

### Klasifikace


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

## Nákresy


### Obrázek výrobku



### Dimensional drawing



### Graph



Uncompromising functionality High vibration resistance

## Nákresy

### Výhoda produktu



Solid PUSH IN contact Safe and durable

### Výhoda produktu



Cost-effective wiring Quick and intuitive operation


### Výhoda produktu



Wide clamping range Tool-free wire connection


## Nákresy

### Výhody produktu




Self-locking Immediately on plugging in

**Uncompromising functionality**  
**High vibration resistance**



## Příslušenství

### Kódovací prvky



Připojuje pouze to, co má být připojeno: správné připojení na správném místě.

Kódovací prvky a blokové zařízení jasně přiřazují připojovací prvky během výrobního procesu a provozu. Kódovací prvky a blokové zařízení se vkládají před montáží nebo během fáze osazování kabelu. Alternativa společnosti Weidmüller online konfigurace pomocí konfigurátoru variant pro okódování před dodávkou. Nesprávná instalace na obvodové desce a nesprávné zapojení připojovacích prvků už není možné. Výhoda: žádné řešení problémů při výrobě a žádné provozní chyby u uživatele.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | BLZ/SL KO BK BX            | Verze                                                               |
| Číslo      | <a href="#">1545710000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Kódovací prvek, černá, |
| objednávky |                            | Počet pólů: 1                                                       |
| GTIN (EAN) | 4008190087142              |                                                                     |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                     |
| Typ        | BLZ/SL KO OR BX            | Verze                                                               |
| Číslo      | <a href="#">1573010000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Kódovací prvek,        |
| objednávky |                            | Oranžová, Počet pólů: 1                                             |
| GTIN (EAN) | 4008190048396              |                                                                     |
| Množství   | 100 ST                     |                                                                     |

### Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDS 0.6X3.5X100            | Verze                                                               |
| Číslo      | <a href="#">2749340000</a> | Šroubovák, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka |
| objednávky |                            | čepele (A): 0.6 mm                                                  |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              |                                                                     |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                     |
| Typ        | SDS 0.6X3.5X200            | Verze                                                               |
| Číslo      | <a href="#">9010110000</a> | Šroubovák, Šroubovák                                                |
| objednávky |                            |                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248300754              |                                                                     |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                     |
| Typ        | SDIS 0.6X3.5X100           | Verze                                                               |
| Číslo      | <a href="#">2749810000</a> | Šroubovák, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka |
| objednávky |                            | čepele (A): 0.6 mm                                                  |
| GTIN (EAN) | 4050118897012              |                                                                     |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                     |


## BLF 5.08HC/20/270LR SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Protikus

www.weidmueller.com

### SL 5.08HC/180F




Konektory samci v plastu vyztuženém skelnými vlákny s rovným směrem vývodu; optimalizováno pro pájení vlnou. Variantu s přírubou (F) lze přišroubovat na příslušný protikus nebo na obvodovou desku. Při použití verze s pájecí přírubou (LF) není k připojení k obvodové desce potřeba použít šroub navíc. To také chrání pájené spoje před mechanickým namáháním. Všechny konektory samce lze manuálně kódovat, nebo je lze objednat předem kódované. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08HC/20/180F 3.2SN... | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1149050000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Příruba, Připojení pájením |
| objednávky |                            | přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 20, 180°,          |
| GTIN (EAN) | 4032248932450              | Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box               |
| Množství   | 12 ST                      |                                                                       |
| Typ        | SL 5.08HC/20/180F 3.2SN... | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1147720000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Příruba, Připojení pájením |
| objednávky |                            | přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 20, 180°,          |
| GTIN (EAN) | 4032248931385              | Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box            |
| Množství   | 12 ST                      |                                                                       |

### SL 5.08HC/180LF



Konektory samci v plastu vyztuženém skelnými vlákny s rovným směrem vývodu; optimalizováno pro pájení vlnou. Variantu s přírubou (F) lze přišroubovat na příslušný protikus nebo na obvodovou desku. Při použití verze s pájecí přírubou (LF) není k připojení k obvodové desce potřeba použít šroub navíc. To také chrání pájené spoje před mechanickým namáháním. Všechny konektory samce lze manuálně kódovat, nebo je lze objednat předem kódované. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08HC/20/180LF 3.2S... | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1149820000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájená příruba, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 20,       |
| GTIN (EAN) | 4032248932849              | 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box        |
| Množství   | 12 ST                      |                                                                      |
| Typ        | SL 5.08HC/20/180LF 3.2S... | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1148380000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájená příruba, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 20,       |
| GTIN (EAN) | 4032248931583              | 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box     |
| Množství   | 12 ST                      |                                                                      |


## BLF 5.08HC/20/270LR SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Protikus

### SL 5.08HC/90F




Konektory samci z plastu vyztuženého skelnými vlákny s 90° směrem vývodu; optimalizováno pro pájení vlnou. Variantu s přírubou (F) lze přišroubovat na příslušný protikus nebo na obvodovou desku. Při použití verze s pájecí přírubou (LF) není k připojení k obvodové desce potřeba použít šroub navíc. To také chrání pájené spoje před mechanickým namáháním. Všechny konektory samce lze manuálně kódovat, nebo je lze objednat předem kódované. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08HC/20/90F 3.2SN ... | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1150290000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Příruba, Připojení pájením |
| objednávky |                            | přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 20, 90°, Pájecí    |
| GTIN (EAN) | 4032248105977              | kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box                      |
| Množství   | 12 ST                      |                                                                       |
| Typ        | SL 5.08HC/20/90F 3.2SN ... | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1149210000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Příruba, Připojení pájením |
| objednávky |                            | přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 20, 90°, Pájecí    |
| GTIN (EAN) | 4032248936427              | kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box                   |
| Množství   | 12 ST                      |                                                                       |

### SL 5.08HC/90LF



Konektory samci z plastu vyztuženého skelnými vlákny s 90° směrem vývodu; optimalizováno pro pájení vlnou. Variantu s přírubou (F) lze přišroubovat na příslušný protikus nebo na obvodovou desku. Při použití verze s pájecí přírubou (LF) není k připojení k obvodové desce potřeba použít šroub navíc. To také chrání pájené spoje před mechanickým namáháním. Všechny konektory samce lze manuálně kódovat, nebo je lze objednat předem kódované. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08HC/20/90LF 3.2SN... | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1150540000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájená příruba, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 20,       |
| GTIN (EAN) | 4032248936342              | 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box         |
| Množství   | 12 ST                      |                                                                      |
| Typ        | SL 5.08HC/20/90LF 3.2SN... | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1149980000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájená příruba, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 20,       |
| GTIN (EAN) | 4032248936649              | 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box      |
| Množství   | 12 ST                      |                                                                      |

## BLF 5.08HC/20/270LR SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Protikus

### SL-SMT 5.08/180F Box



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/20/180F 3... | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1820810000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Příruba, Připojení pájením |
| objednávky |                            | přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 20, 180°,          |
| GTIN (EAN) | 4032248317677              | Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box               |
| Množství   | 12 ST                      |                                                                       |

### SL-SMT 5.08/180LF Box



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/20/180LF ... | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1776542001</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájená příruba, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 20,       |
| GTIN (EAN) | 4032248159420              | 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Box        |
| Množství   | 12 ST                      |                                                                      |
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/20/180LF ... | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1838620000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájená příruba, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 20,       |
| GTIN (EAN) | 4032248348688              | 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box        |
| Množství   | 12 ST                      |                                                                      |

## BLF 5.08HC/20/270LR SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Protikus

### SL-SMT 5.08HC/90F Box



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/20/90F 3...  | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1837810000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Příruba, Připojení pájením |
| objednávky |                            | přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 20, 90°, Pájecí    |
| GTIN (EAN) | 4032248347629              | kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box                      |
| Množství   | 12 ST                      |                                                                       |

### SL-SMT 5.08HC/90LF Box



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/20/90LF 3... | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1780610000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájená příruba, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 20,       |
| GTIN (EAN) | 4032248165919              | 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box         |
| Množství   | 12 ST                      |                                                                      |

### SLDV-THR 5.08/180F



Odolný proti vysokým teplotám, dvouúrovňový, příčný konektor samec s přírubou nebo pájecí přírubou. 1,5 mm pájecí pin je vhodný pro pájení přetavením. 3,2 mm pájecí pin vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

## BLF 5.08HC/20/270LR SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Protikus

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLDV-THR 5.08/40/180F 3... | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1889390000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Příruba, Připojení pájením |
| objednávky |                            | přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 40, 180°,          |
| GTIN (EAN) | 4032248495733              | Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box               |
| Množství   | 8 ST                       |                                                                       |

### SLDV-THR 5.08/180FLF



Odolný proti vysokým teplotám, dvouúrovňový, příčný konektor samec s přírubou nebo pájecí přírubou. 1,5 mm pájecí pin je vhodný pro pájení přetavením. 3,2 mm pájecí pin vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLDV-THR 5.08/40/180FLF... | Verze                                                                   |
| Číslo      | <a href="#">1889290000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Příruba / pájená příruba,    |
| objednávky |                            | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet          |
| GTIN (EAN) | 4032248495634              | pólů: 40, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box |
| Množství   | 8 ST                       |                                                                         |