

HDC CM BUS SV GCA F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Modul ConCept-CSB je dvojitý modul a zabírá dva sloty v modulovém rámu ConCept. Modul ConCept-CSB se skládá z modulového nosiče, který může pojmout dva kontaktní nosiče. Kontaktní nosič je vyroben z tlakově litého zinku, který poskytuje vynikající stínící schopnosti. Krimpovací kontakty jsou izolované od kontaktního nosiče a namontované do plastové vložky. K dispozici jsou různé počty pólů – 1, 4 a 8 pólů – k zajištění kompatibility s širokou škálou aplikací.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zátěžové konektory, HDC vložka, ConCept modul
Číslo objednávky	1983820000
Typ	HDC CM BUS SV GCA F
GTIN (EAN)	4032248688951
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E92202

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	33.5 mm	Hloubka (v palcích)	1.3189 inch
Výška	3.9 mm	Výška (v palcích)	0.1535 inch
Šířka	21.5 mm	Šířka (v palcích)	0.8465 inch
Délka	33.5 mm	Délka (v palcích)	1.3189 inch
Čistá hmotnost	8.8 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 70 °C
---------------	------------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

ConCept Pneumatický modul

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Barevný	Stříbřitě šedá
------------------------------	-----	---------	----------------

Rozměry

Šířka	21.5 mm	Celková délka základny	33.5 mm
Výška, samice	3.9 mm		

Všeobecné údaje

Počet pólů	0	Typ připojení	bez
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Barevný	Stříbřitě šedá
Cykly zapojování	≥ 500	Typ	Svorka uzemnění
Základní materiál	Polykarbonát	Řada	ConCept modul
Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	0 V	Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	0 kV
Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	0 A	Neobsahuje halogeny	false
Nízká kouřivost podle DIN EN 45545-2	Ano		

Verze

Typ připojení	bez	Průřez vodiče, max.	0 mm ²
Průřez vodiče, min.	0 mm ²	Základní materiál	Polykarbonát

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		