


**HDC XX6A02 MOXXXXX-0100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Kompaktní**

dvoupólový sběrníkový modul pojme datové vložky pro Megabit i Gigabit a umožňuje přenos dvou linek v jednom modulu. Je velmi univerzální – vhodný pro železniční kabely, průmyslové kabely, aplikace v energetických řetězech, Profibus i pro datové konektory montované přímo na místě.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
|                  |                                         |
| Číslo objednávky | 2003830100                              |
| Typ              | <a href="#">HDC XX6A02 MOXXXXX-0100</a> |
| GTIN (EAN)       | 4050118522365                           |
| Množství         | 1 items                                 |

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |
|----------------|---------|
| Čistá hmotnost | 60.72 g |
|----------------|---------|

## Teploty

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Mezní teplota | -30 °C ... 90 °C |
|---------------|------------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                        | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                              | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

## Obecné údaje

|                          |                    |                         |                |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| Počet pólů               | 8                  | Délka kabelu            | 1 m            |
| Kódování                 | X-kódování         | Povrch kontaktu         | Au (zlato)     |
| Přenosová rychlost       | 10 Gbps, 10 Gbit/s | Odpor izolace           | ≥ 108 Ω        |
| Kategorie                | Cat. 6A            | Jmenovité napětí        | 50 V           |
| Jmenovitý proud          | 0.5 A              | Cykly zapojování        | ≤ 100          |
| Typ                      | Zaštrčka           | Závažnost znečištění    | 2              |
| Verze pro opačnou stranu | otevřený           | Verze pro stranu modulu | Konektor samec |

## Technické specifikace kabelu

|                  |                                                                                            |        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Délka kabelu     | 1 m                                                                                        |        |
| Barva opláštění  | Zelená                                                                                     |        |
| Stíněný          | Ano                                                                                        |        |
| Halogen          | bez halogenů, podle IEC 60754-1                                                            |        |
| Izolace          | PE, Expandovaný                                                                            |        |
| Materiál pláště  | PUR                                                                                        |        |
| Barevné kódování | bílá / oranžová, oranžová, bílá / zelená, zelená, bílá / hnědá, hnědá, bílá / modrá, modrá |        |
| Vnější průměr    | Průměr                                                                                     | 6.4 mm |
|                  | Značky                                                                                     | ±      |
|                  | Tolerance                                                                                  | 0.3 mm |
| Vnější průměr    | 6.4 mm ± 0.3 mm                                                                            |        |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |             |             |