Datový list

FAD S5135 SL20 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Přední adaptéry FAD S5-135 s osazenými kabely poskytují bezpečnou migraci ze starých S5-135 do nových PLC systémů nebo do systému u-remote od společnosti Weidmüller.

- S5-135 karta je napájena jediným napájením

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	1986030000
Typ	FAD S5135 SL20 R
GTIN (EAN)	4050118371123
Množství	1 items

Datový list

FAD S5135 SL20 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení	CE
ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	23 mm	Hloubka (v palcích)	0.9055 inch
Výška	283 mm	Výška (v palcích)	11.1417 inch
Šířka	20 mm	Šířka (v palcích)	0.7874 inch
Délka	283 mm	Délka (v palcích)	11.1417 inch
Čistá hmotnost	140 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40...60 °C	Provozní teplota	-25...50 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje o připojení

Připojení (strana periferie)	SL 5,08 mm

Údaje o připojení

Připojení (strana periferie)	SL 5,08 mm

Jmenovité údaje

Provozní napětí	250 V AC	Max. proud na kanál	6 A
Celkový provozní proud	32 A		

Koordinace izolace (EN50178)

Podle normy	DIN EN 50178	Jmenovité napětí izolace	< 250 V AC
Kategorie přepětí	II	Závažnost úrovně znečištění	2
Zkušební napětí izolace AC	1.2 kV		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

FAD S5135 SL20 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

