



**HDC XX5E02 MOXXXXX-0600****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Robustní datové kabely navržené pro použití v železničních aplikacích. Varianty kat. 6 s X kódováním a kat. 5 s D kódováním zajišťují spolehlivý a vůči rušení odolný přenos dat v náročných podmínkách palubních i traťových instalací. Jsou ideální pro aplikace s vysokým mechanickým zatížením a pro zajištění stabilního výkonu v náročných podmínkách.

**Všeobecné objednací údaje**

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Číslo objednávky          | 2003900600                              |
| Typ                       | <a href="#">HDC XX5E02 MOXXXXX-0600</a> |
| GTIN (EAN)                | 4050118523157                           |
| Množství                  | 1 items                                 |
| Stav objednávky           | Přerušeno                               |
| Poslední datum objednávky | 2025-09-30T00:00:00+02:00               |

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |     |
|----------------|-----|
| Čistá hmotnost | 0 g |
|----------------|-----|

## Teploty

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Mezní teplota | -40 °C ... 90 °C |
|---------------|------------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                        | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                              | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

## Obecné údaje

|                          |            |                         |                |
|--------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Počet pólů               | 4          | Délka kabelu            | 6 m            |
| Kódování                 | D-kódování | Povrch kontaktu         | Au (zlato)     |
| Přenosová rychlost       | 100 MBit/s | Odpor izolace           | ≥ 108 Ω        |
| Kategorie                | Cat. 5e    | Jmenovité napětí        | 250 V          |
| Jmenovitý proud          | 4 A        | Cykly zapojování        | \u2265 100     |
| Typ                      | Zástrčka   | Závažnost znečištění    | 2              |
| Verze pro opačnou stranu | otevřený   | Verze pro stranu modulu | Konektor samec |

## Technické specifikace kabelu

|                  |                              |         |  |
|------------------|------------------------------|---------|--|
| Délka kabelu     | 6 m                          |         |  |
| Barva opláštění  | Modrá                        |         |  |
| Stíněný          | Ano                          |         |  |
| Halogen          | Ano, Ne                      |         |  |
| Materiál pláště  | Radox EM 104                 |         |  |
| Barevné kódování | bílá, žlutá, modrá, oranžová |         |  |
| Vnější průměr    | Průměr                       | 7.25 mm |  |
|                  | Značky                       | ±       |  |
|                  | Tolerance                    | 0.3 mm  |  |
| Vnější průměr    | 7.25 mm ± 0.3 mm             |         |  |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |             |             |

**Nákresy**

|        |     |
|--------|-----|
|        | M12 |
| yellow | 1   |
| white  | 2   |
| orange | 3   |
| blue   | 4   |