


**HDC XX5E02 MOXXXXX-7000****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Kompaktní**

Tento nový dvoupólový přípojnícový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Číslo objednávky | 2003907000                                      |
| Typ              | <a href="#">HDC XX5E02 MOXXXXX-7000</a>         |
| GTIN (EAN)       | 4050118523232                                   |
| Množství         | 1 items                                         |
| Stav objednávky  | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici. |
| K dispozici do   | 2025-09-30T00:00:00+02:00                       |

## HDC XX5E02 MOXXXXX-7000

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |     |
|----------------|-----|
| Čistá hmotnost | 0 g |
|----------------|-----|

## Teploty

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Mezní teplota | -40 °C ... 90 °C |
|---------------|------------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                        | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                              | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

## Obecné údaje

|                          |            |                         |                |
|--------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Počet pólů               | 4          | Délka kabelu            | 70 m           |
| Kódování                 | D-kódování | Povrch kontaktu         | Au (zlato)     |
| Přenosová rychlost       | 100 MBit/s | Odpor izolace           | ≥ 108 Ω        |
| Kategorie                | Cat. 5e    | Jmenovité napětí        | 250 V          |
| Jmenovitý proud          | 4 A        | Cykly zapojování        | \u2265 100     |
| Typ                      | Zaštrčka   | Závažnost znečištění    | 2              |
| Verze pro opačnou stranu | otevřený   | Verze pro stranu modulu | Konektor samec |

## Technické specifikace kabelu

|                  |                              |         |
|------------------|------------------------------|---------|
| Délka kabelu     | 70 m                         |         |
| Barva opláštění  | Modrá                        |         |
| Stíněný          | Ano                          |         |
| Halogen          | Ano, Ne                      |         |
| Materiál pláště  | Radox EM 104                 |         |
| Barevné kódování | bílá, žlutá, modrá, oranžová |         |
| Vnější průměr    | Průměr                       | 7.25 mm |
|                  | Značky                       | ±       |
|                  | Tolerance                    | 0.3 mm  |
| Vnější průměr    | 7.25 mm ± 0.3 mm             |         |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002599    | ETIM 7.0    | EC002599    |
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 9.0  | 27-06-03-07 |
| ECLASS 9.1  | 27-06-03-08 | ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 | ECLASS 12.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 13.0 | 27-06-03-07 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |             |             |

## Nákresy

|        |     |
|--------|-----|
|        | M12 |
| yellow | 1   |
| white  | 2   |
| orange | 3   |
| blue   | 4   |