

PAC-S1500-SL24-AR1-10M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vzhledem ke zvyšování komplexity závodů, zastarávání některých PLC a stále se zvyšujícímu zájmu o I/O signály je v mnoha instalacích a závodech potřeba vyměnit stávající řadiče za nové bez modifikace stávající periferní kabeláže. S pomocí adaptérů, předem sestavených kabelů a rozhraní od společnosti Weidmüller lze snadno a bezpečně vyřešit problém výměny jednoho PLC systému za jiný: uživatelé mohou zachovat stávající kabeláž, testovat nový systém a udržet odstávky na minimu.

Všeobecné objednávací údaje

Číslo objednávky	2004530100
Typ	PAC-S1500-SL24-AR1-10M
GTIN (EAN)	4099986593275
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno

PAC-S1500-SL24-AR1-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

1080 g

Teploty

Skladovací teplota

-10...60 °C

Provozní teplota

-10...50 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

Všeobecné údaje

Délka kabelu

10 m

Základní materiál

PVC

Konektor rozhraní

2 x BLC 5.08/12/180R

Vnější průměr

8,6 ± 1 mm

Vhodné pro

Digitální signály

Kabel

Kabel LiYY

Počet pólů, min.

20 pólů

Konektor, PLC strana

SIEMENS S71500
6ES7592-1AM00-0XB0
40P

Průřez vodiče

0.25 mm²

Elektrické údaje

Celkový proud, max.

3 A

Dovolená síla proudu na vedení, max.

1 A

Odpor

≤ 80 mΩ/m

Zkouška vysokého napětí

1 kV / 1 s

Jmenovité napětí

≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac

Zatížitelnost, vodič / vodiče

300 pF/m

Klasifikace

ETIM 8.0

EC000237

ETIM 10.0

EC000237

ECLASS 15.0

27-24-22-20

ETIM 9.0

EC000237

ECLASS 14.0

27-24-22-20