Datový list

SAIE-M12B-5-0.2V-HW-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku, Podobné ilustraci



K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vestavěné zástrčky, M12, Zásuvka, rovná, Montážní závit: M 16 x 1,5, Počet pólů: 5, Délka vlákna / kabelu: 0.2 m, Montáž na zadní panel
Číslo objednávky	2036550000
Typ	SAIE-M12B-5-0.2V-HW-M16
GTIN (EAN)	4050118408300
Množství	1 items

Datový list

SAIE-M12B-5-0.2V-HW-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	20 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Technické specifikace kabelu

Průřez jádra	0.75 mm²	Délka vlákna / kabelu	0.2 m
Barevné kódování	hnědá, bílá, modrá, černá, šedá, zelená / žlutá	Počet pólů	5

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	5	Kódování	A-kódování
Povrch kontaktu	Pozlacené	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Jmenovité napětí	60 V	Jmenovitý proud	4 A
Stupeň krytí	IP67, přišroubované	Závažnost znečištění	3
Rozsah teplot krytu	-30...+90 °C		

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-2-101

Obecné údaje

Počet pólů	5
Kódování	A-kódování
Připojovací závit	M12
Povrch kontaktu	Pozlacené
Utahovací moment	1 Nm
Průřez jádra	0.75 mm²
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Typ montáže	Montáž na zadní panel
Jmenovité napětí	60 V
Jmenovitý proud	4 A
Velikost AF	19 mm
Stupeň krytí	IP67, přišroubované
Závažnost znečištění	3
Připojení 1	M12
Připojení 2	Flying wires
Délka vlákna / kabelu	0.2 m
Montážní závit	M 16 x 1,5
Rozpětí utahovacího momentu instalace	2 Nm
Utahovací moment instalace	max. 2 Nm
Rozsah teplot krytu	-30...+90 °C
Vnější prům. vodiče	-

SAIE-M12B-5-0.2V-HW-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Klasifikace

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

SAIE-M12B-5-0.2V-HW-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Schéma připojení







Schéma pólů



Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



Detailní výkres

