

SAIE-M12SB-4-H5.5TL-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Společnost Weidmüller je předním světovým poskytovatelem konektorů. Stěžejním produktem v této řadě jsou konektory, které společnost Weidmüller označuje jménem SAI. Při vývoji SAI produktů se technici společnosti Weidmüller vždy soustředili na dosažení racionální, cenově efektivní koncepce instalace a – spolu s hlavními uživateli – na trh dodávají velmi dobře přijímané produkty, které nastavují světové standardy ve funkčnosti a kvalitě. Nejlepším příkladem jsou nové rozvaděče M12 kódované S a T. Tyto moduly jsou charakteristické velmi vysokým proudem a napětím. Umožňuje to je použít například s třífázovými motory.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vestavěné zástrčky, M12, Montážní závit: PG 9, Počet pólů: 4, Délka vlákna / kabelu:
Číslo objednávky	2421700000
Typ	SAIE-M12SB-4-H5.5TL-PG9
GTIN (EAN)	4050118431216
Množství	10 items

SAIE-M12SB-4-H5.5TL-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	20 g
----------------	------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	Oea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

Technické údaje o zásuvném konektoru DPS

Počet pólů	4
Kódování	B-kódování
Typ montáže	Montáž na zadní panel
Skříně	M12 konektor samec
Výška instalace	5.5 mm
Povrch krytu	poniklované
Připojení stínění	Ne
Montážní závit	PG9
Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	4 A
Jmenovitý proud	4 A
Rozsah teplot	-30...80 °C
Stupeň krytí	IP67
Povrch kontaktu	Au (zlato)
Hlavní materiál krytu	CuZn, poniklované
Připojovací závit	M12
Utahovací moment	M12: 0,8 Nm
Montážní závit	PG 9
Rozpětí utahovacího momentu instalace	1.2 Nm
Utahovací moment instalace	max. 1.2 Nm
Odpor izolace	100 MΩ
Závažnost znečištění	3 (2 vně utěsněného prostoru)
Cykly zapojování	≥ 100
Materiál kontaktu	Slitina
Aretační matice, materiál	Poniklovaný CuZn
Materiál krytu montovaného s přírubou	Poniklovaný CuZn

Obecné informace

Počet pólů	4	Hlavní materiál krytu	CuZn, poniklované
Připojovací závit	M12	Materiál kontaktu	Slitina
Povrch kontaktu	Au (zlato)	Typ montáže	Montáž na zadní panel
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	≥ 100

Systémové parametry

Počet pólů	4	Množství řady kolíků	1
Odpor izolace	100 MΩ	Stupeň krytí	IP67

SAIE-M12SB-4-H5.5TL-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Cykly zapojování ≥ 100

Údaje o materiálu

Materiál kontaktu	Slitina	Povrch kontaktu	Au (zlato)
-------------------	---------	-----------------	------------

Důležitá poznámka


Poznámky

Klasifikace

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

Nákresy

Rozměrový výkres



L (board-to-board distance) = 5.5mm D1 = 5,0 mm

DPS design



Přední panel





Schéma pólů



M12 = B-coded